

ダイス鋼
SKD61
+
窒化処理

STEPPED EJECTOR PINS FOR DIE CAST

ダイカスト用段付エジェクタピン

—先端径・全長指定タイプ—



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

保持径(D)精度保証範囲(詳細 P.1507)
つなぎR(詳細 P.1508)
材質 SKD61+窒化処理
硬度 表面 900HV~
母材 40~45HRC
母材硬度保証範囲(詳細 P.1509)
窒化表面硬度保証範囲(詳細 P.1509)

型式	ツバ厚
DESF	10mm (T10)

H	型式		L		P	N
	Type	D	指定0.01mm単位	指定0.1mm単位	指定0.01mm単位	指定1mm単位
8	DESF	4	50.00~500.00	500.1~600.0	1.50~ 3.90	N ≥ 30 and 15 ≤ (L-N) ≤ 300
9		5		500.1~600.0	3.00~ 4.90	
10		6		500.1~700.0	4.00~ 5.90	
11		7		4.90~ 6.90		
13		8		5.90~ 7.90		
15		10		7.90~ 9.90		
17		12		8.90~11.90		
20		15		10.90~14.90		
25		20		15.90~19.90		

① L ≤ 500.00 …… 指定0.01mm単位、L > 500 …… 指定0.1mm単位
② DESFはP寸加工後に窒化処理を施すため、ツバ部まで窒化処理がかかる場合があります。

Order 注文例
型式 - L - P - N
DESF5 - 268.30 - P3.01 - N45

Delivery 出荷日
3 日目発送

ツバ厚JISタイプは P.155 に掲載
T=4.6.8

Alterations 追加加工
型式 - L - P - N - (KC・WKC…etc.)
DESF10 - 720.5 - P9.00 - N300 - SKC7.0

追加加工詳細 P.57

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code	Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KC	KC=指定0.1mm単位 ① D/2 ≤ KC < H/2	100		HC	HC=指定0.1mm単位 ① D+1 ≤ HC < H	200
	WKC	WKC=指定0.1mm単位 ① D/2 ≤ WKC < H/2	200		TC	TC=指定0.1mm単位 ① 5.0 ≤ TC < 10 (L,N寸法は指定寸法通り) ① 10 - TC ≤ Lmax. - L	200
	KAC KBC	KAC, KBC=指定0.1mm単位 ① D/2 ≤ KAC < KBC < H/2	300		NC	ノック穴加工 ① NHC・NHN以外の併用不可	200
	RKC	RKC=指定0.1mm単位 ① D/2 ≤ RKC < H/2	200		NCW	ノック穴+スプリングピン打込加工 ① NHC・NHN以外の併用不可	200
	DKC	DKC=指定0.1mm単位 ① D/2 ≤ DKC < H/2	300		NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.58 ① SKC併用不可	100
	SKC	SKC=指定0.1mm単位 ① D/2 ≤ SKC < H/2	400		NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.58 ① SKC併用不可	100
	KGC	KGC=指定0.1mm単位 AG=指定1°単位 ① D/2 ≤ KGC < H/2, 0 < AG < 360	300		MC	ツバ裏抜きタップ加工 ① D ≥ 8に適用 ① 他追加加工との併用不可	300
	KTC	KTC=指定0.1mm単位 ① D/2 ≤ KTC < H/2	400				

Price 価格
数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.47
数量 1~4 5~12 13~49 50~100 表示数量超えは
値引率 基準単価 5% 10% 20% 価格・出荷日お見積り

型式		¥基準単価 1~4本				
Type	D	L50.01~150.00	L150.01~200.00	L200.01~250.00	L250.01~300.00	L300.01~350.00
DESF	4	1,020	1,160	1,270	1,450	1,590
	5	1,060	1,180	1,330	1,470	1,610
	6	1,100	1,250	1,370	1,520	1,680
	7	1,150	1,290	1,460	1,610	1,780
	8	1,200	1,340	1,540	1,690	1,870
	10	1,280	1,460	1,640	1,820	2,010
	12	1,350	1,560	1,760	1,950	2,180
	15	1,730	1,970	2,410	2,660	2,970
	20	2,820	3,170	3,660	4,020	4,480

型式		¥基準単価 1~4本				
Type	D	L350.01~400.00	L400.01~500.00	L500.1~600.0	L600.1~700.0	L700.1~800.0
DESF	4	1,770	2,080	3,240	-	-
	5	1,790	2,130	3,270	-	-
	6	1,860	2,300	2,990	3,530	-
	7	1,990	2,300	3,090	3,700	4,650
	8	2,120	2,380	3,220	3,910	5,010
	10	2,310	2,610	3,470	4,240	5,620
	12	2,490	2,900	3,930	4,820	6,270
	15	3,390	4,210	5,080	6,080	7,140
	20	5,470	6,440	7,490	8,870	12,080

部品
ダイカスト型用