



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

**レギュラータイプ**  
DDM (SKD61)

材質 SKD61  
硬度 43~47HRC

**小径タイプ**  
CDM (DH2F)

材質 DH2F  
硬度 38~42HRC

文字サイズ

ドライバー溝

型式	文字サイズ						
Type	D	W	Q	X	Y	Z	深さ
DDM	8	1.6	2.0	0.5	2.0	0.45	0.3
	12	2.5	3.0	1.0	3.0	0.7	0.5
CDM	6	0.9	1.2	0.5	2.0	0.3	0.3
	7	1.3	1.6	0.5	2.0	0.4	0.3
	8	1.6	2.0	0.5	2.0	0.45	0.3

※文字の抜き勾配10°

レギュラータイプ

M×Pitch	L	T	ℓ	e	H	B	t	型式		¥基準単価 1~4本			
								Type	D	DDMX	DDMY・DDMM・DDMD	DDMP・DDMN	DDMB
M4×0.7	12	4.2	1.0	1.5	6	1.0	1.0	DDM	8	850	1,400	1,570	1,690
M6×1.0	15	5.2	1.2	2	9	1.2	1.2		12				

小径タイプ

M×Pitch	L	型式		¥基準単価 1~4本			
		Type	D	CDMX	CDMY・CDMM・CDMD	CDMP・CDMN	CDMB
M3×0.5	10	CDM	6	550	1,100	1,220	1,340
M4×0.7	12		7				
M5×0.8	15		8				

表示マーク	文字無し	年		月・日付		フリー指定タイプ		
		上段	下段	上段	下段	上段	下段	上下段
レギュラータイプ	—	DDMX	DDMY	DDMM	DDMD	DDMP	DDMN	DDMB
小径タイプ	—	CDMX	CDMY	CDMM	CDMD	CDMP	CDMN	CDMB
ドライバー溝は、レギュラータイプは止まり溝、小径タイプは通し溝になっています。	—	09	12	31	AB	C1	A	21

型式	刻印位置	刻印文字
レギュラータイプ	上段	文字無し
レギュラータイプ	下段	文字無し
レギュラータイプ	上下段	文字無し
レギュラータイプ	上段	12 [2012年用] 13 [2013年用] 14 [2014年用]
レギュラータイプ	下段	(2012年9月より指定可) (2013年9月より指定可)
レギュラータイプ	上下段	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
レギュラータイプ	上段	1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
レギュラータイプ	下段	1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
レギュラータイプ	上下段	1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Order 注文例

型式 - 上段文字 - 下段文字

DDMB12 - 12 - 2A

CDMY 8 - 12

Delivery 出荷日

3 日目発送

ストック A 500円/1本 P.48

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量 1~4 5~12 13~19 20~50 表示数量超えは

値引率 基準単価 5% 10% 15% 価格・出荷日お見積り

**CDH**

材質 DH2F  
硬度 38~42HRC

CDHはダイカスト用デトマーク小径タイプ(CDM)専用ホルダです。レギュラータイプ(DDM)には適用できません。

デトマークセット時全長=L+3

CDHはダイカスト用デトマーク小径タイプ(CDM)専用ホルダです。レギュラータイプ(DDM)には適用できません。

H	M×Pitch	V	ℓ	型式		L	T	¥基準単価
				Type	D			
10	M3×0.5	5	10	CDH	6	指定0.1mm単位 30.0~150.0	指定1mm単位 4~20 T ≤ L/2 - 5	1~4本
12	M4×0.7	6	12		7			2,080
13	M5×0.8	7	15		8			2,230
								2,400

Order 注文例

型式 - L - T

CDH7 - 100.0 - T20

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量 1~4 5~9 10~19 20~50 表示数量超えは

値引率 基準単価 5% 10% 15% 価格・出荷日お見積り

Delivery 出荷日

3 日目発送

ストック T 1,000円/1本  
ストック A 500円/1本

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.48

同一サイズ3本以上は一律1,350円(ストックTは除く)

Alterations 追加加工

型式 - L - T - (KC・WKC...etc.)

CDH8 - 100.0 - T20 - NC

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KC	KC=指定0.1mm単位 D/2 ≤ KC < H/2	100
	WKC	WKC=指定0.1mm単位 D/2 ≤ WKC < H/2	200
	RKC	RKC=指定0.1mm単位 D/2 ≤ RKC < H/2	200

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	HC	HC=指定0.1mm単位 D ≤ HC < H ツバ径公差の関係でストレートになるケースがあります。	200
	NC	ノック穴加工 他の追加加工と併用不可	200

Example 使用例

DDM

CDM

CDH

小径タイプデトマーク単体  
単体でご使用の場合  
タップ及びザグリ加工  
はホルダ(CDH)を参考  
にしてください。

ホルダ+小径タイプデトマーク  
ホルダを使用することにより、デトマークの折れ、アルミの埋まり等の時のメンテナンスが楽になります。