

# パンチガイドブシュ

-スーパーロングタイプ-

ストックA  
(翌日発送)  
対応

追加加工価格も数量スライド適用 P.39

ヘッド付タイプ	シャック径 D	材質 H 硬度	D寸法	型式	図面
RoHS	Dm5	SKH51 61~64HRC	D4・5	SLMHG	
		SKD11相当 60~63HRC	D6~10		
RoHS	Dn5	SKH51 61~64HRC	D4・5	SLMSG	
		SKD11相当 60~63HRC	D6~10		

D公差		型式		指定0.01mm単位		指定0.1mm単位		b d H		
D	m5 n5	Type	D	L	min. P max.	B		b	d	H
4		ヘッド付タイプ (Dm5) SLMHG	4	16 20	0.80 ~ 1.50	2 ≤ B ≤ b and B ≤ (P × 5)	10	2.4	5	
5	+0.009 +0.004		5	16 20 25	0.80 ~ 2.00		11	2.9	6	
6	+0.013 +0.008		6	16 20 25	1.00 ~ 2.50		12	3.4	9	
8	+0.012 +0.006	ストレートタイプ (Dn5) SLMSG	8	16 20 25	1.00 ~ 3.50		14	4.4	11	
10	+0.016 +0.010		10	16 20 25	2.00 ~ 5.50		6.4	13		

■特長 ガイド部寸法(B寸法)が長いので、長いストロークでのガイドが必要な絞り・曲げ加工に対応できます。

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~29	30~99	100~200	表示数量超えは
値引率		5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

Order 注文例

型式 - L - P - B

SLMHG 4 - 16 - P0.80 - B3.5

SLMSG 5 - 16 - P1.00 - B4.0

Delivery 出荷日

3 日目発送

ストックA 800円/1本 P.38

※同一サイズ3本以上は一律2,160円

Alterations 追加加工

型式 - L(LC) - P - B - (HC・TC...etc.)

SLMHG 8 - LC15.0 - P3.01 - B10.0 - HC10.0

■ヘッド付タイプ 基準単価		■ストレートタイプ 基準単価	
D	SLMHG	D	SLMSG
4	3,160	4	2,980
5		5	
6	2,680	6	2,500
8		8	
10	2,620	10	2,440

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
全長追加加工	LC	全長変更(刃先部より加工します) 10 ≤ L - (B - 1) ≤ LC < L 指定0.1mm単位 (LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可) 刃先長さbは(L-LC)分短くなります。	200
		全長変更 10 ≤ L - (B - 1) ≤ LC < L 指定0.1mm単位 (LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可)	200
	LKC	全長公差変更 L +0.4 → +0.05 L +0.2 → 0	400
	LKZ	全長公差変更 L +0.4 → +0.01 L +0.2 → 0	600

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
ツバ部追加加工	HC	ツバ径変更 D ≤ HC < H 指定0.1mm単位	200
	TC	ツバ厚変更 2 ≤ TC < 3 指定0.1mm単位 TKC・TKM併用の場合0.01mm単位指定可 全長は(3-TC)分短くなります。 LC併用の場合、全長はLCと同寸法です。	200
	TKC	ツバ厚公差変更 T +0.2 → +0.02 T +0.2 → 0	200
	TKM	ツバ厚公差変更 T +0.2 → 0 T +0.2 → -0.02	200
	LKC	全長公差変更 L +0.4 → +0.05 L +0.2 → 0	400

# パンチガイドブシュ

-2段ガイドタイプ-

追加加工価格も数量スライド適用 P.39

ヘッド付タイプ	材質 H 硬度	D寸法	型式	図面
RoHS	SKH51 61~64HRC	D3~5	FMHG	
	SKD11相当 60~63HRC	D6~8		
RoHS	SKH51 61~64HRC	D3~5	FMSG	
	SKD11相当 60~63HRC	D6~8		

型式		L		指定0.01mm単位		B H			
Type	D	min. P max.	min. G max.	B	H				
ヘッド付タイプ (D <sup>+0.005</sup> ) FMHG	3	10 13 16	0.80 ~ 1.98	2	4	2	5		
	4	10 13 16	0.80 ~ 2.38					3	9
	5	10 13 16	0.80 ~ 2.88						
ストレートタイプ (D <sup>+0.005</sup> ) FMSG	6	10 13 16 20	0.80 ~ 3.38	3	9	4	11		
	8	10 13 16 20	0.80 ~ 4.38					3	9
	10	10 13 16 20	0.80 ~ 4.38						

ツバ下部・逃がし部が薄肉となる場合があります。取付時の破損にご注意ください。D=3の時、G寸法は2.00のみ指定可能です。

Order 注文例

型式 - L - P - G

FMHG 3 - 10 - P0.80 - G2.00

FMSG 5 - 16 - P1.00 - G2.50

Delivery 出荷日

3 日目発送

Alterations 追加加工

型式 - L(LC) - P - G - (HC・TC...etc.)

FMHG 8 - LC15.0 - P3.01 - G4.00 - HC10.0

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~29	30~99	100~200	表示数量超えは
値引率		5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

■ヘッド付タイプ 基準単価		■ストレートタイプ 基準単価	
D	FMHG	D	FMSG
3		3	
4	6,260	4	6,090
5		5	
6	5,810	6	5,640
8		8	

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
全長追加加工	LC	全長変更(刃先部より加工します) 10 ≤ L - (B - 1) ≤ LC < L 指定0.1mm単位 (LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可)	200
		全長変更 10 ≤ L - (B - 1) ≤ LC < L 指定0.1mm単位 (LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可)	200
	LKC	全長公差変更 L +0.4 → +0.05 L +0.2 → 0	400
	LKZ	全長公差変更 L +0.4 → +0.01 L +0.2 → 0	600

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
ツバ部追加加工	HC	ツバ径変更 D ≤ HC < H 指定0.1mm単位	200
	TC	ツバ厚変更 2 ≤ TC < 3 指定0.1mm単位 TKC・TKM併用の場合0.01mm単位指定可 全長は(3-TC)分短くなります。 LC併用の場合、全長はLCと同寸法です。	200
	TKC	ツバ厚公差変更 T +0.2 → +0.02 T +0.2 → 0	200
	TKM	ツバ厚公差変更 T +0.2 → 0 T +0.2 → -0.02	200