

CARBIDE BUTTON DIES

超硬ボタンダイ

—ヘッド付タイプ・ストレートタイプ—

追加加工価格も数量スライド適用 P.39

タイプ	材質/硬度	シャング径 D/公差	型式	寸法図	刃先形状
ヘッド付タイプ	V40 (HIP) 87~88HRA	Dm5 D +0.005/0	<ul style="list-style-type: none"> WHDD WHDR WHDE WHDG 		<ul style="list-style-type: none"> A D R E G
ストレートタイプ	V40 (HIP) 87~88HRA	Dn5 D +0.005/0	<ul style="list-style-type: none"> WSD WSDD WSDR WSDE WSDG 		<ul style="list-style-type: none"> A D R E G

D公差	型式	L	指定0.01mm単位				b	d	H	T
			A	D R E G	R					
D m5 n5	Type	D	min. P	max.	P·Kmax.	P·Wmin.	R			
3	ヘッド付タイプ (Dm5) / ストレートタイプ (Dn5)	(3)	0.50~1.00	—	—	—	0.15	2	1.4	4
4	WHDD / WSDD	(4)	0.50~1.50	—	—	—	W2未満	3	2.0	5
5	WHDR / WSDR	(5)	0.50~2.50	—	—	—		4	3.0	6
6	WHDE / WSDE	6	1.00~3.00	3.00	1.00	—	3	3.4	9	
8	WHDG / WSDG	8	1.00~4.00	4.00	1.00	—	4	4.4	11	
10	A-WHD / A-WSD	10	2.00~6.00	6.00	1.20	—	6	6.4	13	
13	A-WHDD / A-WSDD	13	3.00~8.00	8.00	1.50	—	8	8.4	16	
16	A-WHDR / A-WSDR	16	5.00~10.00	10.00	2.00	—	8	10.6	19	
20	A-WHDE / A-WSDE	20	7.00~12.00	12.00	2.00	—	8	12.6	23	
25	A-WHDG / A-WSDG	25	10.00~16.00	16.00	2.00	—	8	16.6	28	

Order 注文例: 型式 - L - P - W - R (Rのみ) WHDR 13 - 25 - P6.50 - W4.00 - R1.00

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~4	5~9	10~14	15~20
値引率	—	5%	10%	15%

Delivery 出荷日: 3日目発送

在庫: 5日目発送

ストックB 1,500円/1本 P.38

同一サイズ3本以上は一律4,050円

ヘッド付タイプ		ストレートタイプ	
D	¥基準単価 1~4本	D	¥基準単価 1~4本
3	7,760	3	7,180
4	7,760	4	7,180
5	7,760	5	7,180
6	5,830	6	5,330
8	6,290	8	4,840
10	7,090	10	5,540
13	7,880	13	6,290
16	9,830	16	7,930
20	12,930	20	9,430
25	14,730	25	11,330

Alterations 追加加工: 型式 - L(LC-SLC) - P(PC) - W(WC) - R - (BC-HC-TC-CKC-MKC...etc.) WHDD 10 - 25 - P5.00 - W3.20 - TC3.0-TKC-KFC45

Alterations	Code	A	D R E G	¥1Code
刃先追加加工	PC	刃先径変更 min. $\frac{P}{W} > \frac{PC}{WC} \geq \frac{P \cdot Wmin.}{2} \geq 1.00$ 指定0.01mm単位		1,200
	WC	刃先径変更 max. $\frac{P}{W} < \frac{PC}{WC} \leq P \cdot Kmax. + 0.2$ 指定0.01mm単位		1,200
	BC	刃先長変更 1 ≤ BC ≤ b 指定0.1mm単位 ①のみPC1.00~1.99の場合、1 ≤ BC ≤ 4になります。		900 1,400
	LC	全長変更 10 ≤ L - (b-1) ≤ LC < L 指定0.1mm単位 (LKC-LKZ-CKC-MKC併用の場合0.01mm単位指定可) ②b寸法は(L-LC)分短くなります。		600
全長追加加工	LKC	全長公差変更 ①(LC) < 10適用不可 L +0.4 ⇒ +0.05		1,200
	LKZ	全長公差変更 ②(LC) < 10適用不可 L +0.4 ⇒ +0.01		1,800
	CKC	ツバ厚公差・ツバ厚公差変更 + 全長公差変更 全長公差変更 T +0.3 ⇒ +0.02 L +0.4 ⇒ +0.05 を1つのコードで加工します。加工限界 ①(LC) < 16適用不可		1,900
	MKC	ツバ厚公差・ツバ厚公差変更 + 全長公差変更 各単体追加 加工をご確認 T +0.3 ⇒ 0 L +0.4 ⇒ +0.05 ②(LC) < 16適用不可		1,900
	SLC	全長変更・全長公差変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項(②)はLCと同様。 LC 全長 + 全長公差 変更 L +0.4 ⇒ +0.05 +0.2 ⇒ 0		1,400
	SKC	0.01mm単位指定可 ①ストレートタイプのみ適用 ②(LC) < 10適用不可		1,400
ツバ部追加加工	KC	ツバ回り止め 一面加工 ①ツバ厚公差変更 ②角度指定加工(2面) 指定1°単位		600
	WKC	回り止め平行加工(2面) ①KC-KFC併用不可 ②ストレートタイプのD3~5適用不可		1,200
	KFC	回り止め0°と 角度指定加工(2面) 指定1°単位		1,200
	HC	ツバ径変更 D ≤ HC < H 指定0.1mm単位		600
	TC	ツバ厚変更 2 ≤ TC < T 指定0.1mm単位 (TKC-TKM-CKC-MKC併用の場合 0.01mm単位指定可) ①全長Lは(T-TC)分短くなります。 LC併用の場合、全長はLCと同じです。		600
	TKC	ツバ厚公差変更 T +0.3 ⇒ +0.02		1,200
TKM	ツバ厚公差変更 T +0.3 ⇒ -0.02		1,200	
シャング部	SKC	シャング部フラット面加工(1面) ①ヘッド付タイプのみ適用 ②D ≥ 8 L ≥ 20に適用 ③KC-WKC-KFC併用不可		1,200

超硬ボタンダイ