



追加加工価格も数量スライド適用 P.39

シャンク形状	材質 硬度	型式	刃先形状は下図 刃先形状 A ~ Gより選択	
	SKD11相当 60 ~ 63HRC	ELP	刃先形状 A, D, R, E, G	刃先長さ S, L

型式 Type	D	L	指定0.01mm単位				B
			(A)	D R E G	R	R	
S	10	63 71 74 80 90	3.00 ~ 9.97	9.90	2.50	0.15 W 2未 満 Rのみ	13
A ELPAS	13		6.00 ~ 12.97	12.90	3.00		
D ELPDS	16		10.00 ~ 15.97	15.90	4.00		
R ELPRS	20		13.00 ~ 19.97	19.90	5.00		
E ELPES	25		18.00 ~ 24.97	24.90	6.00		
G ELPGS	32	22.00 ~ 31.97	31.90	7.00			
L	10	71 74 80 90	3.00 ~ 9.97	9.90	2.50	Rのみ	19
A ELPAL	13		6.00 ~ 12.97	12.90	3.00		
D ELPDL	16		10.00 ~ 15.97	15.90	4.00		
R ELPRL	20		13.00 ~ 19.97	19.90	5.00		
E ELP EL	25		18.00 ~ 24.97	24.90	6.00		
G ELPGL	32	22.00 ~ 31.97	31.90	7.00			

Price 価格 ■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37
 数量 1~9 10~29 30~99 100~200
 値引率 標準率 5% 10% 15%
 *表示数量超えは価格・出荷日お見積り

■早割30の価格は30%OFF (1円未満切り捨て)
 ■ライト級・エコノミータイプ 基準単価

D	ELPAS	ELPDS	ELPRS	ELPES	ELPGS
10	470	1,380	2,050	1,640	1,280
13	520	1,560	2,300	1,840	1,440
16	620	1,860	2,750	2,200	1,730
20	800	2,330	3,420	2,730	2,150
25	1,010	3,050	4,220	3,560	2,810
32	2,110	4,090	5,030	4,650	3,820

Order 注文例 型式 - L - P - W - R(前のみ)
 ELPRS 16 - 74 - P12.00 - W10.00 - R3.00

Delivery 出荷日 ●A 3 日目発送 ●D R E G 3 日目発送 ●A D R E G 8 日目発送
 早割30 30%off/1本

Alterations 追加加工 型式 - L(LC) - P(PC) - W(WC) - R - (BC-KC...etc.)
 ELPRS 16 - LC70.5 - P12.00 - W10.00 - R3.00 - BC15.5

Alterations	Code	(A)	D R E G	¥/Code
刃先追加加工	PC WC	刃先径変更 PC ≥ P _{min} WC ≥ 2 指定0.01mm単位	刃先径変更 PC ≥ P _{min} WC ≥ 2 指定0.01mm単位	200
		刃先側面R加工 0.3 ≤ PRC ≤ 1 指定0.1mm単位 *PRC ≤ (P-0.2)/2 *PCC併用不可	刃先側面R加工 0.3 ≤ PRC ≤ 1 指定0.1mm単位 *PRC ≤ (P-0.2)/2 *PCC併用不可	400
全長追加加工	LC LKC	全長変更 2 ≤ BC ≤ Bmax 指定0.1mm単位 *全長(L)は刃先長(BC)+45mm以上必要です。	全長変更 45 + B(BC) ≤ LC < L 指定0.1mm単位 (LKC併用の場合0.01mm単位指定可) *全長(L)は刃先長(BC)+50mm以上必要です。	200
		刃先公差変更 P+0.01 → +0.005 0	刃先公差変更 P-W ± 0.01 → +0.01 0	400
その他	KC	ボール位置変更 指定1°単位	270° 90° 180°	200



追加加工価格も数量スライド適用 P.39

シャンク形状	材質 硬度	型式	刃先形状は下図 刃先形状 A ~ Gより選択	
	SKH51 61 ~ 64HRC	EBP	刃先形状 A, D, R, E, G	刃先長さ S, L

型式 Type	D	L	指定0.01mm単位				B
			(A)	D R E G	R	R	
S	10	71 80 90 100	3.00 ~ 9.97	9.90	2.50	0.15 W 2未 満 Rのみ	13
A EBPAS	13		6.00 ~ 12.97	12.90	3.00		
D EBPDS	16		10.00 ~ 15.97	15.90	4.00		
R EBP RS	20		13.00 ~ 19.97	19.90	5.00		
E EBPES	25		18.00 ~ 24.97	24.90	6.00		
G EBP GS	32	22.00 ~ 31.97	31.90	7.00			
L	10	80 90 100	3.00 ~ 9.97	9.90	2.50	Rのみ	19
A EBPAL	13		6.00 ~ 12.97	12.90	3.00		
D EBPDL	16		10.00 ~ 15.97	15.90	4.00		
R EBPRL	20		13.00 ~ 19.97	19.90	5.00		
E EBP EL	25		18.00 ~ 24.97	24.90	6.00		
G EBPGL	32	22.00 ~ 31.97	31.90	7.00			

Price 価格 ■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37
 数量 1~9 10~29 30~99 100~200
 値引率 標準率 5% 10% 15%
 *表示数量超えは価格・出荷日お見積り

■早割30の価格は30%OFF (1円未満切り捨て)
 ■ヘビー級・エコノミータイプ 基準単価

D	EBPAS	EBPDS	EBPRS	EBPES	EBPGS
10	740	1,980	2,700	2,160	1,730
13	940	2,330	3,190	2,550	2,070
16	1,130	2,750	3,830	3,060	2,490
20	1,700	3,680	5,050	4,040	3,370
25	2,450	4,760	6,020	5,570	4,690
32	3,620	5,960	7,340	6,770	5,820

Order 注文例 型式 - L - P - W - R(前のみ)
 EBPRL 32 - 100 - P26.20 - W14.00 - R3.00

Delivery 出荷日 ●A 3 日目発送 ●D R E G 3 日目発送 ●A D R E G 8 日目発送
 早割30 30%off/1本

Alterations 追加加工 型式 - L(LC) - P(PC) - W(WC) - R - (BC-KC...etc.)
 EBPDS 32 - 100 - P26.20 - W14.00 - KC90

Alterations	Code	(A)	D R E G	¥/Code
刃先追加加工	PC WC	刃先径変更 PC ≥ P _{min} WC ≥ 2 指定0.01mm単位	刃先径変更 PC ≥ P _{min} WC ≥ 2 指定0.01mm単位	200
		刃先側面R加工 0.3 ≤ PRC ≤ 1 指定0.1mm単位 *PRC ≤ (P-0.2)/2 *PCC併用不可	刃先側面R加工 0.3 ≤ PRC ≤ 1 指定0.1mm単位 *PRC ≤ (P-0.2)/2 *PCC併用不可	400
全長追加加工	LC LKC	全長変更 2 ≤ BC ≤ Bmax 指定0.1mm単位 *全長(L)は刃先長(BC)+50mm以上必要です。	全長変更 50 + B(BC) ≤ LC < L 指定0.1mm単位 (LKC併用の場合0.01mm単位指定可) *全長(L)は刃先長(BC)+50mm以上必要です。	200
		刃先公差変更 P+0.01 → +0.005 0	刃先公差変更 P-W ± 0.01 → +0.01 0	400
その他	KC	ボール位置変更 指定1°単位	270° 90° 180°	200

ボールロックパンチ
 ダイリテーナ