

# ローラリテーナ/ローラ用固定式ストッパ/ローラ用スプリング

# ストリッパガイドピン用クランプ

**RoHS** **RBJ** (ローラリテーナ)

材質 SUJ2  
スーパーエンブラ

d	l	P	ローラ本数	型式 Type	PD	RL	¥基準単価 1~9本
2.0	6.8	4.7	24	RBJ (ローラリテーナ)	16	30	7,100
2.0	6.8	6	42		20	46	7,900
2.0	7.8	6.4	48		25	56	7,900

Order 注文例 **型式** - **RL**  
**RBJ 20 - 46**

Delivery 出荷日 **3** 日目発送

在庫 **ストックT** 1,000円/1本 **ストックA** 500円/1本 **P.38**

☎同一サイズ3本以上は一律1,350円(ストックTは除く)

■数量スライド価格 (☎1円未満切り捨て) **P.37**

数量	1~9	10~20	表示数量超えは
値引率		5%	価格・出荷日お見積り

Price 価格

**RoHS** **RSTKH** (ローラ用固定式ストッパ)

①底面の表面処理はありません。

材質 S45C  
S 表面処理 無電解ニッケルメッキ  
A 付属品 ①CB ②バネ座金

D	D1	t	型式 Type	PD	S 指定1mm単位	¥基準単価 1~9本
17	13.5	8.5	RSTKH (固定ストッパ)	16	11~20	830
21	18	11		20	11~25	870
26	23	11		25	11~30	980

Order 注文例 **型式** - **S**  
**RSTKH 16 - 12**

Delivery 出荷日 **3** 日目発送

在庫 **ストックA** 500円/1本 **P.38**

☎同一サイズ3本以上は一律1,350円

■数量スライド価格 (☎1円未満切り捨て) **P.37**

数量	1~9	10~20	表示数量超えは
値引率		5%	価格・出荷日お見積り

Price 価格

①付属ボルト CB

PD (No.)	S				
	11~13	14~18	19~23	24~28	29~30
16	M6×15	M6×20	M6×25	-	-
20	M8×15	M8×20	M8×25	M8×30	-
25	M8×15	M8×20	M8×25	M8×30	M8×35

**RoHS** **RSWP** (ローラ用スプリング)

材質 SWP-B

D	D1	d	P	型式 Type	PD	FL 指定5mm単位	¥基準単価 1~9本
17.9	16.3	0.8	14	RSWP (ローラ用スプリング)	16	30~80	300
22.1	20.3	0.9	14		20	35~80	350
27.2	25.4	0.9	15		25	40~80	400

Order 注文例 **型式** - **FL**  
**RSWP 20 - 80**

Delivery 出荷日 **3** 日目発送

在庫 **ストックT** 1,000円/1本 **ストックA** 500円/1本 **P.38**

☎同一サイズ3本以上は一律1,350円(ストックTは除く)

■数量スライド価格 (☎1円未満切り捨て) **P.37**

数量	1~9	10~20	表示数量超えは
値引率		5%	価格・出荷日お見積り

Price 価格

スプリング密着長 (mm) / ばね定数 (g/mm)

Type	PD	FL (自由長)										
		30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
RSWP	16	3.7	4.1	4.4	4.6	5.0	5.3	5.7	5.9	6.2	6.6	6.9
		32	26	23	22	20	19	16	15	14	13	12
	20	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.7	5.9	6.3	6.7	6.9	
		28	24	22	19	18	16	15	14	13	12	
25	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6			
	13	12	10	9	9	8	8	7	7			

上段：密着長  
下段：ばね定数

**RoHS** **FCLP** (ストリッパガイドピン用クランプ)

材質 S45C  
S 表面処理 四酸化鉄皮膜 (Fe3O4)  
A 付属品 CB4-10

型式 Type	T	M	¥基準単価 (1本) 1~9本
FCLP	5	4	250

Order 注文例 **型式** - **M**  
**FCLP 5 - 4**

Delivery 出荷日 **3** 日目発送 **ストックA** 500円/1本 **P.38**

☎同一サイズ3本以上は一律1,350円

■数量スライド価格 (☎1円未満切り捨て) **P.37**

数量	1~9	10~20	表示数量超えは
値引率		5%	価格・出荷日お見積り

Price 価格

☎FCLPはSGPWH・RSGPW・RSGPS用クランプとして利用可能です。D20以下は3コ、D25以上は4コ使用してください。

