

追加加工価格も数量スライド適用 P.39

RoHS **STB** (①+②)
STB-N (①のみ)

①(本体) ②(支柱)

材質 SS400
表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)

RoHS **STBY** (①+②)
STBY-N (①のみ)

①(本体) ②(支柱)

材質 SS400
表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)

RoHS **MRTB** (①+②)
MRTB-N (①のみ)

①(本体) ②(支柱)

材質 SS400
表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)

RoHS **MRTBY** (①+②)
MRTBY-N (①のみ)

①(本体) ②(支柱)

材質 SS400
表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)

d1	型式	指定10mm単位	¥基準単価 1~9本
Type	D	L S	STB STBY STB-N STBY-N
21.5	STB	20	5,000 4,500
33.5	STB-N	32	5,300 4,800
21.5	STBY	20	4,500 4,000
33.5	STBY-N	32	4,800 4,300

Order 注文例
型式 - L - S
STB 20 - 100 - 100
STB-N 32 - 40

Delivery 出荷日
3 日目発送
ストークA 800円/1本
P.38

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37
数量 1~9 10~19 20~49 50~100
値引率 基準単価 5% 10% 15%

Example 使用例
材料

e	d1	d2	型式	指定10mm単位	¥基準単価 1~9本
Type	D	L S	MRTB MRTBY MRTB-N MRTBY-N		
26.0	21	30	MRTB	20	4,350 4,050
37.5	32	40	MRTB-N	30	4,600 4,300
26.0	21	30	MRTBY	20	3,900 3,600
37.5	32	40	MRTBY-N	30	4,200 3,900

Order 注文例
型式 - L - S
MRTB 20 - 100 - 100
MRTB-N 30 - 40

Delivery 出荷日
3 日目発送
ストークA 800円/1本
P.38

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37
数量 1~9 10~19 20~49 50~100
値引率 基準単価 5% 10% 15%



RoHS **SCTB**

材質 SS400
表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)



RoHS **SCTBY**

材質 SS400
表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)

E	F	D1	型式		¥基準単価 1~9本	
			Type	D	SCTB	SCTBY
40	15	32	SCTB	20	3,700	3,500
45	20	46	SCTBY	30	3,950	3,600

Order 注文例
型式
SCTB 30

Delivery 出荷日
3 日目発送
ストークA 800円/1本
P.38

Price 価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37
数量 1~9 10~19 20~49 50~100
値引率 基準単価 5% 10% 15%

Alterations 追加加工
型式 - (LC)
SCTB 20 - LC100

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
	LC	L寸法をカットします。 80 ≤ LC ≤ 235 指定5mm単位	300

自動車型用
位置決め関連部品