

ECONOMY URETHANES  
エコノミーウレタン

RoHS AE (標準タイプ)

D	D <sub>T</sub>	d <sub>T</sub>	L <sub>T</sub>
15	±0.2	±0.2	±0.3
20			
25			
30			
40	±0.3	±0.5	±0.5
50			
60			

●製品概要 P.1119 ●製品データ P.1137 □硬度 ショアA90

F=L×15%		F=L×20%		F=L×25%		d	型式	¥基準単価 1~19本	
F mm	荷重 N(kgf)	F mm	荷重 N(kgf)	F mm	荷重 N(kgf)				V
3.8	539 { 55}	5	735 { 75}	6.3	932 { 95}	18	7	AE 15 - 25	35
4.5		6		7.5					35
5.3		7		8.8					35
6		8		10					35
3.8	1079 { 110}	5	1373 { 140}	6.3	1667 { 170}	24	8.5	AE 20 - 25	55
4.5		6		7.5					55
5.3		7		8.8					55
6		8		10					55
3.8	1569 { 160}	5	2059 { 210}	6.3	2550 { 260}	30	11	AE 25 - 25	100
4.5		6		7.5					100
5.3		7		8.8					100
6		8		10					100
6.8		9		11.3					100
7.5		10		12.5					100
4.5	2452 { 250}	6	2844 { 290}	7.5	3334 { 340}	37	14	AE 30 - 30	105
5.3		7		8.8					120
6		8		10					130
6.8		9		11.3					150
7.5		10		12.5					160
8.3		11		13.8					180
6	4315 { 440}	8	5099 { 520}	10	5982 { 610}	48	14	AE 40 - 40	230
7.5		10		12.5					300
9		12		15					360
7.5	7355 { 750}	10	8728 { 890}	12.5	10297 { 1050}	60	14	AE 50 - 50	480
9		12		15					570
12		16		20					770
7.5	12356 { 1260}	10	14318 { 1460}	12.5	16769 { 1710}	72	14	AE 60 - 50	690
9		12		15					820
9		12		15					820
12		16		20					1,100

●荷重 (kgf) = 荷重N × 0.101972

Order 注文例 型式 AE 15-25

Delivery 出荷日 3 日目発送

Price 価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.37

数量	1~19	20~49	50~99	100~400	表示数量超えは
値引率		5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

●同一サイズ3本以上は一律540円(ストックTは除く)

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.37

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.37

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.37

Example 使用例

SGA P.1099

RoHS LAE CE

D	D <sub>T</sub>	d <sub>T</sub>	L <sub>T</sub>
8	±0.2	±0.2	±0.3
10			
15			
20			
25	±0.2	±0.2	±0.2
30			
40	±0.3	±0.3	±0.3
50			
60			

●製品概要 P.1119 □硬度 ショアA90

d	型式	型式	型式	¥基準単価 1~19本
	Type D-L	Type D-L	Type D-L	
-	-	CE 8-200		210
-	-	CE 10-200		210
7	LAE 15-200	CE 15-200		210
8.5	LAE 20-200	CE 20-200		320
11	LAE 25-200	CE 25-200		500
14	LAE 30-500	CE 30-500		1,820
	LAE 40-500	CE 40-500		3,250
	LAE 50-500	CE 50-500		4,990
	LAE 60-500	CE 60-500		7,190

Order 注文例 型式 LAE 30-500

Delivery 出荷日 3 日目発送

Price 価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.37

数量	1~19	20~49	50~99	100~200	表示数量超えは
値引率		5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

●同一サイズ3本以上は一律540円(ストックTは除く)

RoHS AEX CEX

D	D <sub>T</sub>	d <sub>T</sub>	L <sub>T</sub>
8	±0.2	±0.2	±0.3
10			
15			
20			
25	±0.2	±0.2	±0.2
30			
40	±0.3	±0.3	±0.5
50			
60			

●製品概要 P.1119 □硬度 ショアA90

d	型式	D	L	¥基準単価 1~19本								
			指定1mm単位	L10~20	L21~40	L41~60	L61~80	L81~100	L101~150	L151~200		
-	CEX	8	10~200	75	80	95	125	155	230	300		
-		10		75	80	95	125	155	230	300		
7	AEX	15		80	80	95	130	160	250	330		
8.5		20		80	90	120	170	220	330	440		
11		25		120	140	180	250	300	440	590		
14		30		150	190	270	350	440	650	860		
	40	200		330	490	650	810	1,220	1,620			
	50	330		570	810	1,060	1,290	1,940	2,590			
	60	490		810	1,130	1,460	1,780	2,670	3,560			

Order 注文例 型式 AEX 20 - 52

Delivery 出荷日 3 日目発送

Price 価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.37

数量	1~19	20~49	50~99	100~200	表示数量超えは
値引率		5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

●同一サイズ3本以上は一律540円(ストックTは除く)

ウレタン