

MARKING-OFF PINS FOR CHECKING FIXTURE / LOCATING BARS FOR TAPPING POSITION
チェックフィクスチャ用ケガキピン/ねじ孔位置確認バー

SHIM PLATES FOR CHECKING FIXTURE
検査治具用シムプレート(ゼロプレート)
 -丸タイプ・角タイプ・切り穴付角タイプ-

追加加工価格も数量スライド適用 P.39

ケガキピン RoHS **BGK** **BGKS** (P寸指定タイプ)

①取手部
 M 材質 SS400
 S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)

②ゲージ部
 M 材質 SKS3
 H 硬度 58HRC ~

型式 Type	H	P	B 指定1mm単位	¥基準単価 1~9本
BGK	16	10	20 ~ 50	1,750
	21	16		1,880
	26	20		2,000
	32	25		2,170

型式 Type	H	P 指定0.1mm単位	B 指定1mm単位	K° 選択	¥基準単価 1~9本
BGKS (P寸指定タイプ)	16	6.0 ~ 14.0	20 ~ 50	10	2,870
	21	14.1 ~ 18.0		20	3,160
	26	18.1 ~ 20.0		30	3,440
	32	20.1 ~ 25.0			4,070

Order 注文例
 型式 - P - B - K°
BGK 16 - P10 - B30
BGKS 21 - P16.0 - B40 - K20

Alterations 追加加工
 型式 - P - B - K° - (CH・MH)
BGKS 16 - P10.0 - B30 - K10 - CH

Delivery 出荷日 **3** 日目発送

Price 価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~19	20~49	50~100
値引率		5%	10%	15%

表示数量超えは価格・出荷日お見積り

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	CH	紛失防止用のチェーン(長さ600mm)をゲージ本体にセットします。	500
	MH	タップ加工(M5)をします。指定方法 MH	300

Example 使用例
 検査治具用プッシュ P.1199・1200

ねじ孔位置確認バー RoHS **BGM**

ネジ部のシャンク部に対する同軸度0.1以下になります。

M 材質 SKS3
 H 硬度 55 ~ 60HRC

D	M×P	型式 Type		L	¥基準単価 1~9本
		Type	M		
8	3×0.5	BGM	3	10 20 30	3,010
	4×0.7		4		3,170
	5×0.8		5		3,510
14	6×1.0		6		3,840
	8×1.25		8		4,180
	10×1.5		10		4,510
	12×1.75	12	4,680		

Order 注文例
 型式 - L
BGM 4 - L20

Delivery 出荷日 **3** 日目発送

Price 価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~19	20~49	50~100	表示数量超えは価格・出荷日お見積り
値引率		5%	10%	15%	

Example 使用例

※ナット、ベアリングネジが面に対して垂直になっているかを確認します。

KGSPM (丸タイプ) RoHS

M 材質 SS400
 S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)
 A 付属品 十字穴付タッピングサラネジ (M2×15) 1本

KGSP (角タイプ) RoHS

M 材質 SS400
 S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)
 A 付属品 十字穴付タッピングサラネジ (M2×15) 2本
 A・B=15の時1本

KGZ (切り穴付角タイプ) RoHS

M 材質 SS400
 S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)

型式 Type	A	T	¥基準単価 1~29本
KGSPM	20	2・3・5	140

Order 注文例
 型式 - B - T
KGSPM20 - 3
KGSP15 - 20 - 3
KGZ25 - 5

型式 Type	A	B	T	¥基準単価 1~29本
KGSP	10	20	2	180
		*15		190
	15	20	3	200
		25		210
	20	20	5	220
		25		230
25	25		240	

Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 P.37
 *ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~29	30~49	50~99	100~200
値引率		5%	10%	15%

表示数量超えは価格・出荷日お見積り

d	型式 Type		T	¥基準単価 1~29本
	Type	A		
8	KGZ	20	2	250
12		25	3	280
18		30	5	310

Example 使用例

検査治具用プッシュ P.1199・1200

検査治具用部品