

Tスロットシリーズの定番形状

SOLID CARBIDE T SLOT CUTTERS

超硬Tスロットカッター

●2枚刃 / 4枚刃・スクエア -2 FLUTES / 4 FLUTES・SQUARE-

STSEM
(2枚刃)

STSEMWW
(4枚刃)

■材質 超微粒子超硬合金

加工形状 H

① 一部に刃が付きます。
② 有効刃長(H)は(D-d₁)/2となります。
③ シャンク径4の商品は刃裏部に刃が付きません。

型番	シャンク径 d	刃径 D		刃幅 l	首長 l ₁	首径* d ₁	全長 L	¥単価 1~2本	
		0.1mm単位指定	0.1mm単位指定	0.1mm単位指定	0.1mm単位指定	0.1mm単位指定		STSEM	STSEMWW
STSEM (2枚刃)	4	2.0~2.5	0.1~2.0	1~2	1.5	2.0	50	6,560	7,870
		2.6~3.4	0.5~3.0	1~5	1.5~2.0				
		3.5~4.0	0.5~4.0	1~5	1.5~2.0				
STSEMWW (4枚刃)	6	5.0~6.0	1.0~5.0	2~6	3.0~4.0	6.0	60	7,380	8,860
		8	6.1~8.0	1.0~5.0	2~8				
	10	8.1~10.0	1.0~5.0	2~10	5.0~7.0	80	60	10,690	12,830
		12	10.1~12.0	1.0~5.0	2~12				
16	12.1~16.0	1.0~5.0	2~16	8.0~12.0	100	18,620	22,340		

*d=6以上で首径選択が「2≤D-d₁」の条件を満たしていない場合、製作できませんのでご注意ください。

切削条件 P.492

●2枚刃 / 4枚刃・スリムシャンク・スクエア -2 FLUTES / 4 FLUTES・SLIM SHANK・SQUARE-

SS-STSEM
(2枚刃)

SS-STSEMWW
(4枚刃)

■材質 超微粒子超硬合金

加工形状 H

① 一部に刃が付きます。
② 有効刃長(H)は(D-d)/2となります。

型番	シャンク径 d	刃径 D		刃幅 l	全長 L	¥単価 1~2本	
		0.1mm単位指定	0.1mm単位指定			SS-STSEM	SS-STSEMWW
SS-STSEM (2枚刃)	4	5.5~6.0	1.0~5.0	60	9,250	10,830	
		6.1~8.0		60	11,750	13,170	
SS-STSEMWW (4枚刃)	6	8.1~10.0	1.0~5.0	80	14,000	15,170	
		10.1~12.0		80	15,330	18,500	
	8	12.1~16.0		100	20,000	24,000	

切削条件 P.492

Order 注文例

STSEM 10-10.0-2.5-8-6.0
型番 シャンク径(d) 刃径(D) 刃幅(l) 首長(l₁) 首径(d₁)

SS-STSEM 6-10.0-2.8
型番 シャンク径(d) 刃径(D) 刃幅(l)

Delivery 出荷日

3 日目発送

ストックA 800円/1本 P.13

① 同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~
値引率		7%	16%	

お見積り

Alterations 追加加工

コーティングご注文方法・料金詳細 P.491

TS(TSコート)・CN(CrNコート)・AC(XALコート)

10 日目発送 ⊗ ストック不可

DC(DLCコート) 12 日目発送 ⊗ ストック不可

STSEM 10-10.0-2.5-8-6.0-TS
型番 シャンク径(d) 刃径(D) 刃幅(l) 首長(l₁) 首径(d₁) (TS・AC・DC・CN)

SS-STSEM 6-10.0-2.8-AC
型番 シャンク径(d) 刃径(D) 刃幅(l) (TS・AC・DC・CN)

とば口追加加工 注文方法・料金詳細 P.491

加工形状	コード	仕様
	KR	とば口部R形状加工 KR=0.05mm単位指定 ①0.10≤R≤(l-0.2)/2
	KC	とば口部C面加工 KC=0.05mm単位指定 ①0.10≤C≤(l-0.2)/2

Tスロットボールも自由に寸法指定が可能

SOLID CARBIDE T SLOT CUTTERS

超硬Tスロットカッター

●2枚刃 / 4枚刃・ボール -2 FLUTES / 4 FLUTES・BALL-

STSBEM
(2枚刃)

STSBEMWW
(4枚刃)

■材質 超微粒子超硬合金

加工形状 H

① 一部に刃が付きます。
② 有効刃長(H)は(D-d₁)/2となります。

型番	シャンク径 d	刃径 D		首長 l ₁	首径* d ₁	ボール部 R	全長 L	¥単価 1~2本		
		0.1mm単位指定	0.1mm単位指定	0.1mm単位指定	0.1mm単位指定	0.05mm単位指定		STSBEM	STSBEMWW	
STSBEM (2枚刃)	4	3.0~4.0	1.0~2.0	2	1.5	l/2≤R≤5	50	8,170	9,020	
		6	5.0~6.0	1.0~5.0	2~6	3.0~4.0	l/2≤R≤5	60	8,700	9,600
		8	6.1~8.0	1.0~5.0	2~8	4.0~6.0	l/2≤R≤5	60	9,750	10,870
STSBEMWW (4枚刃)	10	8.1~10.0	1.0~5.0	2~10	5.0~7.0	l/2≤R≤5	80	11,850	12,550	
		12	10.1~12.0	1.0~5.0	2~12	6.0~8.0	l/2≤R≤5	80	13,130	14,100
	16	12.1~16.0	1.0~5.0	2~16	8.0~12.0	l/2≤R≤5	100	19,650	23,580	

*首径の選択は「2≤D-d₁」の条件を満たしていない場合、製作できませんのでご注意ください。

切削条件 P.492

●2枚刃 / 4枚刃・スリムシャンク・ボール -2 FLUTES / 4 FLUTES・SLIM SHANK・BALL-

SS-STSBEM
(2枚刃)

SS-STSBEMWW
(4枚刃)

■材質 超微粒子超硬合金

加工形状 H

① 一部に刃が付きます。
② 有効刃長(H)は(D-d)/2となります。

型番	シャンク径 d	刃径 D		刃幅 l	ボール部 R	全長 L	¥単価 1~2本	
		0.1mm単位指定	0.1mm				0.05mm単位指定	SS-STSBEM
SS-STSBEM (2枚刃)	4	5.5~6.0	1.0~5.0	l/2≤R≤5	60	13,330	15,170	
		6.1~8.0				60	14,080	15,500
SS-STSBEMWW (4枚刃)	6	8.1~10.0	1.0~5.0	l/2≤R≤5	80	15,330	16,670	
		10.1~12.0			80	17,330	18,170	
	8	12.1~16.0			100	22,000	26,500	

切削条件 P.492

Order 注文例

STSBEM 10-10.0-2.0-8-6.0-1.00
型番 シャンク径(d) 刃径(D) 刃幅(l) 首長(l₁) 首径(d₁) ボール部(R)

SS-STSBEM 6-10.0-2.8-8.00
型番 シャンク径(d) 刃径(D) 刃幅(l) ボール部(R)

Delivery 出荷日

3 日目発送

ストックA 800円/1本 P.13

① 同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~
値引率		7%	16%	

お見積り

Alterations 追加加工

コーティングご注文方法・料金詳細 P.491

TS(TSコート)・CN(CrNコート)・AC(XALコート)

10 日目発送 ⊗ ストック不可

DC(DLCコート) 12 日目発送 ⊗ ストック不可

STSBEM 10-10.0-2.0-8-6.0-1.00-TS
型番 シャンク径(d) 刃径(D) 刃幅(l) 首長(l₁) 首径(d₁) ボール部(R) (TS・AC・DC・CN)

SS-STSBEM 6-10.0-2.8-8.00-AC
型番 シャンク径(d) 刃径(D) 刃幅(l) ボール部(R) (TS・AC・DC・CN)

とば口追加加工 注文方法・料金詳細 P.491

加工形状	コード	仕様
	KR	とば口部R形状加工 KR=0.05mm単位指定 ①0.10≤R≤(l-0.2)/2
	KC	とば口部C面加工 KC=0.05mm単位指定 ①0.10≤C≤(l-0.2)/2

- Tスロット
- スクエア
- ボール
- ラジアス
- コーナーC
- コーナー
アングル
- テーパ
- テーパボール
- テーパラジアス
- テーパ
コーナーC
- テーパコーナー
アングル
- V溝・面取り
- 逆テーパ
- インナーR
- リング
- 超硬ブランク