

定番コーナーC付と丸ラウンド指定のラインナップ

SOLID CARBIDE STRAIGHT FLUTE CORNER C END MILLS

超硬直刃コーナーCエンドミル

●2枚刃 -2 FLUTES-

●ボス穴加工用
BSCC / LS-BSCC (ロングシャンク)

●側面・溝加工用
SCEM / LS-SCEM (ロングシャンク)

■材質 超微粒子超硬合金

丸ラウンド残し P.443 (丸ラウンド幅=0.03~0.1mm)

加工形状

コーナーC加工

一部に刃が付きます。

型番	シャンク径 d	刃径 D			コーナー C	刃長 ℓ	底刃形状 (選択)	全長 L		¥単価 1~2本	
		0.005mm単位指定	0.01mm単位指定	0.5mm単位指定				BSCC	LS-BSCC	BSCC	LS-BSCC
BSCC	3	0.400~0.500	0.10 ≤ C ≤ (D-0.2) / 2	0.5~1.0	T (中ベコ)	40	60	5,380	7,500		
		0.505~1.500		0.5~5.0							
		1.505~2.000		0.5~10.0							
		2.005~3.000		0.5~15.0							
LS-BSCC (ロングシャンク)	4	2.005~4.000	0.10 ≤ C ≤ (D-0.2) / 2	0.5~20.0	F (フラット)	50	80	5,540	8,500		
		3.005~6.000		3.0~24.0							
		4.005~8.000		4.0~28.0							
		6.005~10.000		5.0~35.0							
		8.005~12.000		6.0~36.0							
		10.005~16.000		8.0~48.0							

型番	シャンク径 d	刃径 D			コーナー C	刃長 ℓ	底刃形状 (選択)	全長 L		¥単価 1~2本	
		0.01mm単位指定	0.01mm単位指定	0.5mm単位指定				SCEM	LS-SCEM	SCEM	LS-SCEM
SCEM	3	0.40~0.50	0.10 ≤ C ≤ (D-0.2) / 2	0.5~1.0	T (中ベコ)	40	60	5,380	7,500		
		0.51~1.50		0.5~5.0							
		1.51~2.00		0.5~10.0							
		2.01~3.00		0.5~15.0							
LS-SCEM (ロングシャンク)	4	2.01~4.00	0.10 ≤ C ≤ (D-0.2) / 2	0.5~20.0	F (フラット)	50	80	5,540	8,500		
		3.01~6.00		3.0~24.0							
		4.01~8.00		4.0~28.0							
		6.01~10.00		5.0~35.0							
		8.01~12.00		6.0~36.0							
		10.01~16.00		8.0~48.0							

●BSCC / LS-BSCC
切削条件 P.493

●SCEM / LS-SCEM
切削条件 P.494

Order 注文例

BSCC 6 - 5.005 - 1.00 - 10.0 - F

型番 シャンク径(d) 刃径(D) コーナー(C) 刃長(ℓ) 底刃形状

LS-SCEM 3 - 1.80 - 0.50 - 4.0 - T

型番 シャンク径(d) 刃径(D) コーナー(C) 刃長(ℓ) 底刃形状

Delivery 出荷日

3 日目発送

ストックA 800円/1本

P.13

◎同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~
値引率		7%	16%	

価格表

お見積り

Alterations 追加工

コーティングご注文方法・料金詳細 P.491

TS (TSコート) ・ CN (CrNコート) ・ AC (XALコート) **10** 日目発送 ⊗ ストック不可

DC (DLCコート) **12** 日目発送 ⊗ ストック不可

BSCC 6 - 5.005 - 1.00 - 10.0 - F - TS

型番 シャンク径(d) 刃径(D) コーナー(C) 刃長(ℓ) 底刃形状 (TS・AC・DC・CN)

LS-SCEM 3 - 1.80 - 0.50 - 4.0 - T - AC

型番 シャンク径(d) 刃径(D) コーナー(C) 刃長(ℓ) 底刃形状 (TS・AC・DC・CN)

効率的な加工を実現するコーナーC形状

SOLID CARBIDE STRAIGHT FLUTE CORNER C END MILLS

超硬直刃コーナーCエンドミル

●2枚刃・バックテーパ付タイプ -2 FLUTES・BACK TAPER-

●ボス穴加工用
BSCRM / LS-BSCRM (ロングシャンク)

●側面・溝加工用
SCRM / LS-SCRM (ロングシャンク)

■材質 超微粒子超硬合金

丸ラウンド残し P.443 (丸ラウンド幅=0.03~0.1mm)

加工形状

コーナーC加工

一部に刃が付きます。

バックテーパ 0.2/100

型番	シャンク径 d	刃径 D			コーナー C	刃長 ℓ	底刃形状 (選択)	全長 L		¥単価 1~2本	
		0.01mm単位指定	0.01mm単位指定	0.5mm単位指定				BSCRM SCRM	LS-BSCRM LS-SCRM	BSCRM SCRM	LS-BSCRM LS-SCRM
BSCRM (ロングシャンク)	4	3.01~4.00	0.10 ≤ C ≤ (D-0.2) / 2	2.0~15.0	T (中ベコ)	50	80	7,670	10,170		
		3.01~6.00		3.0~24.0							
		4.01~8.00		4.0~28.0							
SCRM (ロングシャンク)	8	6.01~10.00	0.10 ≤ C ≤ (D-0.2) / 2	5.0~35.0	F (フラット)	80	120	11,650	14,000		
		8.01~12.00		6.0~36.0							
		10.01~16.00		8.0~48.0							

切削条件 P.496

Order 注文例

SCRM 10 - 9.80 - 1.00 - 15.0 - F

型番 シャンク径(d) 刃径(D) コーナー(C) 刃長(ℓ) 底刃形状

Delivery 出荷日

3 日目発送

ストックA 800円/1本

P.13

◎同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~
値引率		7%	16%	

価格表

お見積り

Alterations 追加工

コーティングご注文方法・料金詳細 P.491

TS (TSコート) ・ CN (CrNコート) ・ AC (XALコート) **10** 日目発送 ⊗ ストック不可

DC (DLCコート) **12** 日目発送 ⊗ ストック不可

SCRM 10 - 9.80 - 1.00 - 15.0 - F - TS

型番 シャンク径(d) 刃径(D) コーナー(C) 刃長(ℓ) 底刃形状 (TS・AC・DC・CN)

TSスロット
スクエア
ボール
ラジアス
コーナーC
コーナーアングル
テーパ
テーパボール
テーパラジアス
テーパコーナーアングル
V溝・面取り
逆テーパ
インナーR
リング
超硬ブランク