

安定したパワーで研磨力を発揮。排気音を軽減した消音タイプ
 AIR MICRO SANDER / CUP GRINDING WHEEL / CUP GRINDING RUBBER WHEEL / PAPER DISK / DISK HOLDER

マイクロエアサンダー / カップ砥石 / カップラビン / ペーパーディスク / ホルダ

●マイクロエアサンダー

MAXMS90 (90°)
 MAXMS120 (120°)

標準付属品

- カップ砥石(#60 φ30) ... 1個
- カップラビン(#80 φ30) ... 1個
- ディスクホルダφ30 ... 1個
- ペーパーディスク(#60・#80・#120・#180・#320) ... 各3枚
- ピンレンチ ... 1個
- カブラ ... 1個※
- エアホース・オーバーホース ... 各1個※

※すでに取り付けてあります。

特長

- カップ砥石を使用した研削加工、カップラビンを使用したアルミ研削・研磨加工。
- ディスク工具による研磨加工。
- カップ砥石は純正以外でも、取り付けネジ寸法がM7×P0.75であれば使用できます。
- 安定したパワーを得る精密ギヤーピニオンを採用。
- コンパクト設計とアルミボディによる小型軽量化。
- 耐久性を向上させた特殊ブレード(成形品)を採用。
- 排気音を軽減し、消音効果を高めました。

用途

- 金型・金属加工・板金塗装。
- バリ取り・面取り・塗装はがし・サビおとし・金型表面調整・部品のバリ取り。

消費空気圧力

- 0.4~0.6Mpa

空気消費量

- 200ℓ/minANR

型番	ヘッド アングル	回転速度 (min ⁻¹)	チャッキング	全長	外径	質量 (g)	排気方式	¥単価 1~4個
MAXMS90	90°タイプ	25,000	ネジ式 M7×P0.75	124	18	140	後方	25,000
MAXMS120	120°タイプ			131				25,000

①これらの商品は付属品とセットでの販売となります。
 ②ご使用にあたって、エアグラインダーを長期間安定してご使用いただくためには、給油等の日常のメンテナンスが必要となります。
 (※P.1170)
 ③専用エアホースはメンテナンス用に別売しております。(※P.1166)

●カップ砥石 / カップラビン / ペーパーディスク / ホルダ

CUPT **パック** CUPR **パック** PADK **パック** DSKH **パック**

取付けネジ M7×P0.75

用途

- カップ砥石(CUPT)は粗仕上用としてスピード研削にお使いいただけます。
- カップラビン(CUPR)は仕上面粗さの調整が可能で、アルミにも目詰まりしません。
- ペーパーディスク(PADK)はホルダに接着してご使用いただけます。粒度選定により研削から研磨までお使いいただけます。
- ホルダ(DSKH)は曲面になじむ軟質ゴムを採用しております。ペーパーディスクのスレ防止ガイド付きです。

型番	粒度(＃) (選択)	外径 D	バック 入数	¥単価 1~4パック
CUPT	60	30	20	3,000
	80			
	120			
CUPR	220		5,600	
	60			
	80			
PADK	120	100	3,300	
	180			
	320			

型番	外径	取付けネジ (ネジ径×ピッチ)	バック 入数	¥単価 1~4パック
DSKH	30	M7×P0.75	5	2,750

Order 注文例

MAXMS90
 型番
 CUPT - 60 - 30
 型番 粒度(＃) 外径(D)

Delivery 出荷日

3 日目発送 修理サービス ☎ P.1171

Price 価格

■数量スライド価格(①1円未満切捨て) お見積り

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	2%	4%	6%	

関連商品

エアグラインダー修理サービス ☎ P.1171

BELT SANDER

ベルトサンダー

●ベルトサンダー

MAXBL-12 **標準付属品**

- 六角レンチ ... 2個
- カブラ ... 1個
- ベルトペーパー(#80、#100、#120各1本) ... 計3本

MAXBL-20 **標準付属品**

- 六角レンチ ... 1個
- カブラ ... 1個
- ベルトペーパー(#80、#100各1本) ... 計2本

BELTP **パック**

ベルト幅 12
 ベルト幅 20

特長

- 一般的に多く使用されているのは、ベルト幅20mmのタイプです。
- ベルト幅12mmのタイプは、片手作業が可能な重さで、量産製品のバリ取りに最適です。
- 作業箇所に合わせて、アームの角度を自由に調整できます。(調整範囲: 120°)

用途

- 汎用作業・バリ取り・粗加工用。

型番	ベルト サイズ	回転速度 (min ⁻¹)	全長	外径	質量 (g)	供給空気 圧力	空気 消費量	騒音 (dBA)	排気方式	¥単価 1~4個
MAXBL-12	12×330	16,000	265	—	750	0.45~ 0.65Mpa	500ℓ/minANR	75	後方	15,000
MAXBL-20	20×520		345	—	1000					22,000

①これらの商品は付属品とセットでの販売になります。
 ②ご使用にあたって、エアグラインダーを長期間安定してご使用いただくためには、給油等の日常のメンテナンスが必要となります。
 (※P.1170)

●ベルトペーパー

型番	ベルト幅	粒度(＃) (選択)				砥度タイプ	周長	バック入数	¥単価 1~4パック
		60	80	100	120				
BELTP	12	180 240				AZ	330	20	1,540
		180 240				A			1,500
	20	180 240				AZ	520	20	1,980
		180 240				A			1,920

Order 注文例

MAXBL-12
 型番
 BELTP - 12 - 100
 型番 ベルト幅 粒度(＃)

Delivery 出荷日

3 日目発送 修理サービス ☎ P.1171

Price 価格

■数量スライド価格(①1円未満切捨て) お見積り

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	5%	10%	15%	

関連商品

エアグラインダー修理サービス ☎ P.1171

電動工具	グラインダー
空圧工具	ディスク グラインダー
	サンダー
研削 研磨	ベルト サンダー
	ディスク サンダー
	その他 研削・研磨
	インパクト ドライバー
	ドライバー
	インパクト レンチ
	ドリル
	ラチェット レンチ
	ビット
	その他 穴あけ・締付け
切断 曲げ	ソー
	その他 切断・曲げ
	その他 空圧工具