

LUBRICATING OIL

# 潤滑剤

## ●グリスタイプ

**GGPBC** **RoHS**

**■用途**  
 ●エンプラ成型金型の潤滑  
 ●ダイカスト金型、ダイカストマシン稼働部の潤滑  
 ●熱回りの使用部品の潤滑

**■特長**  
 ●約0.05~0.1mmの厚さで十分な効果を発揮

**FGTF** **RoHS**

**■用途**  
 ●ブラ型、プレス型の潤滑  
 ●工作機械のメンテナンス  
 ●食品製造装置の潤滑  
 ●食品容器成型時の潤滑

**■特長**  
 ●米国USDA認定の食品グレードをクリア

## ワンポイント情報

**GGPBC 超高温用グリス**  
 ●-10℃~800℃まで油ダレを起こさず炭化、固化もしません。  
 ●ブラ型のホットランナー部品に塗布すると焼き付きを防止できます。

**FGTF 食品機械グリス**  
 ●化学合成グリスなので粘性が安定していて長寿命です。  
 ●市販グリスのような油臭さがなく、なめらかな潤滑被膜です。  
 ●非鉄金属や樹脂部品の潤滑にもご利用頂けます。

**RoHS** : RoHS指令対応品です。有害物質に関する情報は、弊社ホームページの「グリーン調達ガイドライン」をご覧ください。

型番	容量 (g)	液色	使用可能温度 (°C)	主成分	¥単価		
					1~5本	6~11本	12本~
GGPBC	100	ゴールド	-10~800	特殊耐熱性樹脂、アルミニウム、銅、ウレタン、特殊耐熱性潤滑油	1,680	1,400	1,200
	500				6,720	5,600	4,800
FGTF	100	無色	-15~180	四フッ化エチレン樹脂	2,240	1,870	1,600
	500				9,520	7,930	6,800

GGPBCの液色は、製造元のロットにより渋銀色をしている場合がございますが、機能にはまったく問題ございません。

Order 注文例 **GGPBC 500** Delivery 出荷日 **在庫品** P.12

●ご希望によりPMS00迄、当日出荷受付致します。

## ■製品安全データシート

各製品の製品安全データシート(MSDS)を、PDFファイルにて下記URLからダウンロードいただくことができます。  
<http://jp.misumi-ec.com/tech/msds/>

## 金型や機械部品を、サビからがっちりガード

### ANTICORROSIVE PAINT

# 防錆剤

## 6PACK-RUSTON

**RoHS**

**■用途**  
 ●短期(屋内18ヶ月以内)防錆

**■特長**  
 ●水置換性  
 ●塗布面が油焼けしにくい

## 6PACK-RUSPACK

**RoHS**

**■用途**  
 ●手で剥がせる樹脂フィルムによる塗布部分の保護

**■特長**  
 ●防錆効果有り

## RSTNDRY

**RoHS**

**■用途**  
 ●屋外での防錆

**■特長**  
 ●素手で塗布面に接触しても防錆効果に影響なし

## MPS

**RoHS** **パック**

**■用途**  
 ●短期(屋内18ヶ月以内)防錆、潤滑

**■特長**  
 ●無香性  
 ●有機溶剤中毒予防規則適応外

## ワンポイント情報

**6PACK-RUSTON 強力防錆剤**  
 ●鉱物油を使用しておりますが、特殊添加剤により長期間の防錆において油焼けがおきません。※金属にふきかけると透明に近い色に見えます。

**6PACK-RUSPACK 防錆保護被膜**  
 ●手で剥がせる樹脂フィルムを金属表面に生成します。  
 ●気化性防錆剤を添加しているため、塗布内部の防錆をします。

**RSTNDRY 屋外用防錆剤**  
 ●ワックス含有の乾燥被膜により、強力な耐酸化性を実現します。  
 ※金属にふきかけると透明に近い色に見えます。

**MPS 汎用潤滑防錆剤**  
 ●油の臭いを発する添加剤を使用しません。  
 ※金属にふきかけると透明に近い色に見えます。

水置換性とは、塗布部分に付着した水滴と置き換わり、水滴の下に防錆被膜を生成することです。

**RoHS** : RoHS指令対応品です。有害物質に関する情報は、弊社ホームページの「グリーン調達ガイドライン」をご覧ください。

型番	容量 (mL)	液色	使用可能温度 (°C)	防錆効果	主成分	容器	バック入数	¥単価 (1本単価)	
								1バック	2バック~
6PACK-RUSTON	420	茶	-50~150	1年程度(屋内) 1年半程度(屋内)	鉱物油 樹脂	スプレー缶	6	7,260(1,210)	6,240(1,040)
6PACK-RUSPACK	420	透明						6,720(1,120)	5,760(960)

この商品はバック単位での販売になります。 **1バック 6本入**

型番	容量 (mL)	液色	使用可能温度 (°C)	防錆効果	主成分	容器	¥単価		
							1~5本	6~11本	12本~
RSTNDRY	300	黄	-50~150	1年半程度(屋内)、6ヶ月程度(屋外)	ワックス	スプレー缶	1,600	1,330	1,140

型番	容量 (mL)	液色	使用可能温度 (°C)	防錆効果	主成分	容器	バック入数	¥単価 (1本単価)	
								1~3バック	4バック~
MPS	420	透明	-50~150	1年半程度(屋内)	合成油	スプレー缶	6	5,280(880)	4,740(790)

この商品はバック単位での販売になります。 **1バック 6本入**

## 6PACK-RUSTON 420

Order 注文例 **6PACK-RUSTON 420** Delivery 出荷日 **在庫品** P.12

●MPS420 ●6PACK-RUSTON420/6PACK-RUSPACK420/RSTNDRY300

●ご希望によりPMS00迄、当日出荷受付致します。

## ■製品安全データシート

各製品の製品安全データシート(MSDS)を、PDFファイルにて下記URLからダウンロードいただくことができます。  
<http://jp.misumi-ec.com/tech/msds/>

## 日本工作油株式会社 日本工作油

JAPANESE MARKET ONLY

# 防錆油

3 日目発送  
 ◎ただし土日祝日除く。

**RoHS**



## ●水置換性防錆油

型番	質量 (g)	粘度 (40°C)	危険物種別	種別	¥単価
P-5300-4	4	2.0	第四類第2石油類	水置換屋内中間防錆	4,680
P-5300-18	18				9,310
P-5300-200	200				79,200
P-5310-4	4	3.7	第四類第3石油類	水置換屋内中間防錆	4,870
P-5310-18	18				10,120
P-5310-200	200				86,400
P-5320-4	4	6.0	第四類第2石油類	水置換屋内中間防錆 水置換性能向上品	4,810
P-5320-18	18				9,850
P-5320-200	200				84,000

数量スライド価格適用外。

## EGの特長!

●水置換屋内中間防錆。標準タイプ/水または水溶性切削液などで濡れた部品の防錆用

## ●一般防錆油

型番	質量 (g)	粘度 (40°C)	危険物種別	種別	¥単価
P-5957-4	4	2.6	第四類第2石油類	不乾燥軟質膜 プレス部品の洗浄・中間防錆用	4,380
P-5957-18	18				8,770
P-5957-200	200				68,400
P-5960-4	4	4.7	第四類第3石油類	不乾燥軟質膜 プレス部品の中間防錆用	5,070
P-5960-18	18				10,930
P-5960-200	200				93,600

数量スライド価格適用外。

## EGの特長!

●5957/プレス部品の洗浄・中間防錆用。  
 ●5960/プレス部品の中間防錆用。

## ●中和型防錆油

型番	質量 (g)	粘度 (40°C)	危険物種別	種別	¥単価
P-5940-4	4	4.2	第四類第3石油類	中和型中間防錆	5,070
P-5940-18	18				10,930
P-5940-200	200				93,600

数量スライド価格適用外。

## EGの特長!

●不乾燥軟質膜。プレス部品の中和洗浄・中間防錆用。

## ■防錆油の一般性状

製品タイプ	液色	引火点 (°C)	粘度 40°Cmm <sup>2</sup> /s	湿潤試験 h	塩水噴霧試験 h
P-5300	褐色	40	2.0	500以上	24
P-5310		90	3.7		
P-5320		50	6.0	720以上	24以上
P-5957		45	2.6	500以上	
P-5960		90	4.7		
P-5940			4.2		

## Linda 横浜油脂工業

JAPANESE MARKET ONLY

# N-500 PLUS

金属表面の水や温気も水置換性によって、強力な浸透力で金属部分の防錆・潤滑に効果を発揮

3 日目発送  
 ◎ただし土日祝日除く。

**パック**商品



## 型番 CZ28

容量 (mL)	危険物種別	バック入数 (本・個)	¥単価
420	第四類第三石油類	20	8,000

数量スライド価格適用外。

## Linda 横浜油脂工業

JAPANESE MARKET ONLY

# ネジトル

強力な浸透力で金属部分の防錆・潤滑に効果を発揮。発泡タイプで飛び散りにくい

3 日目発送  
 ◎ただし土日祝日除く。

**パック**商品



## 型番 CZ27

容量 (mL)	危険物種別	バック入数 (本・個)	¥単価
335	第四類第三石油類	20	25,000

数量スライド価格適用外。

洗浄剤

潤滑・防錆剤

切削油剤

探傷剤

焼付防止潤滑剤

グリース

補修剤

接着剤

オイル

離型剤

はく離剤

サビ取り剤

ケガキ剤

プレス加工油剤

その他

化学製品