

ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ加工時の名脇役

CUTTING OIL

切削剤

●スプレータイプ

MSMTP RoHS **パック**



■用途
●各種金属加工時の潤滑性の確保

■特長
●環境に配慮した塩素、活性硫黄フリー
●硫黄系添加物の不快臭なし

RoHS : RoHS指令対応品です。有害物質に関する情報は、弊社ホームページの「グリーン調達ガイドライン」をご覧ください。

ワンポイント情報

MSMTP 環境対応 汎用切削剤

- 塩素、リン、活性硫黄、重金属を含有していません。
- 鉱油ベースの添加剤使用により、材料の腐食がありません。
- 塩素系パラフィンを使用していないため、分別廃棄の手間が掛かりません。

型番	容量 (mL)	使用温度範囲	対応被削材	容器	バック入数	¥単価		
						1~3バック (1本単価)	4バック~ (1本単価)	
MSMTP	420	-30~150℃	全般	スプレー	6	9,000 (1,500)	6,300 (1,050)	

この商品はパック単位での販売になります。 **1パック 6本入**

Order 注文例 **MSMTP 420** 型番 容量 (mL)

Delivery 出荷日 **在庫品** P.12

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●リキッドタイプ / グリスタイプ

METMV	RoHS	METMA	RoHS	DTPEST-S	RoHS	DTPEST-H	RoHS
MISTIC METAL II MOVER		ALUMICUT		(グリスタイプ・一般鋼用)		(グリスタイプ・高硬度鋼用)	
■用途	●ステンレス、インコネル、ハステロイなどの難削材加工時の潤滑性の確保	■用途	●アルミニウム、ジュラルミン、真鍮などの難削材加工時の潤滑性の確保	■用途	●各種金属加工時の潤滑性の確保	■用途	●各種金属加工時の潤滑性の確保
■特長	●環境に配慮した塩素フリー	■特長	●環境に配慮した塩素フリー	■特長	●ペースト状になっており、ハケ塗り、筆付けが可能	■特長	●防錆力もあり、加工後の拭き取り不要 (DTPEST-H)

RoHS : RoHS指令対応品です。有害物質に関する情報は、弊社ホームページの「グリーン調達ガイドライン」をご覧ください。

型番	容量	使用温度範囲	対応被削材	容器	¥単価		
					1~5本	6~11本	12本~
METMV	450 (mL)	-30~150℃	ステンレス、インコネル、銅、アルミ	リキッド缶	5,400	4,500	3,860
METMA					5,400	4,500	3,860
DTPEST-S	100 (g)	5~150℃	全般	ペースト缶	1,620	1,350	1,160
	500 (g)				7,020	5,850	5,010
DTPEST-H	100 (g)	5~200℃	高硬度鋼、ステンレス	ペースト缶	2,430	2,030	1,740
	500 (g)				10,530	8,780	7,520

Order 注文例 **DTPEST-S 100** 型番 容量

Delivery 出荷日 **3** 日目発送

●対応被削材 ○=最適 ○=良

型番	一般鋼~調質鋼	高硬度鋼	SUS	鋳鉄	アルミ	超硬	銅
MSMTP	○	○	○	○	○	○	○
METMV	○	○	○	○	○	○	○
METMA	○	○	○	○	○	○	○
DTPEST-S	○	○	○	○	○	○	○
DTPEST-H	○	○	○	○	○	○	○

製品安全データシート

各製品の製品安全データシート(MSDS)を、PDFファイルにて下記URLからダウンロードいただくことができます。
<http://jp.misumi-ec.com/tech/msds/>

smooth エーゼット JAPANESE MARKET ONLY

Z-45浸透防錆潤滑オイル420mL

金属との親和性がよく、浸透性抜群

●防錆・潤滑スプレー

3 日目発送
ただし土日祝日除く。

RoHS **パック**商品



■金属接触面の隙間によく浸透します。

型番 145

容量 (mL)	危険物種別	バック入数 (本・個)	¥単価
420	第四類第二石油類	6	1,770

数量スライド価格適用外。

smooth エーゼット JAPANESE MARKET ONLY

HSシリコンスプレー(グリーン)420mL

素材に優しい無溶剤タイプ

●防錆・潤滑スプレー

3 日目発送
ただし土日祝日除く。

RoHS **パック**商品



■良質のシリコンオイル配合。少量で高い効果が得られます。

型番 007

容量 (mL)	危険物種別	バック入数 (本・個)	¥単価
420	可燃性液体類	6	1,590

数量スライド価格適用外。

smooth エーゼット JAPANESE MARKET ONLY

Z-46長期潤滑グリーススプレー420mL

万能タイプのリチウムグリースをスプレー化

●防錆・潤滑スプレー

3 日目発送
ただし土日祝日除く。

RoHS **パック**商品



■グリースが泡状となって浸透します。

型番 146

容量 (mL)	危険物種別	バック入数 (本・個)	¥単価
420	第四類第二石油類	6	2,400

数量スライド価格適用外。

smooth エーゼット JAPANESE MARKET ONLY

HSシリコンスプレー420mLドライ

素材に優しい無溶剤タイプ。速乾性タイプ

●防錆・潤滑スプレー

3 日目発送
ただし土日祝日除く。

RoHS **パック**商品



●特殊シリコンオイル配合

■べたつきが少なく高い効果が得られます。

型番 22

容量 (mL)	危険物種別	バック入数 (本・個)	¥単価
420	可燃性液体類	6	1,980

数量スライド価格適用外。

- 超硬エンドミル
- ハイスエンドミル
- 自由指定直刃エンドミル
- 専用カッター
- ドリル
- 面取り・センタリング工具
- リーマ
- タップ
- フライス用チップ・カッター
- 旋削工具
- 加工治具
- ツーリング
- 放電工具
- 研削・研磨用品
- 手作業工具
- 電動・空圧工具
- 測定工具
- 化学製品
- 工場雑貨

- 洗浄剤
- 潤滑・防錆剤
- 切削油剤
- 探傷剤
- 焼付防止潤滑剤
- グリース
- 補修剤
- 接着剤
- オイル
- 離型剤
- はく離剤
- サビ取り剤
- ケガキ剤
- プレス加工油剤
- その他化学製品