





手強いサビに立ち向かう、多彩に揃ったサビ取り剤シリーズ

RUST REMOVER

サビ取り剤

<p><b>CPRSTR</b> <span>RoHS</span></p>  <p><b>用途</b> ●ワイヤーカット後のワーク錆取り ●黒染め前部品のサビ取り ●溶接部品の焼け跡除去</p> <p><b>特長</b> ●液状の除錆剤</p> <p><b>使用方法</b> ●水での3倍希釈液に除錆する部品を入れ、15分ほど浸け置き</p>	<p><b>SUBET</b> <span>RoHS</span></p>  <p><b>用途</b> ●浸け置きが難しい機械部品、材料の除錆</p> <p><b>特長</b> ●ペースト状で粘度が高く液がしらない</p> <p><b>使用方法</b> 1. サビ発生部を洗浄し、ハケでたっぷり塗る 2. 15分後ウエスで拭き取り</p>	<p><b>RTSP</b> <span>RoHS</span></p>  <p><b>用途</b> ●ワイヤーカットのタンク内サビ取り ●屋外建築物(鉄筋、看板)の除錆</p> <p><b>特長</b> ●中性で酸を含まず作業者に安全 ●下地を溶かさずサビのみ除去</p> <p><b>使用方法</b> 1. よく振り、処理面に吹き付ける 2. 泡が消えて反応が終わったら約30秒水洗い</p>	<p><b>AQNRT</b> <span>RoHS</span></p>  <p><b>用途</b> ●除錆処理後の水洗いによる変色、再発錆の防止</p> <p><b>特長</b> ●酸性薬品(CPRSTR、EZBLS、HIBLS)処理後の金属表面中和や廃液中和が可能</p> <p><b>使用方法</b> ●リチャージスプレーに入れ吹き付け ●ウエスに含ませてふき取り ●ポリ容器に入れてどぶ漬け</p>
---	--	---	---

**RoHS** : RoHS指令対応品です。有害物質に関する情報は、弊社ホームページの「グリーン調達ガイドライン」をご覧ください。

ワンポイント情報

<p><b>CPRSTR</b> 浸け置きサビ取り剤</p> <p>●ワイヤーカット後の除錆なら処理時間は10分程度です。 ●サビが深く浸透している場合は30℃位のお湯で薄めて処理すると反応が早くなります。</p>	<p><b>SUBET</b> ハケ塗りサビ取り剤</p> <p>●メッキ面に発生したサビもウエスで拭きとるだけで簡単に除去できます。 ●塗装前、金属面の下地調整にSUBETを使用すると塗料の密着性が向上します。 ●塗布して長時間放置すると樹脂状に硬化してしまいますので必ず拭きとってください。</p>
<p><b>RTSP</b> サビ取りスプレー</p> <p>●赤錆だけに反応し、素材を傷めない除錆剤です。 ●水洗いをしなかったり不十分だと鉄鋼は黒変します。 ●屋外構造物に生じたサビも安全確実に落とせます。</p>	<p><b>AQNRT</b> 中和防錆剤</p> <p>●油膜を作らないユニークな屋内専用の水系防錆剤。防錆効果は約30日です。 ●浸け置きサビ取り剤(型番: CPRSTR)でサビ取り後、本液をそのまま塗布することで中和と防錆ができ、変色も起こしません。 ●あらゆる金属製品に使用でき、特にメッキ製品(缶、OA機器、メタルラック)の防錆に最適です。</p>

型番	容量 (mL)	主成分	¥単価		
			1~2本	3~4本	5本~
CPRSTR	4000	リン酸	6,550	5,460	4,680
SUBET	1000	リン酸	6,720	5,600	4,800
RTSP	420	チオグリコール酸アンモン	3,570	2,980	2,550
AQNRT	4000	界面活性剤	4,000	3,340	2,860

関連商品 ワイヤーカット用防錆剤 P.918

**Order 注文例** **CPRSTR 4000**  
型番 容量 (mL)

●SUBET / RTSP / AQNRT **5** 日目発送  
●CPRSTR

**Delivery 出荷日** **在庫品** P.12  
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

製品安全データシート

●各製品の製品安全データシート(MSDS)を、PDFファイルにて下記URLからダウンロードいただくことができます。  
<http://jp.misumi-ec.com/tech/msds/>

型番	適用材						
	一般鋼~調質鋼	高硬度鋼	SUS	鋳鉄	アルミ	超硬	銅
CPRSTR	◎	○	◎	○		◎	
SUBET	○	○	◎	○		◎	
RTSP	○	○	◎	○		◎	
AQNRT	○	○	○	◎	○	◎	○

◎=最適 ○=良

smooth エーゼット JAPANESE MARKET ONLY

**AZサビアウト110g**

錆と化学的に反応し、金属を傷めず除錆します

●サビ取り

**RoHS**  
**パック商品**



■金属表面を腐食しないので、小さな部品にも使えます。

型番 900

容量 (g)	パック入数(本・個)	¥単価
110	2	534

①数量スライド価格適用外。

smooth エーゼット JAPANESE MARKET ONLY

**AZサビアウト1kg**

錆と化学的に反応し、金属を傷めず除錆します

●サビ取り

**RoHS**



■金属表面を腐食しないので、小さな部品にも使えます。

型番 901

容量 (kg)	入数(本・個)	¥単価
1	1	1,890

①数量スライド価格適用外。

smooth エーゼット JAPANESE MARKET ONLY

**AZつけ置きサビアウト500mL**

つけて置くだけで手軽にサビが取れます

●サビ取り

**RoHS**  
**パック商品**



■6時間以上放置してください。

型番 910

容量 (mL)	パック入数(本・個)	¥単価
500	5	2,390

①数量スライド価格適用外。

smooth エーゼット JAPANESE MARKET ONLY

**AZガス漏れ検知剤400mL**

ガス漏れが簡単に検知できます

●ガス漏れ検知剤

**RoHS**  
**パック商品**



■ガスの配管接合部や、溶接部にスプレーするだけ。

型番 AZ001

容量 (mL)	危険物種別	パック入数(本・個)	¥単価
400	非該当	6	3,180

①数量スライド価格適用外。

smooth エーゼット JAPANESE MARKET ONLY

**AZ金属保護スプレー 420mL**

金属機械部品の保護・防錆に。青い被膜が金属を守ります

●金属保護・防錆

**RoHS**  
**パック商品**



■不要になった被膜は手で簡単にがせれます。

型番 AZ002

容量 (mL)	危険物種別	パック入数(本・個)	¥単価
420	第四類第一石油類	6	2,360

①数量スライド価格適用外。

smooth エーゼット JAPANESE MARKET ONLY

**AZケガキ青スプレー 300mL**

鮮明で、精密なケガキが可能に

●ケガキ塗料

**RoHS**  
**パック商品**



■塗膜は速乾性。密着性に優れています。

型番 AZ003

容量 (mL)	危険物種別	パック入数(本・個)	¥単価
300	第四類第一石油類	6	2,790

①数量スライド価格適用外。

洗浄剤
潤滑・防錆剤
切削油剤
探傷剤
焼付防止潤滑剤
グリース
補修剤
接着剤
オイル
離型剤
はく離剤
サビ取り剤
ケガキ剤
プレス加工油剤
その他化学製品