

WORKING COMMODITY

安全靴

JIS規格タイプ

WSH



- 素材 牛皮
- JIS T8101 革製S種合格品
- 足囲 EEE
- V式(直接加硫圧着)製法

型番	サイズ (cm)								¥単価 1~4足	
WSH	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	4,770
	27.5	28.0	29.0							5,370

Order
注文例

WSH - 26.5

型番 サイズ (cm)

Delivery
出荷日

3 日目発送

Price
価格

■数量スライド価格(◎1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	5%	10%	15%	

Eが特長!

- スチール製先芯を搭載し、耐圧迫性と耐衝撃性に優れています。
- 耐油性アウトソールを採用しています。

お見積り

Simon シモン
JAPANESE MARKET ONLY

7500シリーズ_7513黒

3方向から包み込むクッション。「シモン・フィッティング・システム」搭載

●安全靴



型番	サイズ (cm)	¥単価
7513BK-23.5	23.5	5,050
7513BK-24	24	
7513BK-24.5	24.5	
7513BK-25	25	
7513BK-25.5	25.5	
7513BK-26	26	
7513BK-26.5	26.5	
7513BK-27	27	
7513BK-27.5	27.5	
7513BK-28	28	

- 種類 安全靴(革靴)
- 形状 短靴
- カラー 黒系
- 甲被タイプ ひも式
- 鞋底 発泡ポリウレタン2層底
- 甲被材質 牛革(型押しソフト)
- 先芯 ワイドACM樹脂先芯
- 規格 JIS T 8101革製S種(普通作業用)E合格

- 標準重量 810g
- ※一足26.0cmの重量
- 鞋底耐油性あり

◎数量スライド価格適用外。

◎23.5・24cm以外
在庫品◎23.5・24cm
5 日目発送
◎ただし土日祝日除く。Simon シモン
JAPANESE MARKET ONLY

シモンスター・シリーズ SS11BV

SX3層底スタンダード安全靴。HYBRID SOLE(短靴タイプ・ひも式)

●安全靴



型番	サイズ (cm)	¥単価
SS11BV-23.5	23.5	6,000
SS11BV-24	24	
SS11BV-24.5	24.5	
SS11BV-25	25	
SS11BV-25.5	25.5	
SS11BV-26	26	
SS11BV-26.5	26.5	
SS11BV-27	27	
SS11BV-27.5	27.5	
SS11BV-28	28	

- 種類 安全靴(革靴)
- 形状 短靴
- カラー 黒系
- 甲被タイプ ひも式
- 鞋底 SX3層底
- 甲被材質 牛革(ハロー)
- 先芯 ワイドACM樹脂先芯
- 規格 JIS T 8101革製S種(普通作業用)E合格

- 標準重量 840g
- ※一足26.0cmの重量
- 鞋底耐油性あり

◎数量スライド価格適用外。

5 日目発送
◎ただし土日祝日除く。Simon シモン
JAPANESE MARKET ONLY

シモンスター・シリーズ SS11黒

SX3層底スタンダード安全靴。HYBRID SOLE(短靴タイプ・ひも式)

●安全靴



型番	サイズ (cm)	¥単価
SS11BK-23.5	23.5	5,530
SS11BK-24	24	
SS11BK-24.5	24.5	
SS11BK-25	25	
SS11BK-25.5	25.5	
SS11BK-26	26	
SS11BK-26.5	26.5	
SS11BK-27	27	
SS11BK-27.5	27.5	
SS11BK-28	28	

- 種類 安全靴(革靴)
- 形状 短靴
- カラー 黒系
- 甲被タイプ ひも式
- 鞋底 SX3層底
- 甲被材質 牛革(型押しソフト)
- 先芯 ワイドACM樹脂先芯
- 規格 JIS T 8101革製S種(普通作業用)E合格

- 標準重量 800g
- ※一足26.0cmの重量
- 鞋底耐油性あり

◎数量スライド価格適用外。

◎23.5・24cm以外
在庫品◎23.5・24cm
5 日目発送
◎ただし土日祝日除く。Simon シモン
JAPANESE MARKET ONLY

シモンスター・シリーズ SS18BV

SX3層底スタンダード安全靴。HYBRID SOLE(短靴タイプ・マジック式)

●安全靴



型番	サイズ (cm)	¥単価
SS18BV-23.5	23.5	6,000
SS18BV-24	24	
SS18BV-24.5	24.5	
SS18BV-25	25	
SS18BV-25.5	25.5	
SS18BV-26	26	
SS18BV-26.5	26.5	
SS18BV-27	27	
SS18BV-27.5	27.5	
SS18BV-28	28	

- 種類 安全靴(革靴)
- 形状 短靴
- カラー 黒系
- 甲被タイプ マジック式
- 鞋底 SX3層底
- 甲被材質 牛革(ハロー)
- 先芯 ワイドACM樹脂先芯
- 規格 JIS T 8101革製S種(普通作業用)E合格

- 標準重量 860g
- ※一足26.0cmの重量
- 鞋底耐油性あり

◎数量スライド価格適用外。

5 日目発送
◎ただし土日祝日除く。Simon シモン
JAPANESE MARKET ONLY

8500シリーズ_8518赤/黒

JIS規格S種合格のスポーティな安全靴(マジック式)

●安全靴



型番	サイズ (cm)	¥単価
8518R-BK-23.5	23.5	7,530
8518R-BK-24	24	
8518R-BK-24.5	24.5	
8518R-BK-25	25	
8518R-BK-25.5	25.5	
8518R-BK-26	26	
8518R-BK-26.5	26.5	
8518R-BK-27	27	
8518R-BK-27.5	27.5	
8518R-BK-28	28	

- 種類 安全靴(革靴)
- 形状 短靴
- カラー 多色
- 甲被タイプ マジック式
- 鞋底 SX3層底
- 甲被材質 牛革(スムース仕上)
- 先芯 ワイドACM樹脂先芯
- 規格 JIS T 8101革製S種(普通作業用)E合格

- 標準重量 870g
- ※一足26.0cmの重量
- 鞋底耐油性あり

◎数量スライド価格適用外。

5 日目発送
◎ただし土日祝日除く。Simon シモン
JAPANESE MARKET ONLY

1500シリーズ_1511静電靴

ウレタン2層底だから軽量で疲労軽減。ACM樹脂先芯を使用。革本来の優しい風合いを大切に、スムース調牛革製。(短靴)

●安全靴



型番	サイズ (cm)	¥単価
1511S-23.5	23.5	4,770
1511S-24	24	
1511S-24.5	24.5	
1511S-25	25	
1511S-25.5	25.5	
1511S-26	26	
1511S-26.5	26.5	
1511S-27	27	
1511S-27.5	27.5	
1511S-28	28	

- 種類 安全靴(革靴)
- 静電気帯電防止靴
- 形状 短靴
- カラー 黒系
- 甲被タイプ ひも式
- 鞋底 発泡ポリウレタン2層底
- 甲被材質 牛革(スムース仕上)
- 先芯 ACM樹脂先芯
- 規格 JIS T 8103 ED-P/C3/革製/SE合格

- 標準重量 800g
- ※一足26.0cmの重量
- 鞋底耐油性あり

◎数量スライド価格適用外。

5 日目発送
◎ただし土日祝日除く。

超硬エンドミル

ハイスエンドミル

自由指定直刃

エンドミル

専用カッター

ドリル

面取り・

センターリング工具

リーマ

タップ

フライス用

チップ・カッター

旋削工具

加工治具

ツーリング

放電工具

研削・研磨用品

手作業工具

電動・空圧工具

測定工具

化学製品

工場雑貨

洗剤

ウエス・

拭きとり用品

マスク

作業靴・

安全靴

メガネ

集じん

静電気対策品

安全用品

その他

工場雑貨



1320

加工現場の改善に役立つ
「ものづくりQ&A」役立つ情報を
今すぐ検索!ミスミのものづくりQ&A 検索 <http://tool.misumi.jp/>メーカー別問合せ先一覧は
裏表紙をご覧ください。複数メーカー一括見積・発注!
「VONA 購券くん」工具 購券くん 検索 <http://jp.misumi-vona.com/vona/fs/>

1321

