













■価格改定商品リスト (FA用メカニカル標準部品\_2019年10月)

商品カテゴリ	中カテゴリ	商品名	カタログページ数	型式
配管部品	継手	低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル	P.2_1329	SUTNRS25A
配管部品	継手	低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル	P.2_1329	SUTNR8A
配管部品	継手	低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル	P.2_1329	SUTNR10A
配管部品	継手	低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル	P.2_1329	SGPNR10A
配管部品	継手	低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル	P.2_1329	SGPNR8A
配管部品	継手	低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル	P.2_1329	SUTNR6A
配管部品	継手	低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル	P.2_1329	SUTNRS10A
配管部品	継手	低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル	P.2_1329	SUTNRS6A
配管部品	継手	低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル	P.2_1329	SUTNR15A
配管部品	継手	低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル	P.2_1329	SGPNR25A
配管部品	継手	配管用ターミナル フランジタイプ	P.2_1347	BTLFA1
配管部品	継手	配管用ターミナル フランジタイプ	P.2_1347	BTLFC1
配管部品	継手	配管用ターミナル 六角タイプ	P.2_1347	BTLHS
配管部品	継手	配管用ターミナル 六角タイプ	P.2_1347	BTLHC5
配管部品	継手	配管用ターミナル 六角タイプ	P.2_1347	BTLHS-5
配管部品	継手	配管用ターミナル 六角タイプ	P.2_1347	BTLHC5-S
配管部品	継手	配管用ターミナル 六角タイプ	P.2_1347	BTLHI-S
配管部品	継手	配管用ターミナル 六角タイプ	P.2_1347	BTLHC1
配管部品	継手	配管用ターミナル 六角タイプ	P.2_1347	BTLHI
配管部品	継手	油圧配管用くい込み継手 コネクタ	P.2_1357	KTGS8-2
配管部品	継手	油圧配管用くい込み継手 コネクタ	P.2_1357	KTGS6-1
配管部品	継手	油圧配管用くい込み継手 コネクタ	P.2_1357	KTGS6-2
配管部品	継手	油圧配管用くい込み継手 コネクタ	P.2_1357	KTGS8-1
配管部品	継手	油圧配管用くい込み継手 コネクタ	P.2_1357	KTGS10-3
配管部品	継手	油圧配管用くい込み継手 コネクタ	P.2_1357	KTGS10-2
配管部品	継手	油圧配管用くい込み継手 コネクタ	P.2_1357	KTGS12-2
配管部品	継手	油圧配管用くい込み継手 ナット	P.2_1358	KTGN18
配管部品	継手	油圧配管用くい込み継手 ナット	P.2_1358	KTGN16
配管部品	継手	油圧配管用くい込み継手 ユニオン	P.2_1357	KTGR12
配管部品	継手	油圧配管用くい込み継手 ユニオン	P.2_1357	KTGR10
配管部品	継手	油圧配管用くい込み継手 ユニオン	P.2_1357	KTGR6
配管部品	継手	油圧配管用くい込み継手 ユニオン	P.2_1357	KTGR8
配管部品	継手	油圧配管用くい込み継手 逆流防止ユニオン	P.2_1358	KTGR10-05
配管部品	鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂管	なまし鋼管	P.2_1352	DKENF4
配管部品	鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂管	塩ビ管	P.2_1343	PVCH25
配管部品	鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂管	鋼管 L寸固定タイプL寸指定タイプ	P.2_1321	SGHPC8A
配管部品	鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂管	鋼管 L寸固定タイプL寸指定タイプ	P.2_1321	SGGG10A
配管部品	鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂管	鋼管 L寸固定タイプL寸指定タイプ	P.2_1321	STPGC6A
配管部品	鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂管	鋼管 L寸固定タイプL寸指定タイプ	P.2_1321	SGHPW20A
配管部品	鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂管	鋼管 L寸固定タイプL寸指定タイプ	P.2_1321	STPGP8A-Y
配管部品	鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂管	鋼管 L寸固定タイプL寸指定タイプ	P.2_1321	SGPE10A
配管部品	鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂管	鋼管 L寸固定タイプL寸指定タイプ	P.2_1321	STPGW8A
配管部品	鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂管	鋼管 L寸固定タイプL寸指定タイプ	P.2_1321	SGPW32A
配管部品	鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂管	鋼管 L寸固定タイプL寸指定タイプ	P.2_1321	SGGW10A-W
配管部品	鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂管	鋼管 L寸固定タイプL寸指定タイプ	P.2_1321	SGGF15A-BR
配管部品	鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂管	鋼管 L寸固定タイプL寸指定タイプ	P.2_1321	SGGW15A-W
配管部品	鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂管	鋼管 L寸固定タイプL寸指定タイプ	P.2_1321	SGGD15A-W
配管部品	鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂管	鋼管 L寸固定タイプL寸指定タイプ	P.2_1321	SUTPK6A
配管部品	鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂管	鋼管 L寸指定・スバケ溝付タイプ	P.2_1323	SSGGF15A
配管部品	鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂管	鋼管 L寸指定・スバケ溝付タイプ	P.2_1323	SSGG6A
配管部品	鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂管	鋼管 L寸指定・スバケ溝付タイプ	P.2_1323	SSGGF15A-BR
配管部品	鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂管	鋼管 L寸指定・スバケ溝付タイプ	P.2_1323	SSGG625A-B
配管部品	鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂管	鋼管 L寸指定・スバケ溝付タイプ	P.2_1323	SSUTSF10A
配管部品	樹脂ホース	ふっ素樹脂ホース 柔軟タイプ	P.2_1370	HOJFRK9
配管部品	樹脂ホース	ホースバンド スタンドタイプ	P.2_1378	HOSBS70N
配管部品	樹脂ホース	ホースバンド スタンドタイプ	P.2_1378	HOSBS60N
配管部品	樹脂ホース	ホースバンド スタンドタイプ	P.2_1378	HOSBS83N
配管部品	樹脂ホース	ホースバンド スタンドタイプ	P.2_1378	HOSBS50N
配管部品	樹脂ホース	ホースバンド 安全キャップ付タイプ	P.2_1378	HOASU45
配管部品	樹脂ホース	ホースバンド 安全キャップ付タイプ	P.2_1378	HOASU55
配管部品	樹脂ホース	ホースバンド 安全キャップ付タイプ	P.2_1378	HOABS10
配管部品	樹脂ホース	ホースバンド 安全キャップ付タイプ	P.2_1378	HOASU40
配管部品	樹脂ホース	ホースバンド 安全キャップ付タイプ	P.2_1378	HOABS11
配管部品	樹脂ホース	ホースバンド 安全キャップ付タイプ	P.2_1378	HOABS40
配管部品	樹脂ホース	ホースバンド 安全キャップ付タイプ	P.2_1378	HOABS45
配管部品	樹脂ホース	ホースバンド 安全キャップ付タイプ	P.2_1378	HOABS55
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース スタンドタイプ	P.2_1371	HOTRL12
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース スタンドタイプ	P.2_1371	HOTRL9
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース スタンドタイプ	P.2_1371	HOTR19-50
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース スタンドタイプ	P.2_1371	HOTR9-50
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース スタンドタイプ	P.2_1371	HOTR15-50
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース スタンドタイプ	P.2_1371	HOTR12-50
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース スタンドタイプ	P.2_1371	HOTR15-100
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース スタンドタイプ	P.2_1371	HOTR9-100
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース スタンドタイプ	P.2_1371	HOTR25-50
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース スタンドタイプ	P.2_1371	HOTR12-100
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース 高強度タイプ	P.2_1373	HOTG12-50
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース 高強度タイプ	P.2_1373	HOTG19-50
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース 高強度タイプ	P.2_1373	HOTG15-50
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース 高耐圧タイプ	P.2_1373	HOTSG9-50
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース 高耐圧タイプ	P.2_1373	HOTSG19-50
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース 高耐圧タイプ	P.2_1373	HOTSG15-50
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース 高耐圧タイプ	P.2_1373	HOTSG25-50
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース 耐油タイプ	P.2_1373	HOTRSL15
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース 耐油タイプ	P.2_1373	HOTRSL9
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース 耐油タイプ	P.2_1373	HOTRSL12
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース 耐油タイプ	P.2_1373	HOTRS9-50
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース 耐油タイプ	P.2_1373	HOTRS19-50
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース 耐油タイプ	P.2_1373	HOTRS25-50
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース 耐油タイプ	P.2_1373	HOTRS15-50
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース 耐油タイプ	P.2_1373	HOTRS12-50
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース 耐油タイプ	P.2_1373	HOTRS12-100
配管部品	樹脂ホース	汎用樹脂ホース 耐油タイプ	P.2_1373	HOTRS9-100
配管部品	配管支持具	配管支持具 Uボルト	P.2_1326	UB6-M5
配管部品	配管支持具	配管支持具 Uボルト	P.2_1326	UBSU4-M5
配管部品	配管支持具	配管支持具 Uボルト	P.2_1326	UB4-M5
配管部品	配管支持具	配管支持具 Uボルト	P.2_1326	UB3
配管部品	配管支持具	配管支持具 Uボルト	P.2_1326	UB4
配管部品	配管支持具	配管支持具 Uボルト	P.2_1326	UB8-M5
配管部品	配管支持具	配管支持具 Uボルト	P.2_1326	UB10-M6
配管部品	配管支持具	配管支持具 Uボルト	P.2_1326	UBSU4-M5
配管部品	配管支持具	配管支持具 立配管用バンド	P.2_1325	KBND20A
配管部品	配管支持具	配管支持具 立配管用バンド	P.2_1325	KBND50A
配管部品	配管支持具	配管支持具 立配管用バンド	P.2_1325	KBND15A
配管部品	配管支持具	配管支持具 立配管用バンド	P.2_1325	KBND510A
配管部品	配管支持具	配管支持具 立配管用バンド	P.2_1325	KBND32A
配管部品	配管支持具	配管支持具 立配管用バンド	P.2_1325	KBND40A