

大カテゴリ	商品カテゴリ	商品名	カタログページ数	型式
電源	ACアダプタ	ACアダプタ	1524	MACP-1215
電源	ACアダプタ	ACアダプタ	1524	MACP-1220
電源	ACアダプタ	ACアダプタ	1524	MACP-2405
電源	ACアダプタ	ACアダプタ	1524	MACP-24075
電源	ACコンセント・インレット	産業用引出形コンセント アウトレット (埋込タイプ)	2919	3210-L5
電源	ACコンセント・インレット	産業用引出形コンセント アウトレット (埋込タイプ)	2919	3320-L6
電源	ACコンセント・インレット	産業用引出形コンセント アウトレット (埋込タイプ)	2919	3320
電源	ACコンセント・インレット	産業用引出形コンセント アウトレット (機器取付タイプ)	2920	3310-L5-P
電源	ACコンセント・インレット	産業用引出形コンセント アウトレット (機器取付タイプ)	2920	3220-P
電源	ACコンセント・インレット	産業用引出形コンセント アウトレット (機器取付タイプ)	2920	4320-L15-P
電源	ACコンセント・インレット	産業用引出形コンセント ソケット (ストレートタイプ)	2917	3324N
電源	ACコンセント・インレット	産業用引出形コンセント フラグ (防水タイプ)	2921	3312RW-L5
電源	ACコンセント・インレット	産業用引出形コンセント フラグ (防水タイプ)	2921	3222RW-L6
電源	ACコンセント・インレット	産業用引出形コンセント フラグ (防水タイプ)	2921	3322RW-L6
電源	ACコンセント・インレット	産業用引出形コンセント フラグ (防水タイプ)	2921	3322RW
電源	ACコンセント・インレット	産業用引出形コンセント フラグ (防水タイプ)	2921	4322RW-L15
電源	ACコンセント・インレット	-	-	3224RW-L6
電源	ACコンセント・インレット	-	-	3324RW-L6
電源	ACコンセント・インレット	産業用引出形コンセント フラグ (防水タイプ)	2921	3222RW
電源	ACコンセント・インレット	産業用引出形コンセント インレット (フランジタイプ)	2924	3325N
電源	ACコンセント・インレット	産業用引出形コンセント インレット (フランジタイプ)	2924	4325N
電源	ACコンセント・インレット	産業用引出形コンセント インレット (フランジタイプ)	2924	3325N
電源	ACコンセント・インレット	産業用引出形コンセント インレット (防水カバー付タイプ)	2925	3215NW-L5
電源	ACコンセント・インレット	産業用引出形コンセント インレット (防水カバー付タイプ)	2925	3215NW
電源	ACコンセント・インレット	産業用引出形コンセント インレット (防水カバー付タイプ)	2925	3325NW-L6
電源	ACコンセント・インレット	産業用引出形コンセント インレット (防水カバー付タイプ)	2925	3125GNW
電源	ACコンセント・インレット	産業用引出形コンセント インレット (防水カバー付タイプ)	2925	4325NW-L15
電源	ACコンセント・インレット	-	-	3224RW
電源	ACコンセント・インレット	産業用引出形コンセント アウトレット (露出タイプ)	2923	3321-L6
電源	ACコンセント・インレット	産業用引出形コンセント アウトレット (露出タイプ)	2923	3221
電源	ACコンセント・インレット	【低価格】L型トリプルコンセント		Web掲載品 04-2252
電源	ACコンセント・インレット	【低価格】ダブルコンセント		Web掲載品 00-8071
電源	ACコンセント・インレット	【低価格】角型コンセント		Web掲載品 00-8070
電源	ACコンセント・インレット	国内対応コンセント アウトレット (スナップイン) / 2Pタイプ	2910	EDK-R0101
電源	ACコンセント・インレット	国内対応コンセント アウトレット (スナップイン) / 接地2Pタイプ	2910	EDK-G0718
電源	ACコンセント・インレット	【低価格】ゴムプラグ・ボディ		Web掲載品 00-8101
電源	ACコンセント・インレット	【低価格】平型プラグ・ボディ		Web掲載品 00-8089
電源	ACコンセント・インレット	【低価格】ムービープラグ		Web掲載品 00-8090
電源	ACコンセント・インレット	【低価格】平型プラグ・ボディ		Web掲載品 00-8097
電源	ACコンセント・インレット	【低価格】ゴムプラグ・ボディ		Web掲載品 00-8221
電源	ACコンセント・インレット	【低価格】防水ゴムコネクタ-ボディ		Web掲載品 00-8113
電源	ACコンセント・インレット	【低価格】ゴムプラグ・ボディ		Web掲載品 00-0221
電源	ACコンセント・インレット	【低価格】平型プラグ・ボディ		Web掲載品 00-8179
電源	ACコンセント・インレット	【低価格】平型プラグ・ボディ		Web掲載品 00-8233
電源	ACコンセント・インレット	【低価格】平型プラグ・ボディ		Web掲載品 00-8180
電源	ACコンセント・インレット	【低価格】平型プラグ・ボディ		Web掲載品 00-8234
電源	ACコンセント・インレット	【低価格】ムービープラグ		Web掲載品 00-8205
電源	ACコンセント・インレット	-	-	WH2891P
電源	ACコンセント・インレット	延長コード用端子 接地2Pプラグ (丸型コードタイプ)	2857	ME7017
電源	ACコンセント・インレット	-	-	KC1140-3M
電源	ACコンセント・インレット	-	-	KC1130-3M
電源	ACコンセント・インレット(オプション・その他)	産業用引出形コンセント ブランケット(埋込アウトレット専用)	2927	K1041A
電源	ACコンセント・インレット(オプション・その他)	産業用引出形コンセント ブランケット(埋込アウトレット専用)	2927	K1041GOMU
電源	ACコンセント・インレット(オプション・その他)	産業用引出形コンセント ブランケット(埋込アウトレット専用)	2927	K1042A
電源	ACコンセント・インレット(オプション・その他)	産業用引出形コンセント ブランケット(埋込アウトレット専用)	2927	K1042GOMU
電源	ACコンセント・インレット(オプション・その他)	産業用引出形コンセント カバープレート (埋込アウトレット専用)	2927	141-1A
電源	SPD・アレスタ(避雷器)	低圧電源用 (A C100V/200V)	EC-552	MSPD-12L
電源	SPD・アレスタ(避雷器)	低圧電源用 (A C100V/200V)	EC-552	MSPD-13L
電源	UPS	UPS A' ヴァリア' 容量300/500/750VA	EC-1501	SPLYP-DL3115-300JL
電源	UPS	UPS A' ヴァリア' 容量300/500/750VA	EC-1501	SPLYP-DL3115-300JL
電源	UPS	UPS A' ヴァリア' 容量300/500/750VA	EC-1501	SPLYP-DL5115-500JL
電源	スイッチング電源	-	-	ESPS-HWS150-5
電源	スイッチング電源	-	-	ESPS-HWS50-24
電源	スイッチング電源	-	-	ESPS-HWS50-24-DIN
電源	スイッチング電源	スイッチング電源 (DC24V出力)	EC-491	ESP10-DIN1
電源	スイッチング電源	スイッチング電源 (DC24V出力)	EC-491	ESP10-DIN2
電源	スイッチング電源	スイッチング電源 (DC24V出力)	EC-491	ESP10-DIN1S
電源	スイッチング電源	スイッチング電源 (DC24V出力)	EC-491	ESP10-DIN3
電源	スイッチング電源	スイッチング電源 (ケース付き、標準タイプ、DC5V、DC12V出力)	EC-512	ESP11-30-5
電源	スイッチング電源	スイッチング電源 (ケース付き、標準タイプ、DC5V、DC12V出力)	EC-512	ESP11-30-12
電源	スイッチング電源	スイッチング電源 (ケース付き、標準タイプ、DC24V出力)	EC-511	ESP11-30-24
電源	スイッチング電源	スイッチング電源 (ケース付き、標準タイプ、DC5V、DC12V出力)	EC-512	ESP11-50-5
電源	スイッチング電源	スイッチング電源 (ケース付き、標準タイプ、DC5V、DC12V出力)	EC-512	ESP11-50-12
電源	スイッチング電源	スイッチング電源 (ケース付き、標準タイプ、DC24V出力)	EC-511	ESP11-50-24
電源	スイッチング電源	スイッチング電源 (ケース付き、標準タイプ、DC5V、DC12V出力)	EC-512	ESP11-100-5
電源	スイッチング電源	スイッチング電源 (ケース付き、標準タイプ、DC5V、DC12V出力)	EC-512	ESP11-100-12
電源	スイッチング電源	スイッチング電源 (ケース付き、標準タイプ、DC24V出力)	EC-511	ESP11-100-24
電源	スイッチング電源	スイッチング電源 (ケース付き、標準タイプ、DC5V、DC12V出力)	EC-512	ESP11-150-5
電源	スイッチング電源	スイッチング電源 (ケース付き、標準タイプ、DC5V、DC12V出力)	EC-512	ESP11-150-12
電源	スイッチング電源	スイッチング電源 (ケース付き、標準タイプ、DC24V出力)	EC-511	ESP11-150-24
電源	スイッチング電源	スイッチング電源 (ケース付き、標準タイプ、DC24V出力)	EC-511	ESP11-DIN1
電源	スイッチング電源	スイッチング電源 (ケース付き、標準タイプ、DC24V出力)	EC-511	ESP11-DIN2
電源	スイッチング電源	スイッチング電源 (ケース付き、標準タイプ、DC24V出力)	EC-511	ESP11-DIN3
電源	スイッチング電源	スイッチング電源 (ケース付き、標準タイプ、DC24V出力)	EC-511	ESP11-DIN4
電源	スイッチング電源	スイッチング電源 (ケース付き、ピーク負荷対応)	EC-509	ESP12-150-48-VM
電源	スイッチング電源	スイッチング電源 (オープンフレーム・基板タイプ)	EC-503	ESP30-CS1
電源	スイッチング電源	スイッチング電源 (オープンフレーム・基板タイプ)	EC-503	ESP30-CS3
電源	スイッチング電源	スイッチング電源 (LED照明用、定格電圧、防水IP67タイプ)	EC-507	ESP40-40-12
電源	スイッチング電源	スイッチング電源 (LED照明用、定格電圧、防水IP67タイプ)	EC-507	ESP40-40-24
電源	トランス	低価格 即納 単相巻線電源用トランス (改良型ネジ式端子台) TP20Eシリーズ	EC-543	TP20E-150
電源	トランス	単相巻線 電源用トランス (アップネジ式端子台) TP10シリーズ	EC-544	TP10-750
電源	トランス	単相巻線 電源用トランス (アップネジ式端子台) TP10シリーズ	EC-544	TP10-1000
電源	トランス	単相巻線 電源用トランス (アップネジ式端子台) TP10シリーズ	EC-544	TP10-1500
電源	トランス	単相巻線 電源用トランス (アップネジ式端子台) TP10シリーズ	EC-544	TP10-2000
電源	トランス	単相巻線 電源用トランス (アップネジ式端子台) TP10シリーズ	EC-544	TP10-3000
電源	トランス	単相巻線 電源用トランス (アップネジ式端子台) TP10シリーズ	EC-544	TP10-4000
電源	トランス	単相巻線 電源用トランス (アップネジ式端子台) TP10シリーズ	EC-544	TP10-5000
電源	トランス	単相巻線 電源用トランス (アップネジ式端子台) TP10シリーズ	EC-544	TP10-7500
電源	トランス	-	-	TP20-750
電源	トランス	単相巻線静電シールド付き大容量電源用トランス (ネジ式端子台) TP20シリーズ	EC-545	TP20-1000
電源	トランス	単相巻線静電シールド付き大容量電源用トランス (ネジ式端子台) TP20シリーズ	EC-545	TP20-1500
電源	トランス	単相巻線電源用トランス (アップネジ式端子台) TP10Sシリーズ	EC-539	TP10S-50
電源	トランス	単相巻線電源用トランス (アップネジ式端子台) TP10Sシリーズ	EC-539	TP10S-100
電源	トランス	単相巻線電源用トランス (アップネジ式端子台) TP10Sシリーズ	EC-539	TP10S-200
電源	トランス	単相巻線電源用トランス (アップネジ式端子台) TP10Sシリーズ	EC-539	TP10S-300
電源	トランス	単相巻線電源用トランス (アップネジ式端子台) TP10Sシリーズ	EC-539	TP10S-500
電源	トランス	単相巻線電源用トランス (アップネジ式端子台) TP10Sシリーズ	EC-539	TP10S-1000
電源	トランス	単相巻線電源用トランス (アップネジ式端子台) TP10Sシリーズ	EC-539	TP10S-1500
電源	トランス	単相巻線電源用トランス (アップネジ式端子台) TP10Sシリーズ	EC-539	TP10S-2000
電源	トランス	単相巻線電源用トランス (アップネジ式端子台) TP10Sシリーズ	EC-539	TP10S-3000
電源	トランス	単相巻線電源用トランス (アップネジ式端子台) マルチトランス (静電シールド付) TP10-Mシリーズ	EC-544	TP10-M21-200
電源	トランス	単相巻線電源用トランス (アップネジ式端子台) マルチトランス (静電シールド付) TP10-Mシリーズ	EC-544	TP10-M21-300
電源	トランス	単相巻線電源用トランス (アップネジ式端子台) マルチトランス (静電シールド付) TP10-Mシリーズ	EC-544	TP10-M21-500
電源	トランス	単相巻線電源用トランス (アップネジ式端子台) マルチトランス (静電シールド付) TP10-Mシリーズ	EC-544	TP10-M21-1000
電源	トランス	単相巻線電源用トランス (アップネジ式端子台) マルチトランス (静電シールド付) TP10-Mシリーズ	EC-544	TP10-M21-2000

■価格改定商品リスト (制御部品・電気部品_2019年5月27日時点)

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
電源	トランス	单相複巻電源用トランス (アッペンシ式端子台) マルチトランス (静電シールド付) TP10-Mシリーズ	EC-544	TP10-M41-200
電源	トランス	单相複巻電源用トランス (アッペンシ式端子台) マルチトランス (静電シールド付) TP10-Mシリーズ	EC-544	TP10-M41-500
電源	トランス	单相複巻電源用トランス (アッペンシ式端子台) マルチトランス (静電シールド付) TP10-Mシリーズ	EC-544	TP10-M41-1000
電源	トランス	单相複巻電源用トランス (アッペンシ式端子台) マルチトランス (静電シールド付) TP10-Mシリーズ	EC-544	TP10-M42-200
電源	トランス	单相複巻電源用トランス (アッペンシ式端子台) マルチトランス (静電シールド付) TP10-Mシリーズ	EC-544	TP10-M42-500
電源	トランス	单相複巻電源用トランス (アッペンシ式端子台) マルチトランス (静電シールド付) TP10-Mシリーズ	EC-544	TP10-M42-1000
電源	トランス	单相複巻電源用トランス (アッペンシ式端子台) マルチトランス (静電シールド付) TP10-Mシリーズ	EC-544	TP10-M42-2000
電源	トランス	单相複巻 電源用トランス (アッペンシ式端子台) TP10シリーズ	EC-544	TP10-500
電源	トランス	低価格 即納 单相複巻電源用トランス (改良型ネジ式端子台) TP20Eシリーズ	EC-543	TP20E-50-R
電源	トランス	低価格 即納 单相複巻電源用トランス (改良型ネジ式端子台) TP20Eシリーズ	EC-543	TP20E-100-R
電源	トランス	低価格 即納 单相複巻電源用トランス (改良型ネジ式端子台) TP20Eシリーズ	EC-543	TP20E-150-R
電源	トランス	低価格 即納 单相複巻電源用トランス (改良型ネジ式端子台) TP20Eシリーズ	EC-543	TP20E-200-R
電源	トランス	低価格 即納 单相複巻電源用トランス (改良型ネジ式端子台) TP20Eシリーズ	EC-543	TP20E-400-R
電源	トランス	低価格 即納 单相複巻電源用トランス (改良型ネジ式端子台) TP20Eシリーズ	EC-543	TP20E-500-R
電源	トランス	低価格電源用トランス TP10Eシリーズ	EC-543	TP10E-50-R
電源	トランス	低価格電源用トランス TP10Eシリーズ	EC-543	TP10E-100-R
電源	トランス	低価格電源用トランス TP10Eシリーズ	EC-543	TP10E-200-R
電源	トランス	低価格電源用トランス TP10Eシリーズ	EC-543	TP10E-400-R
電源	トランス	低価格電源用トランス TP10Eシリーズ	EC-543	TP10E-500-R
電源	トランス	ポータブルトランス TPMシリーズ	1545	TPM-550
電源	トランス	ポータブルトランス TPMシリーズ	1545	TPM-1000
電源	トランス	ポータブルトランス TPMシリーズ	1545	TPM-1500
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ (単相、標準タイプ、バリュー品)	EC-530	ENF-SMT-6
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ (単相、標準タイプ、バリュー品)	EC-530	ENF-SMT-10
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ (単相、標準タイプ、バリュー品)	EC-530	ENF-SMT-20
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ (単相、標準タイプ、バリュー品)	EC-530	ENF-SMT-30
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ (単相、標準タイプ、バリュー品)	EC-530	ENF-SMT-60
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ (単相、標準タイプ、バリュー品)	EC-530	ENF-SMT-100
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ (単相、標準タイプ、バリュー品)	EC-530	ENF-SMT-200
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ (単相、標準タイプ、バリュー品)	EC-530	ENF-SMT-300
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ (単相、高減衰タイプ、バリュー品)	EC-531	ENF-SHT-6
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ (単相、高減衰タイプ、バリュー品)	EC-531	ENF-SHT-10
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ (単相、高減衰タイプ、バリュー品)	EC-531	ENF-SHT-20
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ (単相、高減衰タイプ、バリュー品)	EC-531	ENF-SHT-60
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ (単相、高減衰タイプ、バリュー品)	EC-531	ENF-SHT-100
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ (単相、高減衰タイプ、バリュー品)	EC-531	ENF-SHT-200
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ (三相、標準タイプ、バリュー品)	EC-535	ENF-TMT-6
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ (三相、標準タイプ、バリュー品)	EC-535	ENF-TMT-50
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ (三相、標準タイプ、バリュー品)	EC-535	ENF-TMT-60
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ (三相、標準タイプ、バリュー品)	EC-535	ENF-TMT-100
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ (三相、標準タイプ、バリュー品)	EC-535	ENF-TMT-300
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ (三相、高減衰タイプ、バリュー品)	EC-536	ENF-THT-6
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ (三相、高減衰タイプ、バリュー品)	EC-536	ENF-THT-10
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ (単相、汎用タイプ)	1528	ES1-F05
電源	ノイズフィルタ	ノイズフィルタ (単相、汎用タイプ)	1528	ES1-F10
電源	電源コード	-	-	SPYP-KB-DA302K
電源	電源タップ	OAタップ 2ヶ口 (高電圧タイプ20A)	2850	3223NT
電源	電源タップ	OAタップ 4ヶ・6ヶ口 (工口環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)	2839	MR7706T3K3
電源	電源タップ	OAタップ 4ヶ・6ヶ口 (工口環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)	2839	MR7904T3J
電源	電源タップ	FA用OAタップ 2ヶ口 (接地形2P 15A 125V)	2845	KC1144-3M
電源	電源タップ	FA用OAタップ 2ヶ口 (接地形2P 15A 125V)	2845	KC1094-3M
電源	電源タップ	19インチラック用OAタップ 19インチラック用コンセントバー	2851	ME8101T3J
電源	電源タップ	19インチラック用OAタップ 19インチラック用コンセントバー	2851	ME8101NT3
電源	電源タップ	19インチラック用OAタップ 19インチラック用コンセントバー	2851	ME7051T04
電源	電源タップ	19インチラック用OAタップ 19インチラック用コンセントバー	2851	MZ6525
電源	電源タップ	19インチラック用OAタップ 19インチラック用コンセントバー	2851	ME8106
電源	電源タップ	19インチラック用OAタップ 19インチラック用コンセントバー	2851	ME7051
電源	電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)	延長コード用部品 6ヶ口 (ボックスタイプ 15A 125V)	2857	WCH44129
電源	電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)	延長コード用部品 仮設用コンセント (2ヶ口)	2858	WK1512K
電源	電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)	延長コード用部品 スリングプラグ (単型2芯)	2856	MP7004W1
電源	電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)	延長コード用部品 接地防水コンセント	2858	WK4102K
電源	電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)	FA用OAタップ専用マグネット	2844	Z0353
電源	電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)	FA用OAタップ専用マグネット	2844	Z0206