

■価格改定商品リスト(MRO品(間接資材)_2020年12月23日時点)

商品カテゴリ	商品名	タイプ	値上げ	値下げ
吊具・引締用部材	Lフックボルト(ステンレス製)	MLFB-6		○
吊具・引締用部材	Lフックボルト(ステンレス製)	MLFB-8		○
吊具・引締用部材	O型フック(ステンレス製)	MOF		○
吊具・引締用部材	Qフックボルト(ステンレス製)	MQFB-8		○
吊具・引締用部材	スイベルスナップ(ステンレス製)	MSB-1		○
吊具・引締用部材	スナップフックB型(ステンレス製)	MSA70		○
吊具・引締用部材	ナス型カラビナ(ステンレス製)	MKH-8		○
吊具・引締用部材	ナス型カラビナ(ステンレス製)	MNK-3A		○
吊具・引締用部材	ナス型カラビナ(ステンレス製)	MNK-4A		○
吊具・引締用部材	バッドアイ(ステンレス製)	MPD-6		○
吊具・引締用部材	リングキャッチ(ステンレス製)	MSSJ1050		○
吊具・引締用部材	リングキャッチ(ステンレス製)	MSSJ1080		○
吊具・引締用部材	ワイヤークリップ(ステンレス製)	MWC-2		○
吊具・引締用部材	ワイヤークリップ(ステンレス製)	MWC-6		○
アイボルト	アイボルト	CHIC	○	
蝶ボルト	蝶ボルト-単品・小箱-	CHOB	○	
六角ボルト	六角ボルト-単品・小箱-	RCB	○	
六角穴付ボタンボルト	六角穴付ボタンボルト 一鉄・単品販売-	BCB	○	
止めねじ	六角穴付止めねじ くぼみ先	MSSK	○	
止めねじ	六角穴付止めねじ平先	MSSF	○	
止めねじ	六角穴付止めねじ平先	MSSFS	○	
金属	ばね座金-単品販売-	SLW	○	
金属	ばね座金-単品販売-	SSLW	○	
アンカーボルト	芯棒打込式 Cタイプアンカー	M316SC		○
アンカーボルト	芯棒打込式 Cタイプアンカー	MC		○
アンカーボルト	芯棒打込式 Cタイプアンカー	MC-D		○
アンカーボルト	芯棒打込式 Cタイプアンカー	MSC		○
アンカーボルト	内部コーン打込式 シーティーアンカー	MCT		○
アンカーボルト	内部コーン打込式 シーティーアンカー	MSCT		○
アンカーボルト	本体打込式 グリップアンカー	MGA	○	
アンカーボルト	本体打込式 グリップアンカー	MGA-D		○
アンカーボルト	本体打込式 グリップアンカー	MSG		○
切削油剤	エクスカリバー クーラントフレッシュ	RFLS		○
切削油剤	ノズルホルダ	NZLHMQ		○
切削油剤	高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”	RGAN-X		○
切削油剤	高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”	RGAN-X-SP	○	
切削油剤	水性切削液／水性研削液	MKMU		○
切削油剤	水性切削液／水性研削液	MMGR		○
切削油剤	水溶性切削・研削液“エクスカリバー”	MF-1000		○
切削油剤	水溶性切削・研削液“エクスカリバー”	MT-3000		○
切削油剤	水溶性切削・研削液“エクスカリバー”	ST-500		○
切削油剤	油性・ミスト切削液“ヴェガタイプ”	VEGA		○
グリス	ミスミ リチウム万能グリス	MLG400	○	
グリス	ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス	MMG400		○
洗浄剤	クーラントシステム洗浄剤	30-□	○	
洗浄剤	炭化水素系洗浄剤	PS-□	○	
洗浄剤	防錆剤 兼 サビ取り剤	SUBET		○
防錆剤	鉄鋼用黒染め剤	EZBLS		○
防錆剤	鉄鋼用黒染め剤	HIBLS		○
電池	リチウム電池(2個×5パック)	DECHA-CR1216		○
電池	リチウム電池(2個×5パック)	DECHA-CR1220		○
電池	リチウム電池(2個×5パック)	DECHA-CR1632		○
電池	リチウム電池(2個×5パック)	DECHA-CR2016		○
電池	リチウム電池(2個×5パック)	DECHA-CR2025		○
シート	ブルーシート #2000	BLST-2736		○
シート	ブルーシート(薄手タイプ) #1100	MUBST-0910		○
マスク	フェイスマスク しっかりフィット50枚入り	MMSK3-F-F-50		○
マスク	フェイスマスク(樹脂製ノーズピース)	N-MASK		○
マスク	活性炭フィルター マスク4PLY	MSK		○
手袋	ニトリルゴム手袋 メカニック	MNGPG-L		○
手袋	ニトリルゴム手袋 メカニック	MNGPG-LL		○
手袋	ニトリルゴム手袋 メカニック	MNGPG-M		○
手袋	極薄塩ビ手袋(粉なし) [GLVPV-NP]	GLVPV-NP		○
手袋	極薄塩ビ手袋(粉付き) [GLVPV-PI]	GLVPV-PI		○
手袋	厚手ソフトビニール手袋	BNATD		○
手袋	純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ	M-JGUN-2		○
手袋	天然ゴム手袋(粉無し)	NTGGLV-NP		○
手袋	薄手フィット手袋 (天然ゴムコート)	TNGS		○
手袋	綿スムス手袋 マチあり/なし [N-SMGLV]	N-SMGLV-A		○
手袋	綿スムス手袋 マチあり/なし [N-SMGLV]	N-SMGLV-N		○
雨具	簡易レインウェア	MPRW		○
耳せん・イヤーマフ	耳栓 ひも付きタイプ	ERMF		○
衛生用品	タオルふきん	CLEM		○
布テープ	カラー布テープ	NTPEB-50		○
布テープ	カラー布テープ	NTPEBK-50		○
布テープ	カラー布テープ	NTPEG-50		○
布テープ	カラー布テープ	NTPER-50		○
布テープ	カラー布テープ	NTPEWH-50		○
布テープ	カラー布テープ	NTPEY-50		○
布テープ	マスキングテープ	N-MSTPE		○
布テープ	脱鉛ビニールテープ(幅広タイプ)	TPCP50-20		○
布テープ	粘着性ポリエチレン高压絶縁テープ	TPEP-NTPE		○
布テープ	布テープ「NTPE」	NTPE-50-25		○
布テープ	両面テープ(厚手)	TPCR-T		○

■価格改定商品リスト(MRO品(間接資材)_2020年12月23日時点)

商品カテゴリ	商品名	タイプ	値上げ	値下げ
両面テープ	再剥離可能 両面テープ	TPCRER-20-20		○
両面テープ	超強力両面テープ 金属・一般材料用	TPCRS-19		○
ダンボール	段ボールケース ワンタッチタイプ [DBLBK-ONT]	DBLBK-ONT	○	
ポリ袋	OPP袋テープ付	OPBAG-TPA	○	
ポリ袋	OPP袋テープ付	OPBAG-TPA-W120	○	
ポリ袋	OPP袋テープ付	OPBAG-TPA-W155	○	
ポリ袋	OPP袋テープ付	OPBAG-TPA-W160	○	
ポリ袋	OPP袋テープ付	OPBAG-TPA-W225	○	
ポリ袋	OPP袋テープ無し	OPBAG-TPN	○	
ポリ袋	OPP袋テープ無し	OPBAG-TPN-W120	○	
ポリ袋	OPP袋テープ無し	OPBAG-TPN-W160	○	
ポリ袋	OPP袋テープ無し	OPBAG-TPN-W180	○	
ポリ袋	OPP袋テープ無し	OPBAG-TPN-W225	○	
ポリ袋	OPP袋テープ無し	OPBAG-TPN-W270	○	
ポリ袋	チャック付ポリ袋 見出し枠付 0.04mm	MMPBAG4-W100	○	
ポリ袋	チャック付ポリ袋 見出し枠付 0.04mm	MMPBAG4-W120	○	
ポリ袋	チャック付ポリ袋 見出し枠付 0.04mm	MMPBAG4-W140	○	
ポリ袋	チャック付ポリ袋 見出し枠付 0.04mm	MMPBAG4-W170	○	
ポリ袋	チャック付ポリ袋 見出し枠付 0.04mm	MMPBAG4-W200	○	
ポリ袋	チャック付ポリ袋 見出し枠付 0.04mm	MMPBAG4-W240	○	
ポリ袋	チャック付ポリ袋 見出し枠付 0.04mm	MMPBAG4-W50	○	
ポリ袋	チャック付ポリ袋 見出し枠付 0.04mm	MMPBAG4-W60	○	
ポリ袋	チャック付ポリ袋 見出し枠付 0.04mm	MMPBAG4-W70	○	
ポリ袋	チャック付ポリ袋 見出し枠付 0.04mm	MMPBAG4-W85	○	
ポリ袋	チャック付ポリ袋 0.04mm	N-PBAG	○	
ポリ袋	チャック付ポリ袋 0.04mm	N-PBAG4-W100	○	
ポリ袋	チャック付ポリ袋 0.04mm	N-PBAG4-W280	○	
ポリ袋	チャック付ポリ袋 0.04mm	N-PBAG4-W340	○	
ポリ袋	チャック付ポリ袋 0.04mm	N-PBAG4-W50	○	
ポリ袋	チャック付ポリ袋 0.04mm	N-PBAG4-W60	○	
ポリ袋	チャック付ポリ袋 0.04mm	N-PBAG4-W70	○	
ポリ袋	チャック付ポリ袋 0.04mm	N-PBAG4-W85	○	
ポリ袋	チャック付袋 0.08mm	N-PBAG-8	○	
ポリ袋	チャック付袋 0.08mm	N-PBAG8-W100	○	
ポリ袋	チャック付袋 0.08mm	N-PBAG8-W280	○	
ポリ袋	チャック付袋 0.08mm	N-PBAG8-W50	○	
ポリ袋	チャック付袋 0.08mm	N-PBAG8-W60	○	
ポリ袋	チャック付袋 0.08mm	N-PBAG8-W70	○	
ポリ袋	チャック付袋 0.08mm	N-PBAG8-W85	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.03mm	PEBAG	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.03mm	PEBAG3-W70	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.03mm	PEBAG3-W80	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.03mm	PEBAG3-W90	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.04mm	BAGPE4-W100	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.04mm	BAGPE4-W120	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.04mm	BAGPE4-W130	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.04mm	BAGPE4-W150	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.04mm	BAGPE4-W180	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.04mm	BAGPE4-W200	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.04mm	BAGPE4-W230	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.04mm	BAGPE4-W260	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.04mm	BAGPE4-W280	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.04mm	BAGPE4-W300	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.04mm	BAGPE4-W340	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.04mm	BAGPE4-W360	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.04mm	BAGPE4-W380	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.04mm	BAGPE4-W400	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.04mm	BAGPE4-W460	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.04mm	BAGPE4-W70	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.04mm	BAGPE4-W80	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.04mm	BAGPE4-W90	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.06mm	BAGPE6	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.06mm	BAGPE6-W100	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.06mm	BAGPE6-W70	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.06mm	BAGPE6-W80	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.06mm	BAGPE6-W90	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.08mm	BAGPE8	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.08mm	BAGPE8-W100	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.08mm	BAGPE8-W70	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.08mm	BAGPE8-W80	○	
ポリ袋	ボリエチレン袋 0.08mm	BAGPE8-W90	○	
ポリ袋	ボリロール	PROLL	○	
開梱用カッター	オールインワン開梱用カッター	CNKT	○	
気泡緩衝材	エアバッグ [ABAG]	ABAG		○
気泡緩衝材	気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻	KKANSH-E	○	
マジックテープ・結束ベルト	フリーマジックテープ	MJPEJ2503	○	
マジックテープ・結束ベルト	フリーマジックテープ	MJPEJ2503-BK	○	

■価格改定商品リスト(MRO品(間接資材)_2020年12月23日時点)

商品カテゴリ	商品名	タイプ	値上げ	値下げ
ウエス	4つ折り不織布ワイパー(250×300)	FWES-WPRSFS	○	
ウエス	4つ折り不織布ワイパー(300×390)	FWES-WPRSL	○	
ウエス	おしほりウエス	NWES-SB-W	○	
ウエス	シーツウエス(中古生地)	UES-SHEET	○	
ウエス	ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)	NWES-NSW	○	
ウエス	紙ウエス 4層シートタイプ	PWES-SS	○	
ウエス	紙ウエス ロールタイプ用フロアスタンド	PWES-RW	○	
ウエス	紙ウエスボップアップタイプ(再生紙・225×220)	PWES-RP	○	
ウエス	色タオルウエス	NWES-T	○	
ウエス	色タオルウエス(中古生地)	UES-TOWEL	○	
ウエス	色メリヤスウエス	NWES-MC	○	
ウエス	新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)	NWES-SMN	○	
ウエス	濃色メリヤスウエス(中古生地)	NWES-DMC	○	
ウエス	白ウエス	NWES-S	○	
ウエス	白シーツウエス	NWES-SH	○	
ウエス	白メリヤスウエス	NWES-MS	○	
ウエス	白メリヤスウエス(新品)	UES-NM	○	
清掃用具	オイル吸着シート	AKYC-P	○	
清掃用具	オイル吸着チューブ	AKYC-T	○	
清掃用具	モップ取替え用ぞうきん	CLEM-SP	○	
清掃用具	モップ柄	CLEMM-SH	○	
清掃用具	化繊ホウキ(ブラシ幅230mm)スペア	CLEHK	○	
清掃用具	工場用ドライモップ(スペアヘッド)	CLEMM-SP	○	
マット	PVC玄関マット	MATG	○	
マット	コンビマット【MATC】	MATC	○	
マット	ダイヤモンド柄吸水マット(900×1500)	MWMAT-GN	○	
マット	吸油マット2枚組(600×910)	MHL-6090P	○	
ゴミ袋・土嚢袋	アスペスト廃棄袋【EBGP-8565】	EBGP	○	
ゴミ袋・土嚢袋	ゴミ袋透明袋タイプ	GBAG-LD-45	○	
ゴミ袋・土嚢袋	ゴミ袋透明袋タイプ	GBAG-LD-70	○	
ゴミ袋・土嚢袋	ゴミ袋透明袋タイプ	GBAG-LD-90	○	
ゴミ袋・土嚢袋	業務用ボリ袋 90L【GYPBAG-90】	GYPBAG-90	○	
ゴミ袋・土嚢袋	透明 ゴミ袋 LD BOXタイプ	GBAG-BLD-70	○	
ゴミ袋・土嚢袋	透明 ゴミ袋 LD BOXタイプ	GBAG-BLD-90	○	
ゴミ袋・土嚢袋	半透明 ゴミ袋 HD BOXタイプ	GBAG-BHD-45	○	
ゴミ袋・土嚢袋	半透明 ゴミ袋 HD BOXタイプ	GBAG-BHD-70	○	
ゴミ袋・土嚢袋	半透明 ゴミ袋 HD BOXタイプ	GBAG-BHD-90	○	
パレット	導電性コントナ RBE型	MDC-RBE	○	
台車・運搬車	スチール製力ゴ台車	MRBP		○
台車・運搬車	スチール製力ゴ台車(樹脂製底板)	MRBP-P		○
台車・運搬車	スチール製力ゴ台車 觀音扉	MRBP-DD		○
台車・運搬車	スチール製力ゴ台車 中間棚	MRBP-MP		○
台車・運搬車	滑り止めなし平台車	TCZHK	○	
台車・運搬車	觀音扉付力ゴ台車(樹脂底板タイプ)	TCZKT-40		○
台車・運搬車	小型スチール二段台車	TOZTS2-15		○
台車・運搬車	折りたたみスチール製台車	TCZTS		○
台車・運搬車	折りたたみ樹脂製台車コンパクトタイプ	TCZTG		○
台車・運搬車	連結平台車(ゴム車輪タイプ)	TCZHP-10-G		○
台車・運搬車	連結平台車(ナイロン車輪タイプ)	TCZHP-10-N		○
書類棚	パックル式クリアボックス	MNC-1.5-CL		○
書類棚	パックル式クリアボックス	MNC-75-CL		○
クリーン環境用設備	2つ折りクリーンワイパー(70×250)	FWES-CRTR	○	
クリーン環境用設備	クリーンワイパー(コットン・220×250)	FWES-CRCS	○	
クリーン環境用設備	ミスミ クリーンルーム綿棒 細軸 ポリエステル長纖維タイプ	MCLR-ALST		○
クリーン環境用設備	ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ	MCLR-ST		○
クリーン環境用設備	ミスミ クリーンルーム用綿棒	MCLR-SWB		○