

2023 年 10 月

お客さま各位

株式会社ミスミ
日本企業体
IM 事業グループ

「積層シム（リング型・角型）」販売終了のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記のとおり積層シム（リング型・角型）の販売を終了いたしました。

お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象商品

積層シム（リング型・角型） / 積層シム（リング型）フリー指定タイプ

※すでに Web 掲載を終了している商品のため、過去のカatalog資料を図 1 に添付いたします。

2. 対象型番

対象型番	材質	タイプ名
CIMLB	黄銅 (C2801P)	積層シム (リング型)
CIMLS	SUS304	積層シム (リング型)
CIMHB	黄銅 (C2801P)	積層シム (角型)
CIMHS	SUS304	積層シム (角型)
CIMFLB	黄銅 (C2801P)	積層シム (リング型) -フリー指定タイプ-
CIMFLS	SUS304	積層シム (リング型) -フリー指定タイプ-

3. 販売終了時期

CIMHB・CIMLB は 2022 年 9 月に販売を終了いたしました。

他型番は 2024 年 3 月に販売終了予定です。

図1 ミスミ FA用メカニカル標準部品カタログ 2008 年度版_抜粋

SHIMS -RING TYPE・SQUARE TYPE-
積層シム(リング型・角型) / 積層シム(リング型)
 -フリー指定タイプ-

①類似寸法は07加工カタログ:P.881~884
 ②CADデータフォルダ名: Washers

Type	材質
CIMLB	黄銅 (C2600P)
CIMLS	SUS304

Type	材質
CIMHB	黄銅 (C2600P)
CIMHS	SUS304

T公差

T	公差
0.5	+0.05
1.0	+0.1

積層タイプのシムです。剥離して調整できます。

■リング型

型式 Type	No.	T (シート厚) 選択	V	D	V単位 1~19コ					
					CIMLB		CIMLS			
					T0.5	T1.0	T0.5	T1.0		
CIMLB	1622	0.5	16	22	60	120	70	160		
	1824		18	24	60	120	70	160		
	2026		20	26	60	120	70	160		
	2128		21	28	90	130	110	170		
	2330		23	30	100	140	120	180		
	2532		25	32	100	140	120	180		
	2835		28	35	110	150	130	200		
	2937		29	37	120	190	150	260		
	CIMLS		3240	1.0	32	40	130	200	160	270
			3542		35	42	130	210	160	290
4047		40	47		150	220	190	310		
4252		42	52		190	240	250	450		
4755		47	55		190	300	250	540		
5262		52	62		230	360	300	590		
5868		58	68		260	390	340	590		

■角型

型式 Type	No.	T (シート厚) 選択	A	B	C	Q	V単位 1~19コ					
							CIMHB		CIMHS			
							T0.5	T1.0	T0.5	T1.0		
CIMHB	2009	0.5	20	20	10	9	350	490	420	590		
	3013		30	30	15	13	400	560	520	730		
	4213		38	42	26	13	470	660	680	950		
	4312		43	43	22	12	500	700	720	1,010		
	4814		48	48	24	14	530	740	830	1,160		
	5417		48	54	34	17	550	770	880	1,230		
	5314		53	53	27	14	580	810	930	1,300		
	5817		54	58	35	17	620	870	1,020	1,430		
	CIMHS		6017	1.0	54	60	38	17	630	880	1,030	1,440
			6520		60	65	42	20	670	940	1,170	1,640
6816		68	68		34	16	730	1,020	1,330	1,860		
8320		83	83		42	20	970	1,360	1,830	2,560		
9825		98	98		49	25	1,170	1,640	2,420	3,390		
11830		118	118		54	30	1,550	2,170	3,330	4,660		
20036		200	200		100	36	3,830	5,360	9,000	12,600		

Order 注文欄

型式 - T
 CIMLS3240 - 1.0
 CIMHB2009 - 0.5

Delivery 出荷日 3 日発送

ストック A 200円/1本

※P.92

①同一サイズ3本以上は一律540円

Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.91

数量	1~19	20~99	100~249	250~499
割引率		5%	10%	15%

②表示数量超えはお見積り

型式	材質
CIMFLB	黄銅 (C2600P)
CIMFLS	SUS304

T公差

T	公差
0.5	+0.05
1.0	+0.1

D・V公差

Type	D・V	V公差	D公差
CIMFLB	7~50	+0.05	-0.05
CIMFLS	51~60	+0.07	-0.07

積層タイプのシムです。剥離して調整できます。

型式	D 指定1mm単位	V 指定1mm単位	T (シート厚選択)	V単位 1~4コ			
				CIMFLB		CIMFLS	
				T0.5	T1.0	T0.5	T1.0
CIMFLB CIMFLS	7~20	T=0.5のとき V≤D-4 T=1.0のとき V≤D-6	0.5	980	1,070	1,140	1,240
	21~40			1,160	1,380	1,580	2,140
	41~60			1,430	1,850	2,140	3,340

4. 代替品・後継品

代替品は積層していない単層タイプとなります。

廃止品	代替品	代替品 WEB 商品ページ
CIMLB	CIMRB	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302677870/
CIMLS	CIMRS	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302677870/
CIMHB	ASAFB	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302677960/
CIMHS	ASAFS	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302677960/
CIMFLB	CIMRBF	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302677870/
CIMFLS	CIMRSF	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302677870/

以上