

2023 年 10 月

お客さま各位

株式会社ミスミ
日本企業体
IM 事業グループ

「配管支持具 サドルバンド」 販売終了のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記のとおり「配管支持具 サドルバンド」の販売を終了いたしました。

お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象商品

配管支持具 サドルバンド KSDL、RSDL、RSDLS

2. 対象タイプと代替品タイプ

| 形状 | 材質 | 対象タイプ | 代替品タイプ |
|------|--------|-------|--------|
| 片サドル | SPHC | KSDL | KSDLN |
| 両サドル | SPHC | RSDL | RSDLN |
| 両サドル | SUS304 | RSDLS | RSDLNS |

詳細仕様につきましては、下記 URL の商品ページにてご確認くださいませようお願いします。

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300318440/>

3. 販売終了時期

2023 年 7 月に販売を終了いたしました。

<参考>販売終了対象商品の規格表 (KSDL、RSDL、RSDLS)

■ サドルバンド

| Type | | 材質 | 表面処理 |
|-------|-------|--------|---------|
| 両サドル | 片サドル | SPHC | 三層クロメート |
| RSDL | KSDL | SUS304 | — |
| RSDLS | KSDLS | | |

両サドルタイプ

片サドルタイプ

Ⓜ 薄肉の板金製のため、L寸、P寸は参考寸法です。ご使用時には、調整してお使いください。

■ 両サドルタイプ

| 型式 | | 適用管外径 D | (L) | | (P) | | W | RSDL | | RSDLS | |
|---------------|-----|------------|------|-------|------|-------|----|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Type | No. | | RSDL | RSDLS | RSDL | RSDLS | | ¥基準単価 1~9コ | ¥スライド単価 10コ~ | ¥基準単価 1~9コ | ¥スライド単価 10コ~ |
| RSDL RSDLS | 15A | 21.7 | 61 | 63 | 45 | 44 | 17 | 270 | 140 | 350 | 250 |
| | 20A | 27.2 | 66 | 67 | 51 | 51 | 19 | 290 | 150 | 380 | 270 |
| | 25A | 34.0 | 75 | 71 | 58 | 56 | 21 | 330 | 170 | 410 | 290 |
| | 32A | 42.7 | 89 | 85 | 73 | 69 | 22 | 350 | 180 | 430 | 300 |
| | 40A | 48.6 | 96 | 94 | 81 | 79 | 22 | 370 | 180 | 450 | 320 |
| | 50A | 60.5 | 111 | 112 | 97 | 96 | 22 | 390 | 190 | 470 | 360 |

■ 片サドルタイプ

| 型式 | | 適用管外径 D | (L) | | t | | W | | KSDL | | KSDLS | |
|---------------|-----|------------|------|-------|------|-------|------|-------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Type | No. | | KSDL | KSDLS | KSDL | KSDLS | KSDL | KSDLS | ¥基準単価 1~9コ | ¥スライド単価 10コ~ | ¥基準単価 1~9コ | ¥スライド単価 10コ~ |
| KSDL KSDLS | 15A | 21.7 | 50 | 49 | 1.6 | 1.5 | 19.5 | 20 | 250 | 180 | 370 | 260 |
| | 20A | 27.2 | 56 | 54.5 | 1.8 | | | | 270 | 190 | 400 | 280 |
| | 25A | 34.0 | 65 | 67 | 2.0 | 2.0 | 24.5 | 290 | 200 | 470 | 380 | |
| | 32A | 42.7 | 75 | 75 | 2.0 | 2.0 | 24.5 | 310 | 220 | 550 | 450 | |
| | 40A | 48.6 | 82 | 82 | 2.0 | 2.0 | 24.5 | 330 | 220 | 640 | 550 | |
| | 50A | 60.5 | 99 | 99 | 2.0 | 2.0 | 24.5 | 370 | 240 | 780 | 660 | |

以上