

2025 年 7 月

お客様各位

株式会社ミスミ
日本企業体 配線部品事業部

PRC04 コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ
ケーブル部材変更のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、PRC04 コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプにつきまして、価格及び安定供給可能な部材へ変更することとなりました。

部材切り替え時期は 2025 年 8 月受注分から順次在庫がなくなり次第、変更予定しております。仕様詳細は下記をご参照いただけますようお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

1. 対象商品

- ・ PRC04 コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500029450/>

2. ケーブル部材変更内容

部材変更後の性能差異はなく、同等品としてご使用いただけます。

詳細は下記をご参照ください。

現行 : A ケーブル (オーナンバ製 VCTF ケーブル) ※25 年 8 月より順次変更

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222000357135/>

C ケーブル (NAVCSB シリーズ) ※25 年 5 月より順次変更

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400162360/>

D ケーブル (NAMFSB シリーズ) ※25 年 2 月より順次変更

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500104010/>

変更後 : A ケーブル (富士電線製 VCTF ケーブル)

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222000538765/>

C ケーブル (SS300CMSB シリーズ)

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400162970/>

D ケーブル (ST300RSB シリーズ)

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110410980279/>

3. 外観・部材仕様詳細

<A ケーブル>※25 年 8 月より順次変更

	変更前	変更後
メーカー	オーナンバ	富士電線
ケーブル型番	VCTF	VCTF
外観参考 イメージ		

<C ケーブル>※25 年 5 月より順次変更

	変更前	変更後
メーカー	ミスミ	ミスミ
ケーブル型番	NAVCSB シリーズ	SS300CMSB シリーズ
外観参考 イメージ		
シース色	ネイビー	黒
保有規格	ULAWM2576/ULAWM2095	UL/cUL AWM2464 UL/cUL LISTED UL444 (CM) UL LISTED UL13 (CL3)
定格 (温度・電 圧)	ULAWM2095 80℃ 300V ULAWM2576 80℃ 150V	AWM2464 80℃ 300V CM/CL3 105℃ 300V
結線図		
仕上 がり	AWG 4P 8. 4mm 21 6P 9. 9mm	8. 4mm 9. 8mm

外径	AWG 23	8P	9.3mm	9.3mm
		10P	10.6mm	10.8mm
		12P	11.4mm	11.1mm
		20P	13.6mm	12.2mm

<D ケーブル>※25 年 2 月より順次変更

			変更前	変更後																																																																																																																												
メーカー			ミスミ	ミスミ																																																																																																																												
ケーブル型番			NAMFSB シリーズ	ST300RSB シリーズ																																																																																																																												
外観参考 イメージ																																																																																																																																
シース色			ネイビー	黒																																																																																																																												
定格			150V	300V																																																																																																																												
絶縁材質			フッ素	エラストマー																																																																																																																												
結線図			<table><tr><th>対 No.</th><th>第 1 種 線 心</th><th>第 2 種 線 心</th><th>対 No.</th><th>第 1 種 線 心</th><th>第 2 種 線 心</th></tr><tr><td>1</td><td>白</td><td>黒</td><td>11</td><td>赤</td><td>白</td></tr><tr><td>2</td><td>赤</td><td>黒</td><td>12</td><td>緑</td><td>白</td></tr><tr><td>3</td><td>緑</td><td>黒</td><td>13</td><td>黄</td><td>白</td></tr><tr><td>4</td><td>黄</td><td>黒</td><td>14</td><td>茶</td><td>白</td></tr><tr><td>5</td><td>茶</td><td>黒</td><td>15</td><td>青</td><td>白</td></tr><tr><td>6</td><td>青</td><td>黒</td><td>16</td><td>灰</td><td>白</td></tr><tr><td>7</td><td>灰</td><td>黒</td><td>17</td><td>橙</td><td>白</td></tr><tr><td>8</td><td>橙</td><td>黒</td><td>18</td><td>桃</td><td>白</td></tr><tr><td>9</td><td>桃</td><td>黒</td><td>19</td><td>紫</td><td>白</td></tr><tr><td>10</td><td>紫</td><td>黒</td><td>20</td><td>緑</td><td>赤</td></tr></table>	対 No.	第 1 種 線 心	第 2 種 線 心	対 No.	第 1 種 線 心	第 2 種 線 心	1	白	黒	11	赤	白	2	赤	黒	12	緑	白	3	緑	黒	13	黄	白	4	黄	黒	14	茶	白	5	茶	黒	15	青	白	6	青	黒	16	灰	白	7	灰	黒	17	橙	白	8	橙	黒	18	桃	白	9	桃	黒	19	紫	白	10	紫	黒	20	緑	赤	識 別 表 (～6 対) <table><tr><th>対No.</th><th>絶縁体色</th></tr><tr><td>1</td><td>黄×白</td></tr><tr><td>2</td><td>赤×青</td></tr><tr><td>3</td><td>緑×橙</td></tr><tr><td>4</td><td>灰×黒</td></tr><tr><td>5</td><td>空×茶</td></tr><tr><td>6</td><td>紫×桃</td></tr></table> 識 別 表 (7 対～) <table><tr><th>対No.</th><th>絶縁体色</th><th>対No.</th><th>絶縁体色</th></tr><tr><td>1</td><td>青×白</td><td>11</td><td>青×黒</td></tr><tr><td>2</td><td>黄×白</td><td>12</td><td>黄×黒</td></tr><tr><td>3</td><td>緑×白</td><td>13</td><td>緑×黒</td></tr><tr><td>4</td><td>赤×白</td><td>14</td><td>赤×黒</td></tr><tr><td>5</td><td>紫×白</td><td>15</td><td>紫×黒</td></tr><tr><td>6</td><td>青×茶</td><td>16</td><td>青×灰</td></tr><tr><td>7</td><td>黄×茶</td><td>17</td><td>黄×灰</td></tr><tr><td>8</td><td>緑×茶</td><td>18</td><td>緑×灰</td></tr><tr><td>9</td><td>赤×茶</td><td>19</td><td>赤×灰</td></tr><tr><td>10</td><td>紫×茶</td><td>20</td><td>紫×灰</td></tr></table>	対No.	絶縁体色	1	黄×白	2	赤×青	3	緑×橙	4	灰×黒	5	空×茶	6	紫×桃	対No.	絶縁体色	対No.	絶縁体色	1	青×白	11	青×黒	2	黄×白	12	黄×黒	3	緑×白	13	緑×黒	4	赤×白	14	赤×黒	5	紫×白	15	紫×黒	6	青×茶	16	青×灰	7	黄×茶	17	黄×灰	8	緑×茶	18	緑×灰	9	赤×茶	19	赤×灰	10	紫×茶	20	紫×灰
対 No.	第 1 種 線 心	第 2 種 線 心	対 No.	第 1 種 線 心	第 2 種 線 心																																																																																																																											
1	白	黒	11	赤	白																																																																																																																											
2	赤	黒	12	緑	白																																																																																																																											
3	緑	黒	13	黄	白																																																																																																																											
4	黄	黒	14	茶	白																																																																																																																											
5	茶	黒	15	青	白																																																																																																																											
6	青	黒	16	灰	白																																																																																																																											
7	灰	黒	17	橙	白																																																																																																																											
8	橙	黒	18	桃	白																																																																																																																											
9	桃	黒	19	紫	白																																																																																																																											
10	紫	黒	20	緑	赤																																																																																																																											
対No.	絶縁体色																																																																																																																															
1	黄×白																																																																																																																															
2	赤×青																																																																																																																															
3	緑×橙																																																																																																																															
4	灰×黒																																																																																																																															
5	空×茶																																																																																																																															
6	紫×桃																																																																																																																															
対No.	絶縁体色	対No.	絶縁体色																																																																																																																													
1	青×白	11	青×黒																																																																																																																													
2	黄×白	12	黄×黒																																																																																																																													
3	緑×白	13	緑×黒																																																																																																																													
4	赤×白	14	赤×黒																																																																																																																													
5	紫×白	15	紫×黒																																																																																																																													
6	青×茶	16	青×灰																																																																																																																													
7	黄×茶	17	黄×灰																																																																																																																													
8	緑×茶	18	緑×灰																																																																																																																													
9	赤×茶	19	赤×灰																																																																																																																													
10	紫×茶	20	紫×灰																																																																																																																													
仕上 がり 外径	AWG21	4P	8. 7mm	7. 9mm																																																																																																																												
		6P	10. 2mm	9. 3mm																																																																																																																												
	AWG23	8P	9. 5mm	8. 0mm																																																																																																																												
		10P	11mm	9. 2mm																																																																																																																												
		12P	11. 3mm	10. 5mm																																																																																																																												
		20P	13. 7mm	11. 5mm																																																																																																																												



4. 部材変更時期

上記記載の通り、各部材単位にて順次変更

5. 型番・価格・納期

本部材変更に伴う変更なし

以上