

# マシンディオン<sup>®</sup> PAT. 見積用紙

(※すべてご記入後、e-mailで送信願います。)

ご依頼日 年 月 日

## 1. 形状を選ぶ。

形状番号

## 2. 寸法を決める。 ※最少単位は0.1mmです。

縦  mm 横  mm 奥行き  mm

中棧取り付け位置を選ぶ

- センター (1:1)  上寄り (1:2)  下寄り (2:1)

## 3. プレート材質・色を選ぶ。

プレート材質・色一覧から材質を選び、記入欄に番号を記入してください。

■ 縦寸法が1080mm未満または、  
上部と下部の材質が共通の場合。

記入欄

■ 縦寸法が1080mm以上の場合。

上部材質 記入欄

下部材質 記入欄

プレート材質・色一覧

- ポリカ [① クリア] [② クリア-制電] [③ スモークブラウン]
- P E T [④ クリア] [⑤ クリア-制電]
- 塩 ビ [⑥ クリア] [⑦ クリア-制電] [⑧ スモークブラウン] [⑨ スモークブラウン-制電]
- アルミ [⑩ シルバー]

## 4. フレームを選ぶ。

- AF30[シルバー]  AF40[シルバー]

## 5. 取手を選ぶ。

- MD取手  P型取手  無し

## 6. アクセサリーを選ぶ。 注文例を参照のうえ、型番と数量をご記入ください。

## 7. アクセサリーパックを選ぶ。

### ① 先入れナット増量パック

AF30用  個 AF40用  個

M3 M4 M5 M6 M8

### ③ フレーム固定連結LHアングル増量パック

AF20用  個 AF30用  個 AF40用  個

先入れナット仕様

後入れナット仕様

### ⑤ 外付けカバー[5t]固定用ボルト・ナット増量パック

AF20用  個 AF30用  個 AF40用  個

### ⑦ ナットバラエティーパック

AF20用  個 AF30用  個 AF40用  個

### ② 後入れナット増量パック

AF20用  個 AF30用  個 AF40用  個

M3 M4 M5 M6 M8

### ④ 外付けカバー[2t/3t]固定用ボルト・ナット増量パック

AF20用  個 AF30用  個 AF40用  個

### ⑥ 内付けカバー[2t/3t/5t]固定用アングル増量パック

AF20用  個 AF30用  個 AF40用  個

先入れナット仕様

後入れナット仕様

### ⑧ フレーム連結バラエティーパック

AF20用  個 AF30用  個 AF40用  個

先入れナット仕様

後入れナット仕様

取り付け機種種の簡易説明

お客さまコード(数字6桁)

貴社名

部署名

お名前

住所

Tel

Fax

見積用紙 送信先

株式会社 ミスミ  
マシンシャッター設計支援担当

E-mail: cx\_makersupport@misumi.co.jp

Tel: 03-6777-7545