

スライドシャッター® 見積用紙

(※すべてご記入後、e-mailで送信願います。)

ご依頼日 年 月 日

1. 形状を選ぶ。

形状番号

2. 寸法を決める。 ※最少単位は0.1mmです。

縦 mm 横 mm 奥行き mm

中棧取り付け位置を選ぶ

- センター (1:1) 上寄り (1:2) 下寄り (2:1)

3. プレート材質・色を選ぶ。

プレート材質・色一覧から材質を選び、記入欄に番号を記入してください。

■ 縦寸法が1080mm未満または、
上部と下部の材質が共通の場合。

記入欄

■ 縦寸法が1080mm以上の場合。

上部材質 記入欄

下部材質 記入欄

プレート材質・色一覧

- ポリカ [① クリア] [② クリア-制電] [③ スモークブラウン]
- P E T [④ クリア] [⑤ クリア-制電]
- 塩 ビ [⑥ クリア] [⑦ クリア-制電] [⑧ スモークブラウン] [⑨ スモークブラウン-制電]
- アルミ [⑩ シルバー]

4. 外枠フレームを選ぶ。

- AF30[シルバー] AF40[シルバー]

5. 取手を選ぶ。

- SS取手 無し

6. アクセサリーを選ぶ。 注文例を参照のうえ、型番と数量をご記入ください。

7. アクセサリーパックを選ぶ。

① 先入れナット増量パック

AF30用 個 AF40用 個

M3 M4 M5 M6 M8

③ フレーム固定連結LHアングル増量パック

AF20用 個 AF30用 個 AF40用 個

先入れナット仕様

後入れナット仕様

⑤ 外付けカバー[5t]固定用ボルト・ナット増量パック

AF20用 個 AF30用 個 AF40用 個

⑦ ナットバラエティーパック

AF20用 個 AF30用 個 AF40用 個

② 後入れナット増量パック

AF20用 個 AF30用 個 AF40用 個

M3 M4 M5 M6 M8

④ 外付けカバー[2t/3t]固定用ボルト・ナット増量パック

AF20用 個 AF30用 個 AF40用 個

⑥ 内付けカバー[2t/3t/5t]固定用アングル増量パック

AF20用 個 AF30用 個 AF40用 個

先入れナット仕様

後入れナット仕様

⑧ フレーム連結バラエティーパック

AF20用 個 AF30用 個 AF40用 個

先入れナット仕様

後入れナット仕様

取り付け機種種の簡易説明

お客さまコード(数字6桁)

貴社名

部署名

お名前

住所

Tel

Fax

見積用紙 送信先

株式会社 ミスミ

マシンシャッター設計支援担当

E-mail:cx_makersupport@misumi.co.jp

Tel:03-6777-7545