

P.1-896 <注文例・追加工>

注文例表記および、追加工表の表記を修正



Order
注文例

型式 - D
CFURT12 - 30

<1>



Delivery
出荷日

3 日発送

ストーク T 400円/1本
ストーク A 200円/1本

P.82

☎同一サイズ3本以上は一律540円
(ストークTは除く)



Price
価格

■数量スライド価格 (☎1円未満切り捨て) P.81

| 数量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 |
|----|------|-------|-------|
| 単価 | 標準単価 | 5% | 10% |

☎表示数量超えはお見積り



Alteration
追加工



型式 - D - (GA・GB・GC)
CFURT12 - 30 - GA

<2>

| グリースニップル付属 | | | | |
|-------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Alterations | | | | |
| | Code | GA (1個付属)・GA2 (2個付属) | GB (1個付属)・GB2 (2個付属) | GC (1個付属)・GC2 (2個付属) |
| Spec. | 適用するグリースニップルを付属します。 [指定方法] GA | | | |
| | M1 (d) | H | L | B |
| | M6×0.75 | 13.5 | 5 | 7 |
| | PT1/8 | 20 | 9 | 10 |
| | ※PT1/8の時、ネジ部形状は図1になります。 | | | |
| | 適用するグリースニップルを付属します。 [指定方法] GB | | | |
| | M1 (d) | H | L | B |
| | M6×0.75 | 16.5 | 5 | 8 |
| | PT1/8 | 21.5 | 8 | 10 |
| | 適用するグリースニップルを付属します。 [指定方法] GC | | | |
| | M1 (d) | H | L | B |
| | M6×0.75 | 17.5 | 5 | 8 |
| | PT1/8 | 21.5 | 8 | 10 |
| | M材質：快削黄銅(C3604) S表面処理：ニッケルメッキ | | | |
| ¥/1Code | GA : 200・GA2 : 300 | GB : 200・GB2 : 300 | GC : 200・GC2 : 300 | |

<訂正用>

<1>



Order
注文例

型式 - D
CFURT12 - 30

<2>

¥/1Code