

P.1-1414<規格表>

規格表内 d寸法の数値を修正

型式		D	L	W	H	S	A	B	C	S ₁	H ₁	J	D ₁	W ₁	T	G	d	E	F	P荷重 (N)		¥基準単価
Type	M																			min.	max.	
GPL	5	10	27	8	10	10	32	35	19	3	35	13	18	15	5	25	5.5	6	20	0.6	2.5	5,850
GPH	5																			0.9	3.8	
GPX	5																			1.4	5.9	

kqf=N×0.101972

<訂正用>

