

P.1-1974 <規格表>

NZAL d3/d4の数値を修正

型式		L	d1	d2	d3	d4	T	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.								1~4コ	5コ~
NZAL	11	40	3.1	1.5	10	11.6	R1/8	15	920	740
	22	40	3.5	1.5	15	17		20	980	780
	33	45	3.5	1.5	18.5	20.5		30	1,030	830

<訂正用>

18.5	20.5
------	------