

P.2 -663 <規格表>

HFSFIN5、HFSFIN6のL指定1mm単位を50～3000に訂正。

型式		L 指定1mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		適用フレーム キャップ	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上
Type	フレーム				I_x	I_y			
HFSFIN5	1044	50～3000	0.55	203	1.70×10^4	2.45×10^4	HFCFIN5-1020	270	930
	1074		0.99	364	0.32×10^4	13.97×10^4		500	1,670
	10104		1.42	526	0.46×10^4	41.90×10^4		720	2,420

型式		L 指定1mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		適用フレーム キャップ	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上
Type	フレーム				I_x	I_y			
HFSFIN6	1554	50～3000	1.01	374	0.78×10^4	6.10×10^4	HFCFIN6-1530	500	1,670
	1584		1.83	676	1.43×10^4	28.69×10^4		920	3,080
	15114		2.64	979	2.07×10^4	81.74×10^4		1,270	4,240

<訂正用>

<共通>

50～3000