

2-1001 <規格表>

規格表内 赤字部分の数値を修正

■特長：当社最安値キャスト。車輪部にベアリングが入っていません。

■エコミーキャスト

自在
CNROJ

固定
CNROK

自在+ストッパ付
CNROS

本体		車輪		ベアリング	
M材質	S表面処理	M材質(色)		旋回部	車輪部
SPHC	ユニクロメッキ	ウレタン(黒)	ポリプロピレン・PP(白)	有	無

Ⓜポリプロピレン…汎用プラスチックの中では耐薬品性に優れ、軽量でありながら強度(曲げ)的にも優れています。

本体タイプ	型式		車輪材質	H	A	C	F1	F2	d	B	E	許容荷重(N)		質量(g)		¥基準単価	
	Type	D										U	P	U	P	U	P
自在タイプ	CNROJ	38	U(ウレタン) P(ポリプロピレン)	50	46	38	36	28	5.1	17	17	200	200	90	70	130	90
		50		65	59	47	46	35	6.1	22	21	300	300	180	150	143	118
		75		93	70	58	55	42	8.1	27	27	500	500	340	270	237	237
固定タイプ	CNROK	38	U(ウレタン) P(ポリプロピレン)	50	46	25	36	15	5.1	17	—	200	200	50	50	120	80
		50		65	59	40	46	25	6.1	22	—	300	300	120	100	140	110
		75		93	70	47	55	28	8.1	27	—	500	500	210	180	220	220
自在+ストッパ付タイプ	CNROS	38	U(ウレタン) P(ポリプロピレン)	50	46	38	36	28	5.1	17	17	200	200	100	80	160	120
		50		65	59	47	46	35	6.1	22	21	300	300	200	170	161	160
		75		93	70	58	55	42	8.1	27	27	500	500	350	290	320	273

<貼り付け用>

本体タイプ	型式		車輪材質	H	A	C	F1	F2	d	B	E	許容荷重(N)		質量(g)		¥基準単価	
	Type	D										U	P	U	P	U	P
自在タイプ	CNROJ	38	U(ウレタン) P(ポリプロピレン)	50	46	38	36	28	5.1	17	17	200	200	90	70	130	90
		50		65	59	47	46	35	6.1	22	21	300	300	180	150	143	118
		75		93	70	58	55	42	8.1	27	27	500	500	340	270	237	237
固定タイプ	CNROK	38	U(ウレタン) P(ポリプロピレン)	50	46	25	36	15	5.1	17	—	200	200	50	50	120	80
		50		65	59	40	46	25	6.1	22	—	300	300	120	100	140	110
		75		93	70	47	55	28	8.1	27	—	500	500	210	180	220	220
自在+ストッパ付タイプ	CNROS	38	U(ウレタン) P(ポリプロピレン)	50	46	38	36	28	5.1	17	17	200	200	100	80	160	120
		50		65	59	47	46	35	6.1	22	21	300	300	200	170	161	160
		75		93	70	58	55	42	8.1	27	27	500	500	350	290	320	273