

P.583 <材質表>

材質表注釈に文言を追加。

Type	M 材質	H 硬度	シール	耐熱温度
※ BVGH	SUJ2相当	60~62HRC	金属シールド	0~100℃
※ BVGHS	SUS440C相当	58~60HRC	ニトリルゴム	
BVGHT	SUS440C相当	58~60HRC	金属シールド	-30~260℃

※**BVGH No.2、No.3**・**BVGHS No.2、No.3**はニトリルゴム付金属シールドに変更となりました。