

P. 1 -1064 <規格表>

電圧：NV（モータなし）の出力 W 数：追加。6、25、40 → 6、25、40、60、90 に変更。

型式	B 選択	L 指定5mm単位	モータ選択				ベルト仕様	モータメーカー選択 ①メーカーごとに価格が 異なります。	
			出力 (W)	電圧 (V)	仕様	ギヤヘッド減速比			
SVKR	50 100 150 200 250	390~3000	6 25 40 60 90	T100(单相) T200(单相)	IM (インダクションモータ) SCM (スピードコントロールモータ)	5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	H(一般用・緑) W(一般用・白) G(スライディング用・緑) S(スライディング用・白) D(電子部品搬送用) O(耐油仕様) N(非粘着仕様) J(ベルトなし)	A(パナソニックモータ) B(オリエンタルモータ) C(台湾製モータ)	
			25 40 60 90	S200(三相)	IM(インダクションモータ) INV(インダクションモータ +インバータ)	⊗出力6のとき5~9適用不可			
			6 25 40 60 90	NV(モータなし)	NM(モータなし)	NH(ギヤヘッドなし)			R(モータ・ギヤヘッドなし)

<訂正用>

6 25 40 60 90
25 40 60 90
6 25 40 60 90