

P. 1 -1066 <平ベルトコンベヤ SPEC >

文字削除

モータ・ベルト仕様価格	モータ出力	仕様	A(パナソニックモータ)	B(オリエンタルモータ)	C(台湾製モータ)	R(モータ・ギヤヘッドなし)	J(ベルトなし)
	6W	IM	本体価格+¥5,000	本体価格+¥13,000	本体価格のみ	本体価格-¥6,000	本体価格-¥4,000
	25W	SCM	本体価格+¥11,000	本体価格+¥19,000	本体価格+¥6,000		
	40W	INV	本体価格+¥14,400	本体価格+¥22,400	本体価格+¥9,400		

Order 注文例

型式 - B - L - モータ - 出力 - 電圧 - 仕様 - ギヤヘッド - 減速比 - ベルト - 仕様 - F - モーターメーカー - 選択

CVSB - 60 - 1200 - 25 - S200 - IM - 50 - H - F400 - B

Delivery 出荷日 8 日目発送

Alteration 追加加工

モータ位置勝手違い 脚 P.1101

例)・ベルトなしの場合 CVSB-100-1000-25-T100-SCM-25-J-F300-A ⇒ 88,800円 + 11,000円 - 4,000円 = 95,800円
 例)・モータ・ギヤヘッドなしの場合 CVSB-100-1000-25-NV-NM-NH-H-F300-R ⇒ 88,800円 - 6,000円 = 82,800円

<訂正用>

モータ位置勝手違い 脚 P.1101
スタンド(脚)