

P. 1 -1097 <規格表>

A 値の数値変更

A値

		SVKN	SVKR	CVSN	CVSP	CVSR	CVSW
HL	片端ナイフエッジ	249	—	247	270	—	—
WL	両端ナイフエッジ	228	—	224	207	—	—
HR	片端ローラエッジ	257	257	253	293	257	298
WR	両端ローラエッジ	244	244	292	308	244	263

<訂正用>

SVKN	SVKR	CVSN	CVSP	CVSR	CVSW
249	—	247	270	—	—
228	—	224	207	—	—
257	257	253	293	257	298
244	244	292	308	244	263