

P. 1 -123 <文言>

文言修正 (P119 を P125 に修正)

Ⓜ スパナ溝付きは **P.125** を参照ください。

精密タイプ D公差g6	Type			材質	硬度	表面処理	D公差			
	スタンダード						D公差g6	h5	f8	D
	D公差g6	D公差h5	D公差f8							
VAFN	SAFN	SFNU	—	SUJ2	高周波焼入 有効硬化層深さ ≧ P98	—	8	-0.005	0	-0.013
VSAFN	SSAFN	SSFNU	—	SUS440C相当			10	-0.014	-0.006	-0.035
VPAFN	PSAFN	PSFNU	—	SUJ2	SUJ2 58HRC~ SUS440C相当 58HRC~	硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750~ メッキ厚5μ以上	12	-0.006	0	-0.016
VPSAFN	PSSAFN	PSSFNU	—	SUS440C相当			13	-0.017	-0.008	-0.043
VRFN	RSAFN	—	—	SUJ2	—	低温黒色クロムメッキ	15	-0.007	0	-0.020
—	—	—	PSAGN	S45C			16	-0.020	-0.009	-0.053
—	—	—	PSSAGN	SUS304	18	—	—	—	—	
							20			
							25			
							30			
							35			

<訂正用>

P.125