


P. 1 -131 <図表>

矢印追加


① B=0・S=0の場合、ねじ加工をしません。

スリバナ溝付き



② 精密タイプ φ0.02
スタンダードタイプφ0.1

キリ穴付き (8 ≤ D ≤ 30, L ≤ 500)



<訂正用>

