

P. 1 -1371 <図面>

文言、引出し線追加、文字がかぶってしまう為、スタンダード、内ねじの図と文字を上に移動

RoHS

材質 No.	M材質	S表面処理	H硬度	Type			形状記号
				スタンダード	内ねじ	おねじ	
①	SKS3相当	—	焼入硬度60~63HRC	FPJ	FPU	FPN	AT (丸) DT (ダイヤモンド)
②	SKS3相当	硬質クロムメッキ メッキ厚3μm以上	焼入硬度60~63HRC メッキ硬度750HV~	GFPJ	GFPU	GFPN	
③	SUS304	—	—	SFPJ	SFPU	SFPN	
④	SUS304	硬質クロムメッキ メッキ厚3μm以上	メッキ硬度750HV~	HFPJ	HFPU	HFPN	
⑤	SUS440C相当	—	焼入硬度50~55HRC	CFPJ	CFPU	CFPN	

❗ お選び頂けない組み合わせがございます。価格表をご参照の上、ご選定ください。
 ❗ SUS440C相当はD部に識別用の溝がつきます。

●スタンダード

●内ねじ

●おねじ

(丸) (ダイヤモンド)

加工上の段差有

P<3の場合
 a=0.5
 d=P-0.1
 P≥3の場合
 a=1.0
 d=P-0.2

❗ ダイヤ形状はツバ上面に加工上の段差が残ります。

<訂正用>

●スタンダード

●内ねじ

❗ お選び頂けない組み合わせがございます。

❗ ダイヤ形状はツバ上面に加工上の段差が残ります。

<訂正用>

(丸)

(ダイヤモンド)

加工上の段差有