

P. 1 -1469 <アングルタイプ 表>

文言修正

■アングルタイプ

型式		L選択				d2	B	ℓ	S1	耐荷重 (kN)	質量 (g)	¥基準単価		
Type	M											FSM	FSU	
FSM FSU	4	6	10	16		2	2	2	0.3	1.3	0.4~1	170	310	
	5	8	12	20		2.5	2.5		0.4	1.4	0.8~2.3			
	6	10	16	20	25	3.2	3	3.5	0.5	3.3	1.5~4			
	8	*10	12	20	25	30	4.5	4	5(2.5)	0.6	3.9	2.5~9	200	360
	10	*12	16	20	25	35	6	5	6(3.5)	0.6	3.4	5~16	220	450
FSM	12	*16	20	30	40	7.2	6	8(3)	0.8	4.8	10~28	280	560	
	16	*20	25	35	50	10.7	8	10(3)	1.0	8.9	22~48	410	—	

Ⓢ*の付いたLサイズのℓは()寸法になります。

kgf=N×0.101972

<訂正用>

S1
0.3
0.4
0.5
0.6
0.6
0.8
1.0