

P. 1 -1843 <図表>

文言修正 ($L \leq M \times 6 \rightarrow L \leq (M \times 2 + 5) + (N \times 2 + 5)$)

■ L寸指定/L寸指定・スバナ溝付

| 型式 | | D | L 指定0.5mm単位 | SC 指定1mm単位 スバナ溝付のみ | M (並目) | W | ℓ1 |
|--------|------------|-------|----------------|--------------------------|-----------|----|----|
| Type | | | | | | | |
| L寸指定 | L寸指定・スバナ溝付 | *1 5 | 8~50 | 0~42 | 2.6 | 4 | 8 |
| SS400 | SS400 | 6 | 8~50 | 0~42 | 3 | 5 | |
| NETRF | NETRS | 8 | 10~150 | 0~142 | 4 | 7 | |
| ETKRF | ETKRS | 10 | 15~350 | 0~342 | 5 | 8 | |
| PETRF | PETRS | 12 | 25~400 | 0~390 | 6 | 10 | 10 |
| BETRF | BETRS | 15 | 25~500 | 0~490 | 8 | 13 | |
| | | 20 | 30~500 | 0~490 | 10 | 17 | |
| SUS304 | SUS304 | 25 | 40~600 | 0~590 | 12 | 22 | |
| SETRF | SETRS | 30 | 50~700 | 0~685 | 16 | 27 | |
| | | *2 35 | 50~800 | 0~785 | 16 | 30 | |
| A2017 | A2017 | *2 40 | 60~900 | 0~880 | 20 | 36 | 15 |
| AETRF | AETRS | *2 50 | 75~1000 | 0~980 | 24 | 41 | |

① *1 材質A2017のD=5はありません。 ② $L \leq M \times 4$ のめねじは通しになります。 ③ $L \leq (M \times 2 + 5) + (N \times 2 + 5)$ の場合めねじ下穴が貫通になる場合があります。

④ *2 D≧35はN□□□□・E□□□□・P□□□□のみ適用となります。

<訂正用>

① $L \leq (M \times 2 + 5) + (N \times 2 + 5)$ の場合めねじ下穴が貫通になる場合があります。