

材質 SUM21 の商品を、材質 SUM24L に変更

NKBB NKMB 10 20 25 30 40 20~40 36 20 8 10 23 15 2.5 9

■ 厚型ローレットノブ		Type		M 材質	S 表面処理
おねじタイプ		めねじタイプ			
L寸固定	L寸指定				
NOBA	—	NOMA		SUM24L	バフ研磨 クロムメッキ
NOOSA	NOOSAF	NOMSA		SUS303	ヘアライン
NOBAB	—	NOMAB		SUM24L	四三酸化鉄皮膜
■ 段付タイプ					
Type		めねじタイプ	M 材質	S 表面処理	
おねじタイプ					
L寸固定	L寸指定				
NKBA	—	NKMA		SUM24L	バフ研磨 クロムメッキ
NKOSA	NKOSAF	NKMSA		SUS303	ヘアライン
NKBAB	—	NKMAB		SUM24L	四三酸化鉄皮膜
型式		L (おねじタイプ)			

<貼り付け用>

■ 厚型ローレットノブ		Type		M 材質	S 表面処理
おねじタイプ		めねじタイプ			
L寸固定	L寸指定				
NOBA	—	NOMA		SUM24L	バフ研磨 クロムメッキ
NOOSA	NOOSAF	NOMSA		SUS303	ヘアライン
NOBAB	—	NOMAB		SUM24L	四三酸化鉄皮膜
■ 段付タイプ					
Type		めねじタイプ	M 材質	S 表面処理	
おねじタイプ					
L寸固定	L寸指定				
NKBA	—	NKMA		SUM24L	バフ研磨 クロムメッキ
NKOSA	NKOSAF	NKMSA		SUS303	ヘアライン
NKBAB	—	NKMAB		SUM24L	四三酸化鉄皮膜