

P.2-1319<規格表>

樹脂カプラーJCPPのB寸法を一部修正

型式		B	P	C	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価
Type	D						1～9コ	10～29
JCPP	6	38.8	16	17	12.5	7	240	220
	8	38.7	16	18.1	23.3	7	260	240
	10	45.2	20	20.2	33.8	13	320	300

<貼り付け用>

型式		B	P	C	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価
Type	D						1～9コ	10～29
JCPP	6	38.8	16	17	12.5	7	240	220
	8	38.7	16	18.1	23.3	7	260	240
	10	45.2	20	20.2	33.8	13	320	300