

表内の文言 GGW を GGN に訂正。

ベルト仕様	標準ベルト(本体価格のみ)	オプションベルト1(+¥3,000)	オプションベルト2(+¥5,500)	ベルトなし(-¥4,000)
一般用	H(緑) W(白) HDS(緑)	—	HY(黄緑) HBN(スカイブルー) HGN(緑) HGT(緑) HWT(白)	J (ベルトなし)
スライディング用	G(緑) S(白) SN(緑)	—	YSG(緑) YSW(白)	
傾斜搬送用	LTG(緑) LTW(白)	—	LGN(緑) LWN(白) LYN(灰)	
グリップ仕様	—	—	GG(緑) GW(白) GSN(緑) GGN(緑) GWN(白)	
耐油仕様	O(緑) OG(緑)	OW(白)	ON(白)	
非粘着仕様	N(白)	NB(スカイブルー) NBG(ライムグリーン) HH(緑) HW(白)	NWN(白) NSN(スカイブルー) NGN(ライムグリーン) HBG(緑) HBW(白) BW(白)	
食品搬送用	—	KW(白) KSB(スカイブルー) PHB(スカイブルー)	PHN(スカイブルー) PWN(スカイブルー) KWN(白) KDN(白)	
電子部品搬送用	D(黒)	—	DG(黒)	

④平ベルト詳細はP.1279～参照

<訂正用>

GG(緑) GW(白) GSN(緑) **GGN(緑)** GWN(白)

表内の文言 GGW を GGN に訂正。

ベルト仕様	標準ベルト(本体価格のみ)	オプションベルト1(+¥3,000)	オプションベルト2(+¥5,500)	ベルトなし(-¥4,000)
一般用	H(緑) W(白) HDS(緑)	—	HY(黄緑) HBN(スカイブルー) HGN(緑) HGT(緑) HWT(白)	J (ベルトなし)
スライディング用	G(緑) S(白) SN(緑)	—	YSG(緑) YSW(白)	
傾斜搬送用	LTG(緑) LTW(白)	—	LGN(緑) LWN(白) LYN(灰)	
グリップ仕様	—	—	GG(緑) GW(白) GSN(緑) GGN(緑) GWN(白)	
耐油仕様	O(緑) OG(緑)	OW(白)	ON(白)	
非粘着仕様	N(白)	NB(スカイブルー) NBG(ライムグリーン) HH(緑) HW(白)	NWN(白) NSN(スカイブルー) NGN(ライムグリーン) HBG(緑) HBW(白) BW(白)	
食品搬送用	—	KW(白) KSB(スカイブルー) PHB(スカイブルー)	PHN(スカイブルー) PWN(スカイブルー) KWN(白) KDN(白)	
電子部品搬送用	D(黒)	—	DG(黒)	

④平ベルト詳細はP.1279～参照

<訂正用>

GG(緑) GW(白) GSN(緑) GGN(緑) GWN(白)