

D寸法 75 の場合、 ℓ 寸法は 15 となります。

■自在

Type	本体		車輪	ベアリング	
	M材質	S表面処理	M材質(色)	旋回部	車輪部
C-CTLJ	SPCC	亜鉛メッキ	TPE(グレー)	有	無

☝材質TPEの特長についてはP.1064を参照

型式		車輪材質	H	ℓ	B	E	b	r	許容荷重(N)	質量(g)	¥基準単価
Type	D										
C-CTLJ	50	T(TPE)	77.5	15	20	25.5	14	50	400	163	336
	75		103.5	15	23	32					

■自在+ストッパ

Type	本体		車輪	ベアリング	
	M材質	S表面処理	M材質(色)	旋回部	車輪部
C-CTLS	SPCC	亜鉛メッキ	TPE(グレー)	有	無

☝材質TPEの特長についてはP.1064を参照

型式		車輪材質	H	ℓ	B	E	b	r	許容荷重(N)	質量(g)	¥基準単価
Type	D										
C-CTLS	50	T(TPE)	77.5	15	20	26	14	75	400	195	420
	75		103.5	15	23	32		85			



Order 注文例
 型式 — 車輪材質
 C-CTLJ50 — T



■数量スライド価格 (☝1円未満切り捨て) P.99

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~49	50~100	101~
値引率	基準単価 5%		お見積り

☝表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Delivery 出荷日
 在庫品 翌日出荷 ☝P.99

☝ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

<訂正用>

