

HOSJT T寸法の単位を修正

■ホース用  
ブランチティー

Type	材質
HOSJT	黄銅

RoHS

型式		適応ホース 呼び内径	T Rc (PT)	F G (PF)	D	(L1)	(L)	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.							1~9コ	10~30
HOSJT (黄銅)	61	6	1/8	1/8	6.5	39	78	1,350	1,080
	82	8	1/4	1/4	8	48.5	97	1,880	1,500
	93	9	3/8	3/8	10.0	56	112	2,440	1,950
	124	12	1/2	1/2	14.0	72	144	3,250	2,600

Ⓢ表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Order  
注文例

型式  
HOSJE61



Delivery  
出荷日

3 日日出荷



ストーク T	当日出荷	400円/1本
ストーク A	翌日出荷	200円/1本

ご注文締切

正午迄  
PM 6:00迄

☎ P.100

ⓈストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

<訂正用>

T Rc (PT)
1/8
1/4
3/8
1/2