

「■後入れストップ」の型式表の訂正

■後入れストップ **RoHS**

HNAST8 (ポリプロピレン)
HNBST8 (SUS301)

Type	材質
①HNAST8	ポリプロピレン
②HNBST8	SUS301

型式 Type	対応後入れ ストップナット	色	L	B	L1	B1	¥基準単価		¥スライド単価	
							1~499コ	500~999	500~999	1000~1500
HNAST8	HNTA8	白	22	12	28	8	15	10	10	9
	HNTAV8									
	HNTAZ8									
HNBST8	HNTASN8	-	23	14	28	7.6	18	18	14	13
	HNTASS8									

<訂正用>

型式 Type	対応後入れ ストップナット	色	L	B	L1	B1
HNAST8	HNTA8	白	22	12	28	8
	HNTAV8					
	HNTAZ8					
HNBST8	HNTASN8	-	23	14	28	7.6
	HNTASS8					