


FA用メカニカル標準部品カタログ2018(Catalog 2)の記載内容に誤りや不足がございました。お手数をおかけいたしますが、本冊子P.16~24のようにご訂正くださいますよう、お願い申し上げます。

P.2-185<外形図>

カラー (CERAC)のL寸公差を $\begin{matrix} 0 \\ -0.1 \end{matrix}$ に変更いたします。

カラー



P.2-216<規格表>

六角穴付ボルト用カバーキャップの規格表中、数値を下記のように訂正いたします。

型式 Type	適用 No.	ボルト D	D1	D2	D2 公差	d	h	h1	t	
BTCSW BTCSB	3	M3	4.5	1.5	2.5	+0.13 +0.08	1.7	1	0.3	1.3
	4	M4	6	2	3	+0.20	2.1	1.1		1.5
	5	M5	7.5	3	4	+0.10	3.1	1.3	0.4	2
	6	M6	9	4	5		4.1	1.5		2.3
	8	M8	12	5	6		4.8	1.8	0.5	2.8
	10	M10	15	6	8	+0.25 +0.15	6.7	2		3.4
	12	M12	17	8	10		8.7	2.2	0.6	3.5

P.2-229<寸法表>

(e) max. 寸法の数値を下記のように訂正いたします。


M×P	A	B	t max.	(e)		r
				max.	max.	
2×0.4	4	1.3	1.2	1.2		
2.5×0.45	5	1.3	1.5	1.5		0.1以上 (0.2以上)
3×0.5	6	1.5	2	1.5		
4×0.7	8	2	2.5	1.4		0.2以上
5×0.8	9	3	3	1.6		
6×1.0	10	3	4	2		0.25以上 (0.2以上)
8×1.25	13	4	5	2.5		
10×1.5	16 (15)	5	6	3		0.4以上 (0.2以上)

①CBSTは()寸法となります。

P.2-707<外形図>

ジョイント外形図の寸法を下記のように変更いたします。


HDJSN ①先入れダブルジョイント
HDJHSN **HDJFSN** (SUS316相当・焼結)
(偏芯ナットタイプ)



P.2-753<外形図>

ジョイント外形図の寸法を下記のように変更いたします。

HDJSN ①先入れダブルジョイント
HDJHSN **HDJFSN** (SUS316相当・焼結)
(偏芯ナットタイプ)



P.2-755<外形図>

HPTSD8-50の寸法を下記のように変更いたします。

HPTSD8-50

