

P.12-1167<規格表>

表中の垂直耐荷重の数値を下記のように訂正いたします。

型式		L	ℓ ₁	ℓ ₂	B	垂直耐荷重 (kN)	質量 (g)	¥基準単価
Type	M-A							
FJLM	10-70	100	8	8	17	0.14	21	650
	10-100	130					23	700
	12-60	92	10	10	19	0.14	39	830
	12-70	102					41	840
	12-100	132					44	860
	16-80	115	13	13	24	0.32	63	860
	16-100	135					67	940
	16-130	165					75	1,020

P.12-1237<規格表>

UWANDCの表中、参考許容荷重数値を下記のように訂正いたします。

型式		L ₁	H	h	t	R	d	N	参考許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準 単価
Type	L										
UWANDC	105	120	30	24	5	25	7.5	5.5	500	83	890
	115	130	33	27	5	26	7.5	5.5	500	90	950
	125	145	34	28	5.5	30	10	6.5	500	106	1,180

P.12-1245<材質表>

UWAUNSの付属品材質を下記のように変更いたします。

材質	仕上	付属品
SUS304	ヘアーライン	ナット 2コ ワッシャ2コ

M SUS304