

P.1177 (規格表)

赤枠内 d1寸法の数値を変更

対応 ソケット	ソケットとの接続部		L	D1	内径丸穴 d1	適用ホース	ホース取付部		型 式		¥基準単価 1~9本
	V	ℓ					a	E	Type	No.	
金型カプラシリーズ ソケット穴径 V=8 各サイズ共通	8	15	42	12	5	1/4	8	21	ホース取付用 <b>KPH</b> (黄銅)	2	210
				15	6	3/8	12	21		3	240