

枠内表記を追加・変更

■ホイール **RoHS**

Type	材質	表面硬度	シールゴム	使用温度
MVH	SUJ2 相当	58~62HRC	No.12 ニトリルゴム	-20℃~120℃
MVHS	SUS440C 相当	58~62HRC	No.33 合成シリコン	-20℃~120℃
MVHSL	SUS440C 相当	58~62HRC	ニトリルゴム	-20℃~120℃

Catalog No.	Type	No.	C-固定 E-調整	寸法											質量						
				A	B	B1	C	D	E	M	M1	M2	J	K	L	N	P	MVH	MVHS		
MVH (Cファンコート)	12	C	12	12.7	10.1	5.46	5.8	9.51	5	M4X0.5	7	9	0.8	2	—	0.5	4	7	2	4.960	6.340
	25	C	25	25	16.6	9	9.8	20.27	10	M8X1.0	13	17	1	5	3	0.75	8	13	18	5.920	6.690
	34	C	44	34	21.3	11.5	13.8	27.13	12	M10X1.25	17	21	1.25	6	4	1.0	10	15.2	33	3.760	6.580
MVHL (Cファンコート)	12	C	12	12.7	10.1	5.46	9.5	9.51	5	M4X0.5	7	9	0.8	2	—	0.5	4	7	2	5.210	6.740
	25	C	25	25	16.6	9	19	20.27	10	M8X1.0	13	17	1	5	3	0.75	8	13	18	5.270	6.830
	34	C	44	34	21.3	11.5	22	27.13	12	M10X1.25	17	21	1.25	6	4	1.0	10	15.2	33	3.940	6.680

①調整用ホイール(E)のNo12には調整用六角溝(L)はありません。

Order 注文例 Catalog No. — C-E MVH12 — E

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.81

Price 価格 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.81

数量	1~4	5~9	10~19	20~49
値引率	価格表	5%	10%	15%

②表示数量を超えは別見積り

■レール **RoHS**

Type	材質	表面硬度
MVR	SUJ2 相当	58~62HRC (70℃エッジ部)
MVRS	SUS420J1 相当	52HRC (70℃エッジ部)

③公差C±0.025はMVRSのみ適用

④Gザグリ深さh

Catalog No.	Type	No.	L 選択	W	W理論	F	H	H1	C	J	D	d×G×h	N	P
MVR	12	120~1020	12	13.25	3.2	6.4	1.8	8.9	1.7	4	3.5×6.2×3.1	15	45	
	25	240~1140	25	26.58	4.93	10.2	2.5	15.4	2.6	6	5.5×10×5.1	30	90	
	44	45.58	6.42	12.7	3	26.4	2.3	8	7×11×6.1	30	90			
MVRS	12	120~1020	12	12.37	3	6.2	1.8	8.5	1.7	4	3.5×6×3	15	45	
	25	240~1140	25	25.74	4.5	10	2.5	15	2.5	6	5.5×10×5	30	90	
	44	44.74	6	12.5	3	26	2.5	8	7×11×6	30	90			

⑤L寸法は価格表をご参照ください。

Order 注文例 Catalog No. — L MVR44 — 600

Delivery 出荷日 3 日目発送

Price 価格 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.81

数量	1~4	5~9	10~19	20~29
値引率	価格表	5%	10%	15%

⑥表示数量を超えは別見積り

L (選択)	質量			
	MVR12	MVRS12	MVR25	MVRS25
120 165	4,320	14,590	240 330	9,200
210 255	6,670	22,540	420 510	14,220
300 345	9,020	30,490	600 690	19,230
390 435	11,370	38,460	840 870	24,920
480 525	13,720	46,410	1,080 1,050	29,970
570 615	16,070	54,360	1,320 1,140	31,780
660 705	18,420	62,330	1,560 1,180	33,600
750 795	20,770	70,280	1,800 1,200	35,420
840 885	23,120	78,240	2,040 1,220	37,240
930 975	25,470	86,190	2,280 1,240	39,060
1,020	27,820	94,140	2,520 1,260	40,880

<修正用>

①調整用ホイール(E)のNo12には調整用六角溝(L)はありません。

■レール **RoHS**

Type	材質	表面硬度
MVR	SUJ2 相当	58~62HRC (70℃エッジ部)
MVRS	SUS420J1 相当	52HRC (70℃エッジ部)

③公差C±0.025はMVRSのみ適用

④Gザグリ深さh

Catalog No.	Type	No.	L 選択	W	W理論	F	H	H1	C	J	D	d×G×h	N	P
MVR	12	120~1020	12	13.25	3.2	6.4	1.8	8.9	1.7	4	3.5×6.2×3.1	15	45	
	25	240~1140	25	26.58	4.93	10.2	2.5	15.4	2.6	6	5.5×10×5.1	30	90	
	44	45.58	6.42	12.7	3	26.4	2.3	8	7×11×6.1	30	90			
MVRS	12	120~1020	12	12.37	3	6.2	1.8	8.5	1.7	4	3.5×6×3	15	45	
	25	240~1140	25	25.74	4.5	10	2.5	15	2.5	6	5.5×10×5	30	90	
	44	44.74	6	12.5	3	26	2.5	8	7×11×6	30	90			

⑤L寸法は価格表をご参照ください。

Order 注文例 Catalog No. — L MVR44 — 600

Price 価格 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.81

数量	1~4	5~9	10~19	20~29
値引率	価格表	5%	10%	15%

⑥表示数量を超えは別見積り

L (選択)	質量			
	MVR12	MVRS12	MVR25	MVRS25
120 165	4,320	14,590	240 330	9,200
210 255	6,670	22,540	420 510	14,220
300 345	9,020	30,490	600 690	19,230
390 435	11,370	38,460	840 870	24,920
480 525	13,720	46,410	1,080 1,050	29,970
570 615	16,070	54,360	1,320 1,140	31,780
660 705	18,420	62,330	1,560 1,180	33,600
750 795	20,770	70,280	1,800 1,200	35,420
840 885	23,120	78,240	2,040 1,220	37,240
930 975	25,470	86,190	2,280 1,240	39,060
1,020	27,820	94,140	2,520 1,260	40,880