

UNSTHのℓ寸数値と注釈追加

型式		L 選択	t	C	D	A	B	H	E	衝撃吸収量 (kgf・cm)	耐荷重 (kgf)	m	ℓ	¥単価 1~9コ
Type	M(並目)													
UNSTH	4	10 15 20 *30	4.2	11	7	5	3	8.2	4	0.055	2.4	3.2	全ネジ(22)	690
	5	15 20	4.5	13	8.5	7	4	9.5	5	0.072	3.0	4	全ネジ	740
	6	15 20 25 30 *40	5	18	10	8	5	11	6	0.197	7.4	5	全ネジ(26)	810
	8	25 30	5.7	20	13	9	6	13.7	8	0.272	8.8	6.5	全ネジ	850
	10	30 40 *50	5.6	25	16	12	8	15.6	10	0.444	14.4	8	全ネジ(34)	940

Ⓜ※印のついたLサイズのℓは()寸法となります。

<訂正用>

10	15	20	*30	4.2	11	7	5	3	8.2	4	0.055	2.4	3.2	全ネジ(22)
	15	20		4.5	13	8.5	7	4	9.5	5	0.072	3.0	4	全ネジ
	15	20	25 30 *40	5	18	10	8	5	11	6	0.197	7.4	5	全ネジ(26)
		25	30	5.7	20	13	9	6	13.7	8	0.272	8.8	6.5	全ネジ
		30	40 *50	5.6	25	16	12	8	15.6	10	0.444	14.4	8	全ネジ(34)

Ⓜ※印のついたLサイズのℓは()寸法となります。