

並級の条件式訂正

■並級

型式	D	V 指定 0.5mm単位 (V付3以上)	T 指定 0.1mm 単位	¥単価 1~19コ																			
				*下記の番号(①~⑱)は材質No.を表します。																			
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱		
				FWS	FWSSC	FWSSB	FWSSM	FWSSR	FWSSA	FWSSAB	FWSSBB	FWSSS	FWSSSR	FWSSUS	FWSSCH	FWSSBH	FWSSMH	FWSSK	FWSSKB	FWSSKM	FWSSSH	FWSSSHR	
FWS FWSSC FWSSB FWSSM FWSSR FWSSA FWSSAB FWSSBB FWSSS FWSSSR FWSSUS FWSSCH FWSSBH FWSSMH FWSSK FWSSKB FWSSKM FWSSSH FWSSSHR	4.0~10.0 0.5mm 単位	0 (穴加工 無し)	1.0~2.0	150	170	190	190	240	210	280	240	280	340	340	210	230	230	250	280	280	340	400	
			2.1~5.0	190	200	240	240	280	250	330	280	330	380	400	260	280	280	310	330	340	400	460	
	5.1~10.0		240	270	310	310	350	320	450	430	450	510	550	350	360	360	420	440	450	560	620		
	1.0~2.0		250	270	330	340	330	350	430	390	430	490	510	360	380	420	440	460	520	530	530		
	2.1~5.0		260	280	340	360	340	380	470	430	470	530	540	370	400	430	450	490	530	570	560		
	5.1~10.0		320	350	420	450	400	460	590	540	590	650	690	480	510	530	580	610	660	750	730		
	10.5~20.0 0.5mm 単位	2.0 (選択)	1.0~2.0	300	340	380	380	390	490	440	490	550	630	420	450	460	570	600	630	610	600		
			2.1~5.0	320	350	410	420	400	430	550	490	550	600	690	470	490	500	630	660	690	680	670	
	5.1~10.0		400	420	500	510	480	510	690	610	690	750	900	570	610	620	780	820	850	880	850		
	1.0~2.0		360	380	460	490	490	500	620	560	620	740	—	500	540	590	690	730	820	770	790		
	2.1~5.0		430	450	540	580	560	600	740	650	740	850	—	620	650	700	840	880	960	900	910		
	5.1~10.0		510	540	640	670	640	700	870	780	870	980	—	720	760	810	980	1,030	1,120	1,130	1,120		
	21~30 1mm 単位	2.6 (0.5mm 単位)	1.0~2.0	560	590	710	770	810	790	970	880	970	1,150	—	810	850	920	1,090	1,150	1,280	1,130	1,250	
			2.1~5.0	630	660	790	840	880	880	1,080	980	1,080	1,270	—	890	940	1,020	1,210	1,280	1,410	1,300	1,410	
	5.1~10.0		700	740	880	940	960	980	1,200	1,080	1,200	1,390	—	990	1,060	1,130	1,350	1,430	1,570	1,500	1,600		
	1.0~2.0		680	710	840	890	980	960	1,090	990	1,090	1,330	—	910	960	1,030	1,390	1,470	1,600	1,200	1,370		
	2.1~5.0		800	830	980	1,040	1,110	1,100	1,190	1,080	1,190	1,440	—	990	1,050	1,110	1,510	1,590	1,740	1,360	1,520		
	5.1~10.0		860	880	1,040	1,090	1,170	1,180	1,350	1,210	1,350	1,590	—	1,100	1,160	1,230	1,690	1,780	1,930	1,540	1,690		
	31~40 1mm 単位	3.0 ?	90.0	5.0~10.0	1,180	1,190	1,400	1,480	1,830	1,760	1,410	1,380	1,410	2,300	—	1,490	1,570	1,660	2,490	2,630	2,840	2,070	2,560
	81~100 1mm 単位			5.0~10.0	1,450	1,460	1,720	1,800	2,370	2,220	2,220	1,730	2,220	2,960	—	1,820	1,920	2,030	3,040	3,210	3,470	2,530	3,270

◎D・加工条件 D≤60 …… V≤D-2 ◎材質SKS3・A2017のD・V 4≤D≤10 …… V≤D-2 ◎材質A2017・SUS316・黄銅 …… T≥2
 D≥61 …… V≤D-4 加工条件は右記になります。 31≤D≤60 …… V≤D-6 61 ≤D≤80 …… V≤D-8 ◎価格表記の無いサイズは規格にありません。
 61 ≤D≤80 …… V≤D-8 81 ≤D≤100 …… V≤D-10

<訂正用>

◎材質A2017・SUS316・黄銅 …… T≥2